



Philips CoreLine waterproof – pro každý projekt, kde na světle skutečně záleží, jednoduchá instalace a údržba

CoreLine Waterproof

Svítlidla CoreLine waterproof naplňují slib řady CoreLine, že bude poskytovat inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla. Díky svému útlému a stylovému designu si zachovávají architekturu, pro kterou je tato řada oblíbená a oceňovaná. Efektivní provedení urychluje a usnadňuje montáž. CoreLine waterproof zajišťují lepší rozptyl širokoúhlého paprsku světla pro přímé a účinné osvětlení. Představují přímou náhradu tradičních svítidel do vlhka se zářivkami od 18 W do 58 W, a přináší tak výraznou úsporu energie. Řada CoreLine waterproof zahrnuje také svítidla kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností bezdrátové komunikace.

Výhody

- Šetří náklady na energii a údržbu
- Díky chytré architektuře typu WT120C G2 podporuje rychlou a flexibilní instalaci
- Ideální pro návrhy celkového osvětlení díky odolnému provedení (IK08) a vysokému stupni krytí proti prachu a vodě (IP65)

Vlastnosti

- Měrný výkon a dlouhá životnost: až 140 lm/W a 50 tisíc hodin při L80
- Spousta dostupných možností: L600/1200/1500, až do 8 000 lm, 4000 K
- Rovnoměrné vyzařování se širokým paprskem nebo opálovým krytem
- Volitelné řízení a verze: DALI, integrovaná bezdrátová konektivita (Interact Ready), pohybová čidla (MDU), nouzové osvětlení (EL), externí konektor do vlhka pro jednodušší instalaci (WEC), 1 a 3 fázovéprodrátování (TW1/TW3)
- Delší posuvy, rychlejší otevírání, beznástrojové elektrické připojení pro jednoduchou a přizpůsobitelnou montáž

Aplikace

- Parkovací garáže
- Sklady
- Celkové osvětlení
- Výroba

Varování a bezpečnost



- UV záření poškozuje v průběhu času materiál, takže svítidlo již nebude vodotěsné a nebude poskytovat stupeň krytí IP66.
- Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Versions

PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985




Rozměrové výkresy



CoreLine Waterproof

Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

Detaily o výrobku




Product Detail Photo Coreline



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP

Detaily o výrobku

CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Vyměnitelný světelný zdroj
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Ne
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Ne
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Ne
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Ne
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Ne
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Ne
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Ne
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Ne
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Ne
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Ne
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Ne
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Ne
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Ne
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Ne
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Ne
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Ne
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Ne
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Ne
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Ne
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Ne
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Ne
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Ne
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Ne
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Ne
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Ne
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Ne
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Ne
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Ne
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ne
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Ne
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Ne
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Vyměnitelný světelný zdroj
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Ne
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Ne
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Ne
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Ne
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Ne
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Ne
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Ne
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Ne
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Ne
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Ne
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Ne
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Ne
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Ne
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Ne
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Ne
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Ne
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Ne
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Ne
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Ne
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Ne
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Ne
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Ne
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Ne
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	Ne
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Ne
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Ne
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Ne
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Ne
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Ne
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Ne
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Ne
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Ne
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Ne
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Ne
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ne

Světelně technické (1/2)

		Měrný			
		Typ	Náhradní teplota chromatičnosti	výkon (jmen.)	Světelný
Order Code	Full Product Name	All-in	(jmen.)	(nom.)	tok
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2 700 lm

		Měrný			
		Typ	Náhradní teplota chromatičnosti	výkon (jmen.)	Světelný
Order Code	Full Product Name	All-in	(jmen.)	(nom.)	tok
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Typ All-in	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon	
				(jmen.) (nom.)	Světelný tok
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2 700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4 000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Typ All-in	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon	
				(jmen.) (nom.)	Světelný tok
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2 700 lm
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4 000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3 700 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1 800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3 100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3 700 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2 700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1 900 lm

Order Code	Full Product Name	Typ All-in	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon	
				(jmen.) (nom.)	Světelný tok
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2 000 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3 400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3 400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Typ All-in	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon	
				(jmen.) (nom.)	Světelný tok
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	119 lm/W	8 000 lm
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3 400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Typ	Měrný		Světelný tok
			Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	výkon (jmen.) (nom.)	
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Typ	Měrný		Světelný tok
			Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	výkon (jmen.) (nom.)	
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3 400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6 000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5 500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3 400 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Široký paprsek
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Široký paprsek
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Široký paprsek
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Široký paprsek
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Široký paprsek
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Široký paprsek
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Široký paprsek
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Široký paprsek
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Široký paprsek
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Široký paprsek
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Široký paprsek
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Široký paprsek
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Široký paprsek
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Široký paprsek
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Široký paprsek
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Široký paprsek
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Široký paprsek
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Vyzařovací úhel 110°
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Vyzařovací úhel 110°
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symetrická
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symetrická
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symetrická
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Symetrická
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Široký paprsek
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Široký paprsek
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Široký paprsek
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Velmi široký paprsek
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Velmi široký paprsek
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Velmi široký paprsek
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Velmi široký paprsek
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Velmi široký paprsek
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symetrická
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Široký paprsek
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Široký paprsek
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Symetrická
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symetrická
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Symetrická
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Široký paprsek
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Široký paprsek
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Široký paprsek
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Široký paprsek
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Široký paprsek
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Široký paprsek
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Široký paprsek
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Široký paprsek
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Široký paprsek
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Široký paprsek
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Široký paprsek
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Široký paprsek
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Široký paprsek
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Široký paprsek
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Široký paprsek
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Široký paprsek

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Široký paprsek
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Široký paprsek
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Široký paprsek
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Široký paprsek
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Široký paprsek
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Široký paprsek
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Široký paprsek
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Široký paprsek
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Široký paprsek
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Vyzařovací úhel 110°
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Vyzařovací úhel 110°
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Vyzařovací úhel 110°

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symetrická
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symetrická
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symetrická
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symetrická
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Široký paprsek
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Široký paprsek
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Široký paprsek
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Široký paprsek
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Široký paprsek
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Široký paprsek
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symetrická

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	21,5 W	Nevztahuje se
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 až 240 V	22 W	Ano
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 až 240 V	22 W	Ano
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 až 240 V	26 W	Nevztahuje se
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 až 240 V	22 W	Nevztahuje se
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 až 240 V	27 W	Nevztahuje se
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	30 W	Nevztahuje se
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 až 240 V	30,5 W	Ano
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 až 240 V	30 W	Ano
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 až 240 V	29 W	Nevztahuje se
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 až 240 V	29,5 W	Nevztahuje se
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 až 240 V	30,5 W	Nevztahuje se
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 až 240 V	33 W	Nevztahuje se
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 až 240 V	35,5 W	Nevztahuje se
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 až 240 V	30 W	Nevztahuje se
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 až 240 V	33 W	Nevztahuje se
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 až 240 V	30 W	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	20,5 W	Nevztahuje se
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	28,5 W	Nevztahuje se
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 až 240 V	37,5 W	Ne
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 až 240 V	50 W	Ne
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 až 240 V	37,5 W	Ne
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 až 240 V	50 W	Ne
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 až 240 V	20,5 W	Nevztahuje se
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 až 240 V	28,6 W	Nevztahuje se
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 až 240 V	28,5 W	Nevztahuje se
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 až 240 V	28,5 W	Nevztahuje se
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 až 240 V	15 W	Nevztahuje se
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 až 240 V	20,5 W	Nevztahuje se
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 až 240 V	24,3 W	Nevztahuje se
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 až 240 V	28,6 W	Nevztahuje se
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 až 240 V	42,9 W	Nevztahuje se
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 až 240 V	32 W	Ano

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 až 240 V	16,4 W	Ano
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 až 240 V	16,5 W	Nevztahuje se
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 až 240 V	12,8 W	Ne
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 až 240 V	25 W	Ne
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 až 240 V	25 W	Ne
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 až 240 V	15 W	Nevztahuje se
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	25,5 W	Nevztahuje se
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	26 W	Ano
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 až 240 V	26 W	Ano
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 až 240 V	26 W	Nevztahuje se
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 až 240 V	30 W	Nevztahuje se
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 až 240 V	31 W	Nevztahuje se
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	44,5 W	Nevztahuje se
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	45 W	Ano
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 až 240 V	45 W	Ano
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 až 240 V	44,5 W	Nevztahuje se
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 až 240 V	44 W	Nevztahuje se
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 až 240 V	45 W	Nevztahuje se
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 až 240 V	49,5 W	Nevztahuje se
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 až 240 V	49,5 W	Nevztahuje se
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	60 W	Nevztahuje se
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	61 W	Ano

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 až 240 V	62 W	Nevztahuje se
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 až 240 V	63,5 W	Nevztahuje se
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 až 240 V	45 W	Nevztahuje se
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 až 240 V	48 W	Nevztahuje se
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 až 240 V	46 W	Nevztahuje se
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Nevztahuje se
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W	Nevztahuje se
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Nevztahuje se
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	24,5 W	Nevztahuje se
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	43 W	Nevztahuje se
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	57 W	Nevztahuje se
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 až 240 V	62 W	Ne
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 až 240 V	75 W	Ne
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 až 240 V	62 W	Ne
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 až 240 V	75 W	Ne
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 až 240 V	24,3 W	Nevztahuje se
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 až 240 V	42,9 W	Nevztahuje se
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 až 240 V	57,1 W	Nevztahuje se
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 až 240 V	24,5 W	Nevztahuje se
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 až 240 V	43 W	Nevztahuje se
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 až 240 V	43 W	Nevztahuje se
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 až 240 V	24 W	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ne	-	Nevztahuje se
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ne	-	Nevztahuje se
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ano	-	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ano	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ne	-	Nevztahuje se
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Ne	-	Nevztahuje se
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Ne	-	Nevztahuje se
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ano	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Ne	-	Nevztahuje se
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ano	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ano	-	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ano	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ano	-	10%
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ne	-	Nevztahuje se
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ne	-	Nevztahuje se
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Ne	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Ne	-	-

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ano	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Ano	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Ne	-	Nevztahuje se
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Ne	-	Nevztahuje se
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Ne	-	Nevztahuje se
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Ne	-	Nevztahuje se
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Ne	-	Nevztahuje se
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Ne	-	Nevztahuje se
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Ne	-	Nevztahuje se
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Ne	-	Nevztahuje se
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Ne	-	Nevztahuje se
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Ne	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ano	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Ne	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Ne	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Ano	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Ne	-	Nevztahuje se
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ne	-	Nevztahuje se
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ano	-	1%

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Ne	-	Nevztahuje se
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ano	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ne	-	Nevztahuje se
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Ne	-	Nevztahuje se
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Ne	-	Nevztahuje se
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ano	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Ne	-	Nevztahuje se
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ano	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ne	-	Nevztahuje se
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ano	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	Nevztahuje se
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ano	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Ne	-	Nevztahuje se
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ano	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ano	-	10%

Nouzové osvětlení (1/2)

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ano	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ano	-	10%
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Ano	-	10%
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ano	-	10%
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ne	-	Nevztahuje se
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ne	-	Nevztahuje se
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ne	-	Nevztahuje se
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Ne	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Ne	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ano	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ano	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Ne	-	Nevztahuje se
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Ne	-	Nevztahuje se
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Ne	-	Nevztahuje se
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Ne	-	Nevztahuje se
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Ne	-	Nevztahuje se
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Ne	-	Nevztahuje se
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Ne	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení
			3 hodiny, verze basic		
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Ne	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Ne	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ne	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Ne	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Ne	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Ne	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Ne	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	500 lm	Lithium
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Ne	Nouzové osvětlení, doba	500 lm	Lithium

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení
			3 hodiny, verze basic		
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Ne	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Ne	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ne	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ne	-	-	-

Nouzové osvětlení (2/2)

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 h
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka hořlavosti	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 až +25 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 až +25 °C	Pro montáž na snadno	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka hořlavosti	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
			hořlavé povrchy		
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 až +35 °C	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka hořlavosti	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
88309900	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/840	+35 °C	na snadno		
	PSD L1200		hořlavé povrchy		
85419700	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/840	+25 °C	na snadno		
	PSU ELB3 L1200		hořlavé povrchy		
88312900	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/840	+25 °C	na snadno		
	PSD ELB3 L1200		hořlavé povrchy		
97576000	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/840	+35 °C	na snadno		
	WIA L1200		hořlavé povrchy		
97577700	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/840	+25 °C	na snadno		
	WIA ELB3 L1200		hořlavé povrchy		
97580700	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/840	+35 °C	na snadno		
	WIA TW3 L1200		hořlavé povrchy		
91685800	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED27S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU TW3 L1200		hořlavé povrchy		
91687299	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU TW3 L1200		hořlavé povrchy		
75428799	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED60S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1200		hořlavé povrchy		
75429499	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED80S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1200		hořlavé povrchy		
75433199	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED60S/840	+40 °C	na snadno		
	PSD L1200		hořlavé povrchy		
75434899	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED80S/840	+40 °C	na snadno		
	PSD L1200		hořlavé povrchy		

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka hořlavosti	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
84046600	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED27S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1200		hořlavé povrchy		
84048099	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1200		hořlavé povrchy		
36933499	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED40S/865	+40 °C	na snadno		
	PSU L1200		hořlavé povrchy		
36936599	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED37S/830	+40 °C	na snadno		
	PSU L1200		hořlavé povrchy		
34976399	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED18S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU PCO L600		hořlavé povrchy		
34977099	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED25S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU PCO L1200		hořlavé povrchy		
34978799	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED31S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU PCO L1500		hořlavé povrchy		
34979499	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED37S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU PCO L1200		hořlavé povrchy		
34980099	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED57S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU PCO L1500		hořlavé povrchy		
50019899	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	0,4
	LED27_45S/840	+40 °C	na běžně		
	PSU L1200		hořlavé povrchy		
96244900	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED19S/840	+35 °C	na snadno		
	PSU MDU L600		hořlavé povrchy		
88306800	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED19S/840	+35 °C	na snadno		
	PSD L600		hořlavé povrchy		

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka hořlavosti	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
75426399	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED20S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L600		hořlavé povrchy		
75427099	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED40S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L600		hořlavé povrchy		
75432499	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED40S/840	+40 °C	na snadno		
	PSD L600		hořlavé povrchy		
84045900	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED19S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L600		hořlavé povrchy		
91686500	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+35 °C	na snadno		
	PSU TW3 L1500		hořlavé povrchy		
96267800	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+35 °C	na snadno		
	PSU MDU L1500		hořlavé povrchy		
96268500	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+35 °C	na snadno		
	PSU MDU TW3 L1500		hořlavé povrchy		
88308200	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+35 °C	na snadno		
	PSD L1500		hořlavé povrchy		
85420300	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+25 °C	na snadno		
	PSU ELB3 L1500		hořlavé povrchy		
88313600	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+25 °C	na snadno		
	PSD ELB3 L1500		hořlavé povrchy		
91688900	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+35 °C	na snadno		
	PSU TW3 L1500		hořlavé povrchy		
96275300	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+35 °C	na snadno		
	PSU MDU L1500		hořlavé povrchy		
96276000	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+35 °C	na snadno		

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka hořlavosti	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
16318100	PSU MDU TW3 L1500		hořlavé povrchy	1	1,6
	WT120C G2	−20 až	Pro montáž		
16319800	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+35 °C	na snadno		
88310500	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+35 °C	na snadno		
85421000	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+25 °C	na snadno		
88314300	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+25 °C	na snadno		
40930200	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+35 °C	na snadno		
96286900	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+35 °C	na snadno		
40929600	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+35 °C	na snadno		
40931900	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+25 °C	na snadno		
97578400	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED65S/840	+35 °C	na snadno		
97579100	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED65S/840	+25 °C	na snadno		
97581400	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED65S/840	+35 °C	na snadno		

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka hořlavosti	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
96534800	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+35 °C	na snadno		
	WIA L1500		hořlavé povrchy		
96535500	WT120C G2	0 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+25 °C	na snadno		
	WIA ELB3 L1500		hořlavé povrchy		
96536200	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+35 °C	na snadno		
	WIA TW3 L1500		hořlavé povrchy		
91686599	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU TW3 L1500		hořlavé povrchy		
91688900	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU TW3 L1500		hořlavé povrchy		
40930200	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU TW3 L1500		hořlavé povrchy		
75430099	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED100S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500		hořlavé povrchy		
75431799	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED120S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500		hořlavé povrchy		
75435599	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED100S/840	+40 °C	na snadno		
	PSD L1500		hořlavé povrchy		

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Značka hořlavosti	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
75436299	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	-	0,4
	LED120S/840	+40 °C	na snadno		
	PSD L1500		hořlavé povrchy		
84047399	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500		hořlavé povrchy		
84049700	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500		hořlavé povrchy		
40928900	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED80S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500		hořlavé povrchy		
36934199	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/865	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500		hořlavé povrchy		
36935899	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED60S/865	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500		hořlavé povrchy		
36937299	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED55S/830	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500		hořlavé povrchy		
50216199	WT120C G2	−20 až	Pro montáž	1	1,6
	LED34S/840	+40 °C	na snadno		
	PSU L1500 BN		hořlavé povrchy		

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38) SDCM≤3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38) SDCM≤3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38) SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38) SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38) SDCM≤3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013




Polar Normal (separate) - null - 911401535691




Polar Normal (separate) - null - 911401815887



Polar Normal (separate) - null - 911401814985






Polar Normal (separate) - null - 911401815687






Polar Normal (separate) - null - 911401837080




Polar Wide Diagrams






Polar Normal (separate) - null - 911401837280



Polar Normal (separate) - null - 911401815587




Polar Normal (separate) - null - 911401815487




Polar Normal (separate) - null - 911401825985

Polar Normal (separate) - null - 911401824781


Polar Normal (separate) - null - 911401816187




Polar Normal (separate) - null - 911401535591



Polar Normal (separate) - null - 911401824581




Polar Normal (separate) - null - 911401823580



Polar Normal (separate) - null - 911401836980

CoreLine Waterproof

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

