



CoreLine LED- Feuchtraumleuchte - Das bewährte Allround-Talent

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Feuchtraumleuchte ist perfekt geeignet um Leuchtstofflampen von 18 W bis 80 W zu ersetzen. Mit ihrem schlanken und klassischen Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine sehr gute Lichtverteilung für eine effiziente und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Vorteile

- 1:1 Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen
- Hervorragend für allgemeine Anwendungsprojekte mit robustem Design (IK08) und hoher Wasser- und Staubdichtigkeit (IP65) geeignet
- Bis zu 68% Energieersparnis: spart bis zu 200 EUR pro Jahr als Ersatz von 2x58W bei 24 Stunden-Betrieb und 30 ct/kWh
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 160 lm/W, Nutzlebensdauer 50.000 Stunden (L85), 5 Jahre Garantie
- Sehr gute Lichttechnik für beste Flächenausleuchtung bei extrem niedriger Blendung ohne sichtbare LED-Punkte.

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Merkmale

- Höchste Effizienzen und Lebensdauern: Bis zu 160 lm/W, 50.000h (L85), 100.000h (L70)
- Viele verfügbare Optionen: Längen von 600/1200/1500mm und bis zu 12.000 lm bei 4.000K und sehr guter Farbwiedergabe (Ra>80)
- Auch in der All-in-Ausführung erhältlich: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Optionale Versionen: DALI-regelbar, integrierte drahtlose Lichtsteuerung (Interact Ready), Notbeleuchtung (EL), Durchgangsverdrahtung (TW), integrierter Bewegungssensor (MDU), 3.000 oder 6.500 K
- Intelligente Produktarchitektur mit elektrischem und mechanischem Design für einfache und flexible Installation (längere Nut für Montageclips zur einfachen Nutzung vorhandener Bohrlöcher, leichtes Schließen der Clips, werkzeugloses Anschließen der elektrischen Anschlüsse). Deckenmontagebügel und Abhängehaken im Lieferumfang enthalten. Durch zusätzliche Schraubbefestigung der Montagebügel kann die Leuchte vandalismussicher gemacht werden.

Anwendung

- Industrie
- Lager-/Warenhäuser
- Parkhäuser
- Feuchträume
- Nebenräume

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Versions

PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985






PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085



CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Abmessungsskizzen




Produktdetails



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Grau
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen			
Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Nein
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Nein
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Nein
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Nein
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Nein
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Nein
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Nein
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nein
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nein
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Nein
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nein
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Nein
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Nein
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Nein
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Nein
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Nein
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Nein
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nein
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Nein
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode	Lichtquelle austauschbar
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Nein
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nein
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Nein
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Nein
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nein
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nein
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Nein
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nein
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nein
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nein
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nein
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Nein
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Nein
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Nein
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Nein
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Nein
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nein
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Nein
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Nein
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Nein
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Nein
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Nein
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nein
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Nein
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Nein

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2'700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2'700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2'700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2'700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/84	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	0 PSU TW3 L1200				
96256200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4'000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4'000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4'000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4'000 lm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97576000	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4'000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6'000 lm
75429499	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8'000 lm
75433199	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6'000 lm
75434899	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8'000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4'000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3'700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2'700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4'000 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2'700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1'900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1'900 lm
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2'000 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
75427099	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4'000 lm
75432499	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4'000 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1'900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3'700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3'400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3'400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3'400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3'400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6'000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6'000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6'000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6'000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6'000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/84	-	4000 K	133 lm/W	8'000 lm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	O PSU TW3 L1500				
96286900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8'000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8'000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8'000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6'500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6'500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6'500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/84 O WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8'000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/84 O PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10'000 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Breitstrahlend (WB)
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Breitstrahlend (WB)
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Breitstrahlend (WB)
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Breitstrahlend (WB)
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Breitstrahlend (WB)
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symmetrisch
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symmetrisch
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symmetrisch
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Symmetrisch
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
75431799	WT120C G2 LED120S/84 O PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12'000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/84 O PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10'000 lm
75436299	WT120C G2 LED120S/84 O PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12'000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3'400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6'000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5'500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3'400 lm
50217899	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8'000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6'000 lm

Order Code	Full Product Name	Optik
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Breitstrahlend (WB)
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisch
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisch
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrisch
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Breitstrahlend (WB)
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Breitstrahlend (WB)
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Symmetrisch
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symmetrisch
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Symmetrisch
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrisch
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisch
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Optik
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Breitstrahlend (WB)
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Breitstrahlend (WB)
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Optik
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symmetrisch
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symmetrisch
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symmetrisch
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symmetrisch
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik

				Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Ausschalten
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	21.5 W	Nicht anwendbar
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	22 W	Ja
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	26 W	Nicht anwendbar
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	22 W	Nicht anwendbar
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W	Nicht anwendbar
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	30.5 W	Ja
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	30.5 W	Nicht anwendbar
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W	Nicht anwendbar
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 bis 240 V	35.5 W	Nicht anwendbar
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 bis 240 V	30 W	Nicht anwendbar
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W	Nicht anwendbar

				Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Ausschalten
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W	Nicht anwendbar
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	37.5 W	Nein
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	50 W	Nein
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	37.5 W	Nein
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	50 W	Nein
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 bis 240 V	28.5 W	Nicht anwendbar
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 bis 240 V	28.5 W	Nicht anwendbar
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	21 W	Ja
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	29 W	Ja
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	32 W	Ja
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 bis 240 V	16.4 W	Ja

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 bis 240 V	16.5 W	Nicht anwendbar
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 bis 240 V	12.8 W	Nein
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 bis 240 V	25 W	Nein
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 bis 240 V	25 W	Nein
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 bis 240 V	15 W	Ja
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W	Ja
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	25.5 W	Nicht anwendbar
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	26 W	Ja
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	26 W	Nicht anwendbar
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	30 W	Nicht anwendbar
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	44.5 W	Nicht anwendbar
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	45 W	Ja
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	45 W	Nicht anwendbar
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	49.5 W	Nicht anwendbar
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 bis 240 V	49.5 W	Nicht anwendbar
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	60 W	Nicht anwendbar
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	61 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	62 W	Nicht anwendbar
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 bis 240 V	63.5 W	Nicht anwendbar
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 bis 240 V	45 W	Nicht anwendbar
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 bis 240 V	48 W	Nicht anwendbar
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 bis 240 V	46 W	Nicht anwendbar
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Nicht anwendbar
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	62 W	Nein
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	75 W	Nein
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	62 W	Nein
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	75 W	Nein
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	24.5 W	Nicht anwendbar
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W	Nicht anwendbar
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W	Nicht anwendbar
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	24 W	Ja
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	57 W	Ja
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	43 W	Ja

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nicht anwendbar
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nicht anwendbar
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja	-	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja	-	10%
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nein	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nein	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ja	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Ja	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nein	-	Nicht anwendbar
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nein	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nein	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nein	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nicht anwendbar
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nein	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nein	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Ja	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nein	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nein	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nicht anwendbar
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nicht anwendbar
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nicht anwendbar
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nein	-	Nicht anwendbar
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ja	-	10%
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nein	-	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Nein	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ja	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ja	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nein	-	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nein	-	Nicht anwendbar
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nein	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nein	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nein	-	-

Notfallbetrieb (1/2)

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
97576000	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	Nein	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	Nein	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	Nein	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1200	Nein	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840	-	-	-	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
	PSU L1200 BN					91688900	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	-	-	-	-		0 PSU TW3 L1500				
						96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-	-	-	-						
						88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-						
						85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-						
						88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium
75426399	WT120C G2 LED20S/84 0 PSU L600	Nein	-	-	-						
						40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L600	Nein	-	-	-						
						96286900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L600	Nein	-	-	-						
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-						
						40929600	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-	-	-	-						
						40931900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium
91686500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-	-	-	-						
						97578400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-						
						97579100	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium
88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-						
						97581400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium						
						96534800	WT120C G2 LED80S/84	-	-	-	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
	0 WIA L1500					36935899	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	-	-	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	Nein	-	-	-	36937299	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	-	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/84 0 PSU L1500	Nein	-	-	-	50216199	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	Nein	-	-	-	50217899	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	Nein	-	-	-	50223999	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/86 5 PSU L1500	-	-	-	-						

Notfallbetrieb (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 Stunde(n)
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 Stunde(n)
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 Stunde(n)
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 Stunde(n)
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 Stunde(n)
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 Stunde(n)
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 Stunde(n)
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 Stunde(n)
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 Stunde(n)
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Genehmigung und Anwendung

				Flacke (PstLM Flacke gemäß					Flackerwert (PstLM) – Flackerwert S gemäß EN	
Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	61000	Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	61000-3-3	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	O WIA L1200				
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	O WIA ELB3 L1200				
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	O WIA TW3 L1200				
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	O PSU L1200				
91687200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	LED80S/84 O PSU L1200				
96256200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	LED60S/84 O PSD L1200				
88309900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	LED80S/84 O PSD L1200				
85419700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	LED40S/86 5 PSU L1200				
88312900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	PSU L1200				
97576000	WT120C G2 LED40S/84	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1.6	BN				

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

				Flacke (PstLM)					Flackerwert (PstLM) –		
Order	Full Product			Flacke	Order	Full Product			Flackerwert	gemäß EN	gemäß EN
Code	Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	61000	Code	Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	61000-3-3	gemäß EN	gemäß EN
50222299	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
75426399	WT120C G2 LED20S/84 0 PSU L600	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	0.4	L1500					
					88314300	WT120C G2 LED60S/84	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
75427099	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L600	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	0.4	0 PSD ELB3 L1500					
					40930200	WT120C G2	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
75432499	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L600	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	-	0.4	LED80S/84 0 PSU TW3 L1500					
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	96286300	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	1	40929500	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
91686500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	40931500	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	97578100	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	97579100	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1
85420300	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	97581400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)	1	1	1

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

				Flacke (PstLM)					Flackerwert (PstLM) –
				Flacke					Flackerwert
Order	Full Product			gemäß	Order	Full Product			gemäß EN
Code	Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	61000	Code	Name	Umgebungstemperaturbereich	Entflammbarkeitszeichen	61000-3-3
96534800	WT120C G2	-20 bis +35 °C	Zur Montage auf leicht	1	36935899	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	1
	LED80S/84		entflammbaren			LED60S/86		entflammbaren	
	0 WIA		Oberflächen (D-Zeichen)			5 PSU L1500		Oberflächen (D-Zeichen)	
	L1500								
75430099	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	-	0.4	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	1
	LED100S/84		entflammbaren			LED55S/83		entflammbaren	
	0 PSU		Oberflächen (D-Zeichen)			0 PSU		Oberflächen (D-Zeichen)	
	L1500					L1500			
75431799	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	-	0.4	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	1
	LED120S/84		entflammbaren			LED34S/84		entflammbaren	
	0 PSU		Oberflächen (D-Zeichen)			0 PSU		Oberflächen (D-Zeichen)	
	L1500					L1500 BN			
75435599	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	-	0.4	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	1
	LED100S/84		entflammbaren			LED80S/84		entflammbaren	
	0 PSD		Oberflächen (D-Zeichen)			0 PSU		Oberflächen (D-Zeichen)	
	L1500					L1500 BN			
75436299	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	-	0.4	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	1
	LED120S/84		entflammbaren			LED60S/84		entflammbaren	
	0 PSD		Oberflächen (D-Zeichen)			0 PSU		Oberflächen (D-Zeichen)	
	L1500					L1500 BN			
36934199	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	1	1.6	WT120C G2	-20 bis +40 °C	Zur Montage auf leicht	1
	LED34S/86		entflammbaren			LED34S/86		entflammbaren	
	5 PSU L1500		Oberflächen (D-Zeichen)			5 PSU L1500		Oberflächen (D-Zeichen)	

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/86S PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3	40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3	96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3	40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3	40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3




Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100079

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100077




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100040



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100039

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100061

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100078






Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100047

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100080

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100044

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100059

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100076



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100053

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101269

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101271






Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101274

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101270


Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100058

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013



Polar Normal (separate) - null - 911401815887




Polar Normal (separate) - null - 911401814985




Polar Normal (separate) - null - 911401815687


Polar Normal (separate) - null - 911401826885



Polar Normal (separate) - null - 911401826985




Polar Normal (separate) - null - 911401826785




Polar Normal (separate) - null - 911401815085

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401816087




Polar Normal (separate) - null - 911401816487




Polar Normal (separate) - null - 911401825885




Polar Normal (separate) - null - 911401815587




Polar Normal (separate) - null - 911401816287




Polar Normal (separate) - null - 911401816387




Polar Normal (separate) - null - 911401815487



Polar Normal (separate) - null - 911401826085



Polar Normal (separate) - null - 911401815987



Polar Normal (separate) - null - 911401825985



Polar Normal (separate) - null - 911401824781






Polar Normal (separate) - null - 911401816187



CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824481

Polar Normal (separate) - null - 911401815787

Polar Normal (separate) - null - 911401824381



Polar Normal (separate) - null - 911401824581

Polar Normal (separate) - null - 911401824681

