



Για κάθε εφαρμογή, όπου ο φωτισμός παίζει πραγματικά σημαντικό ρόλο, εύκολο στην εγκατάσταση και στη συντήρηση

CoreLine Waterproof

Το CoreLine waterproof τηρεί την υπόσχεση της σειράς CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα της σειράς CoreLine waterproof μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των κλασικών στεγανών φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού που κυμαίνονται από 18 W έως 58 W. Με την λεπτή και κομψή σχεδιάσή του, συνεχίζει να διατηρεί το γνωστό και αποδεκτό αρχιτεκτονικό του ύφος. Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη, χάρη στην αποδοτική του σχεδίαση. Το CoreLine waterproof παρέχει καλύτερη κατανομή φωτός ευρείας δέσμης για απλό και αποδοτικό φωτισμό. Τα φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες διατίθενται και σε αυτή τη σειρά, έτοιμα για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

Οφέλη

- Περιορίζει το κόστος ενέργειας και συντήρησης
- Υποστηρίζει γρήγορη και ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στην έξυπνη αρχιτεκτονική των προϊόντων WT120C G2
- Ιδανικό για γενικά έργα φωτισμού, με στιβαρή σχεδίαση (IK08) και υψηλές προδιαγραφές προστασίας από σκόνη και νερό (IP65)

Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: έως 100.000 ώρες με φωτεινή ροή στο 70% τουλάχιστον συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο και την απόδοση έως 160 lm/W
- Γκάμα διαθέσιμων επιλογών: L600/1200/1500, έως 12,000 lm, 4000K
- Ομοιόμορφη και ευρεία δέσμη ή κατανομή φωτός οπαλίνας
- Μακρύτεροι ολισθητήρες, ταχύτερο άνοιγμα ασφάλισης, ηλεκτρικές συνδέσεις χωρίς εργαλεία για εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση
- Διατίθενται προαιρετικά συστήματα ελέγχου και εκδόσεις: ρύθμιση έντασης DALI, ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας (Interact Ready), ενσωματωμένοι αισθητήρες κίνησης (MDU), φωτισμός ασφαλείας (EL), αδιάβροχος εξωτερικός σύνδεσμος για ευκολότερη εγκατάσταση (WEC), περαστή μονοφασική και τριφασική καλωδίωση (TW1 /

Εφαρμογή

- Χώροι στάθμευσης
- Αποθήκες
- Γενικός φωτισμός

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Η υπεριώδης ακτινοβολία θα προκαλέσει βλάβες στο υλικό με τον καιρό με αποτέλεσμα να πάψει να έχει αδιάβροχη στεγανοποίηση και χαρακτηρισμό IP66.
- Μην εγκαταστήσετε το φωτιστικό σε σημεία όπου θα είναι εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -






PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

CoreLine Waterproof

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επικέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες			
Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Όχι
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Όχι
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Όχι
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Όχι
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Όχι
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Όχι
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Όχι
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Όχι
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Όχι
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Όχι
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Όχι
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Όχι
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Όχι
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Όχι
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Όχι
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Όχι
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Όχι
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Όχι
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπήρων	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Όχι
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Όχι
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Όχι
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Όχι
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Όχι
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Όχι
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Όχι
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Όχι
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Όχι
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Όχι
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Όχι
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Όχι
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Όχι
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Όχι
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Όχι
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Όχι
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Όχι
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Όχι
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Όχι
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Όχι
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Όχι
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Όχι
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

			Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή				Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	(ονομ.)	(ονομ.)		Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	(ονομ.)	(ονομ.)	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm	88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2.700 lm	75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	131 lm/W	2.700 lm
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4.000 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	126 lm/W	2.700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3.100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	129 lm/W	3.700 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	150 lm/W	2.700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1.900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1.900 lm
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2.000 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	126 lm/W	1.900 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	126 lm/W	1.900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	148 lm/W	3.700 lm

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3.400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3.400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8.000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8.000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή
			(ονομ.)	(ονομ.)	
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3.400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή
			(ονομ.)	(ονομ.)	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5.500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	141 lm/W	3.400 lm
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ευρείας δέσμης
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ευρείας δέσμης
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ευρείας δέσμης
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ευρείας δέσμης
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ευρείας δέσμης
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Συμμετρικό
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Συμμετρικό
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Συμμετρικό
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Συμμετρικό
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Ευρείας δέσμης
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Ευρείας δέσμης
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Ευρείας δέσμης
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Συμμετρικό
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Συμμετρικό
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Πολύ ευρείας δέσμης
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Πολύ ευρείας δέσμης
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Συμμετρικό
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ευρείας δέσμης
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ευρείας δέσμης
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Συμμετρικό
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Συμμετρικό
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Συμμετρικό
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Συμμετρικό
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Συμμετρικό
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ευρείας δέσμης
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ευρείας δέσμης
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Ευρείας δέσμης
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ευρείας δέσμης
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ευρείας δέσμης
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ευρείας δέσμης
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Ευρείας δέσμης
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ευρείας δέσμης
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ευρείας δέσμης
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ευρείας δέσμης
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Ευρείας δέσμης
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Συμμετρικό
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Συμμετρικό
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Συμμετρικό
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Συμμετρικό
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Ευρείας δέσμης
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Ευρείας δέσμης
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Ευρείας δέσμης
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Ευρείας δέσμης
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Ευρείας δέσμης
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Ευρείας δέσμης
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Συμμετρικό
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Συμμετρικό
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W	Δεν εφαρμόζεται
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W	Δεν εφαρμόζεται
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W	Δεν εφαρμόζεται
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W	Δεν εφαρμόζεται
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W	Δεν εφαρμόζεται
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 W	Δεν εφαρμόζεται
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W	Δεν εφαρμόζεται
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W	Δεν εφαρμόζεται
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	37,5 W	Όχι
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	50 W	Όχι
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	37,5 W	Όχι
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	50 W	Όχι
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W	Δεν εφαρμόζεται
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 W	Δεν εφαρμόζεται
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28,5 W	Δεν εφαρμόζεται
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	21 W	Ναι
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	29 W	Ναι
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24,3 W	Δεν εφαρμόζεται
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28,6 W	Δεν εφαρμόζεται
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	32 W	Ναι
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16,4 W	Ναι
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16,5 W	Δεν εφαρμόζεται
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	12,8 W	Όχι
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	25 W	Όχι
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	25 W	Όχι

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W	Δεν εφαρμόζεται
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	15 W	Ναι
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	43 W	Ναι
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W	Δεν εφαρμόζεται
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W	Δεν εφαρμόζεται
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W	Δεν εφαρμόζεται
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W	Δεν εφαρμόζεται
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W	Δεν εφαρμόζεται
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W	Δεν εφαρμόζεται
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W	Δεν εφαρμόζεται
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W	Δεν εφαρμόζεται
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W	Δεν εφαρμόζεται
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	62 W	Δεν εφαρμόζεται
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 W	Δεν εφαρμόζεται
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	62 W	Όχι
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	75 W	Όχι
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	62 W	Όχι
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	75 W	Όχι
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24,3 W	Δεν εφαρμόζεται
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42,9 W	Δεν εφαρμόζεται
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 W	Δεν εφαρμόζεται
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24,5 W	Δεν εφαρμόζεται
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W	Δεν εφαρμόζεται
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W	Δεν εφαρμόζεται
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	24 W	Ναι

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	57 W	Ναι

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	43 W	Ναι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ναι	-	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ναι	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ναι	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ναι	-	1%
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Όχι	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Όχι	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ναι	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Ναι	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Όχι	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Όχι	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Όχι	-	-

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ναι	Αισθητήρας κίνησης και φωτός (On/Off)	Δεν εφαρμόζεται
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ναι	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Όχι	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Όχι	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Ναι	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Όχι	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Όχι	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ναι	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ναι	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ναι	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ναι	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ναι	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Όχι	-	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Όχι	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ναι	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ναι	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (1/2)

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	500 lm	Lithium
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Όχι	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Όχι	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Όχι	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης
			ωρών, βασική έκδοση		
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Όχι	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Όχι	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Όχι	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Όχι	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Όχι	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Όχι	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Όχι	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	500 lm	Lithium
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης
			ωρών, βασική έκδοση		
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	500 lm	Lithium
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	500 lm	Lithium
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Όχι	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Όχι	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Όχι	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Όχι	-	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός		Φωτεινή ροή		Τύπος μπαταρίας
		έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-	
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-	

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός		Φωτεινή ροή		Τύπος μπαταρίας
		έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-	
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-	
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-	

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Έγκριση και Εφαρμογή

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ευφλεκτότητας	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
75428799	WT120C G2 LED60S/840 O PSU L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
75429499	WT120C G2 LED80S/840 O PSU L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ευφλεκτότητας	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
75433199	WT120C G2 LED60S/840 O PSD L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
75434899	WT120C G2 LED80S/840 O PSD L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	0,4
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	0,4
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	1	0,4

Order	Full Product	Εύρος	Τιμή	Τροποποιήσιμος	Στροβοσκοπικό
Code	Name	θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ευφλεκτότητας	τρεμοπαίγματος (PstLM)	εφέ
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες	1	0,4
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6

Order	Full Product	Εύρος	Τιμή	Τροποποιήσιμος	Στροβοσκοπικό
Code	Name	θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ευφλεκτότητας	τρεμοπαίγματος (PstLM)	εφέ
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-20 έως +35 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	0 έως +25 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
75430099	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ευφλεκτότητας	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
75431799	WT120C G2 LED120S/84 O PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
75435599	WT120C G2 LED100S/84 O PSD L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
75436299	WT120C G2 LED120S/84 O PSD L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	-	0,4
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωμακότητα
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ευφλεκτότητας	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	1,6
50217899	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	0,4
50223999	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωμακότητα
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066




Polar Normal (separate) - null - 911401815887




Polar Normal (separate) - null - 911401814985



Polar Normal (separate) - null - 911401815687






Polar Normal (separate) - null - 911401826885



Polar Normal (separate) - null - 911401826985




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401837280

Polar Normal (separate) - null - 911401826785




Polar Normal (separate) - null - 911401815085



Polar Normal (separate) - null - 911401816087

Polar Normal (separate) - null - 911401816487




Polar Normal (separate) - null - 911401825885



Polar Normal (separate) - null - 911401815587

Polar Normal (separate) - null - 911401816287

Polar Normal (separate) - null - 911401816387






Polar Normal (separate) - null - 911401815487

Polar Normal (separate) - null - 911401837180

Polar Normal (separate) - null - 911401826085




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401815987

Polar Normal (separate) - null - 911401825985




Polar Normal (separate) - null - 911401824781



Polar Normal (separate) - null - 911401816187

Polar Normal (separate) - null - 911401824481




Polar Normal (separate) - null - 911401815787



Polar Normal (separate) - null - 911401824381

Polar Normal (separate) - null - 911401824581

Polar Normal (separate) - null - 911401823480



Polar Normal (separate) - null - 911401823580

Polar Normal (separate) - null - 911401823880

Polar Normal (separate) - null - 911401823980

