



CoreLine Estanca

CoreLine Estanca G2

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas fluorescentes de 18 a 58W, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.

Beneficios

- Hasta un 50% de ahorro de energía en comparación con TL-D
- Tecnología LED fiable y sin mantenimiento
- Sustitución directa de luminarias estancas convencionales por rendimiento lumínico, flexibilidad de instalación y longitud

Características

- Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación duradera y sin necesidad de mantenimiento
- Alta eficacia y vida útil: hasta 140lm/W y 50Khrs L75
- Se puede usar para sustituir luminarias estancas tradicionales de 18W a 58W TL-D
- Distribución de luz de haz ancho y opal (PCO)
- Difusor con elemento óptico que garantiza el confort visual
- Soporte de montaje en techo y ganchos de suspensión incluidos; posibilidad de montaje anti vandálico mediante la sujeción de los soportes de montaje con tornillos adicionales
- Versiones "Interact Ready" para iluminación conectada
- Otras versiones disponibles: DALI, sensores integrados (MDU), emergencia (EL) conector externo estanco (WEC), cableado pasante (TW)

Aplicaciones

- Garajes y aparcamientos
- Almacenes
- Iluminación general
- Industria e industria alimentaria (certificado IFS)

CoreLine Estanca G2

Advertencias y seguridad

- La radiación UV dañará el material con el paso del tiempo, lo que provocará la pérdida de la estanqueidad y del índice IP65.
- No instale la luminaria en lugares donde esté expuesta a la luz solar directa.
- Esta luminaria no es apta para ser instalada en industrias o talleres con ambientes grasientos

Versions



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), L1200




PH All In CoreLine SPP e cat HR 911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR 911401815085

Plano de dimensiones



CoreLine Estanca G2

Detalles del producto



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP

CoreLine Estanca G2


Detalles del producto



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

CoreLine Estanca G2

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
Código de protección de entrada	IP65
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas	Fuente de luz sustituible
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	No
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	No
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	No
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	No
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	No
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	No
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	No
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	No
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	No
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	No
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	No
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	No
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	No
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	No
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	No
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	No
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	No
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	No
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	No
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	No
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	No
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	No
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	No
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	No
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	No
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	No
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	No
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	No
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	No
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	No
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	No
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	No
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	No
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	No
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	No
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	No
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	No
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	No
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	No
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	No
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	No
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	No
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	No

Order Code	Full Product Name	Código de familias de lámparas	Fuente de luz sustituible
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	No
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	No
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	No
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	No
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	No
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	No
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	No
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	No
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	No
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	No
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	No
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	No
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	No
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	No
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	No
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	No
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	No
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	No
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	No
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	No
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	No
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	No
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	No
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	No
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	No
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	No
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	No

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2.700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2.700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4.000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2.700 lm
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4.000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3.700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2.700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1.800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2.500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3.100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3.700 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5.700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7.500 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2.700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1.900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1.900 lm
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2.000 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.700 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3.400 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6.000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8.000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6.500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6.500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	119 lm/W	8.000 lm
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8.000 lm
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3.400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6.000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Tipo	Temperatura de	Eficacia	Flujo luminoso
			color correlacionada (nom.)	luminica (nominal) (nom.)	
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3.400 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3.400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo	Temperatura de	Eficacia	Flujo luminoso
			color correlacionada (nom.)	luminica (nominal) (nom.)	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5.500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Haz ancho
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Haz ancho
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Haz ancho
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Haz ancho
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Haz ancho
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Haz ancho
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Haz ancho
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Haz ancho
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Haz ancho
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Haz ancho
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Haz ancho
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Haz ancho
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Haz ancho
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Haz ancho
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Haz ancho
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Haz ancho
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Haz ancho
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ángulo del haz de 110°
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ángulo del haz de 110°
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Simétrica
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Simétrica
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Simétrica
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Simétrica
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Haz ancho
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Haz ancho
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Haz ancho
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Haz ancho
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Simétrica
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Simétrica
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Haz muy ancho

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Haz muy ancho
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Haz muy ancho
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Haz muy ancho
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Haz muy ancho
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Haz muy ancho
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Simétrica
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Haz ancho
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Haz ancho
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Simétrica
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Simétrica
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Simétrica
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Haz ancho
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Simétrica
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Simétrica
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Haz ancho
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Haz ancho
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Haz ancho
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Haz ancho
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Haz ancho
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Haz ancho
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Haz ancho
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Haz ancho
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Haz ancho
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Haz ancho
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Haz ancho
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Haz ancho
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Haz ancho
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Haz ancho
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Haz ancho
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Haz ancho

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Haz ancho
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Haz ancho
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Haz ancho
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Haz ancho
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Haz ancho
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ángulo del haz de 110°
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ángulo del haz de 110°
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ángulo del haz de 110°
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Simétrica
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Simétrica
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Simétrica

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Simétrica
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Haz ancho
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Haz ancho
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Haz ancho
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Haz ancho
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Haz ancho
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Haz ancho
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Simétrica
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Simétrica
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Simétrica

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 a 240 V	21,5 W	No aplicable
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 a 240 V	22 W	Sí
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 a 240 V	22 W	Sí
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 a 240 V	26 W	No aplicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 a 240 V	22 W	No aplicable
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 a 240 V	27 W	No aplicable
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 a 240 V	30 W	No aplicable
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 a 240 V	30,5 W	Sí
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 a 240 V	30 W	Sí
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 a 240 V	29 W	No aplicable
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 a 240 V	29,5 W	No aplicable
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 a 240 V	30,5 W	No aplicable
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 a 240 V	33 W	No aplicable
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 a 240 V	35,5 W	No aplicable
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 a 240 V	30 W	No aplicable
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 a 240 V	33 W	No aplicable
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 a 240 V	30 W	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 a 240 V	20,5 W	No aplicable
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 a 240 V	28,5 W	No aplicable
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 a 240 V	37,5 W	No
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 a 240 V	50 W	No
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 a 240 V	37,5 W	No
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 a 240 V	50 W	No
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 a 240 V	20,5 W	No aplicable
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 a 240 V	28,6 W	No aplicable
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 a 240 V	28,5 W	No aplicable
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 a 240 V	28,5 W	No aplicable
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 a 240 V	21 W	Sí
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 a 240 V	29 W	Sí
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 a 240 V	15 W	No aplicable
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 a 240 V	20,5 W	No aplicable
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 a 240 V	24,3 W	No aplicable
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 a 240 V	28,6 W	No aplicable
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 a 240 V	42,9 W	No aplicable

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 a 240 V	57,1 W	No aplicable
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 a 240 V	32 W	Sí
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 a 240 V	16,4 W	Sí
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 a 240 V	16,5 W	No aplicable
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 a 240 V	12,8 W	No
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 a 240 V	25 W	No
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 a 240 V	25 W	No
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 a 240 V	15 W	No aplicable
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 a 240 V	15 W	Sí
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 a 240 V	43 W	Sí
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 a 240 V	26 W	Sí
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 a 240 V	26 W	Sí
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 a 240 V	26 W	No aplicable
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 a 240 V	30 W	No aplicable
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 a 240 V	31 W	No aplicable
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 a 240 V	45 W	Sí
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 a 240 V	45 W	Sí
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 a 240 V	44,5 W	No aplicable
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 a 240 V	44 W	No aplicable
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 a 240 V	45 W	No aplicable
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 a 240 V	49,5 W	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 a 240 V	49,5 W	No aplicable
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 a 240 V	61 W	Sí
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 a 240 V	62 W	No aplicable
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 a 240 V	63,5 W	No aplicable
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 a 240 V	45 W	No aplicable
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 a 240 V	48 W	No aplicable
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 a 240 V	46 W	No aplicable
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	No aplicable
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W	No aplicable
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	No aplicable
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 a 240 V	24,5 W	No aplicable
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 a 240 V	43 W	No aplicable
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 a 240 V	57 W	No aplicable
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 a 240 V	62 W	No
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 a 240 V	75 W	No
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 a 240 V	62 W	No
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 a 240 V	75 W	No
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 a 240 V	24,3 W	No aplicable
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 a 240 V	42,9 W	No aplicable
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 a 240 V	57,1 W	No aplicable
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 a 240 V	24,5 W	No aplicable
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 a 240 V	43 W	No aplicable

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 a 240 V	43 W	No aplicable
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 a 240 V	24 W	Sí
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 a 240 V	57 W	Sí

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 a 240 V	43 W	Sí

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel máximo de atenuación
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	No	-	No aplicable
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No	-	No aplicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Sí	-	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Sí	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	No	-	No aplicable
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	No	-	No aplicable
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	No	-	No aplicable
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Sí	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No	-	No aplicable
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Sí	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Sí	-	10%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel máximo de atenuación
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Sí	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Sí	-	10%
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	No	-	No aplicable
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	No	-	No aplicable
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	No	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	No	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Sí	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Sí	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	No	-	No aplicable
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	No	-	No aplicable
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	No	-	No aplicable
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	No	-	No aplicable
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	No	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	No	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	No	-	No aplicable
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	No	-	No aplicable
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	No	-	No aplicable
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	No	-	No aplicable
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	No	-	No aplicable

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Control		Nivel máximo de atenuación
		Regulable	integrado	
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	No	-	No aplicable
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	No	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Sí	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	No	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	No	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Sí	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	No	-	No aplicable
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	No	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	No	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Sí	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No	-	No aplicable
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Sí	-	1%
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	No	-	No aplicable
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	No	-	No aplicable
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Sí	-	1%

Order Code	Full Product Name	Control		Nivel máximo de atenuación
		Regulable	integrado	
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No	-	No aplicable
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Sí	-	1%
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Sí	Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado)	No aplicable
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Sí	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No	-	No aplicable
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Sí	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Sí	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Sí	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Sí	-	10%
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Sí	-	10%
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Sí	-	10%
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	No	-	No aplicable
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	No	-	No aplicable
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	No	-	No aplicable
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	No	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	No	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Sí	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Sí	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	No	-	No aplicable
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	No	-	No aplicable
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	No	-	No aplicable
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	No	-	No aplicable
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	No	-	No aplicable
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	No	-	No aplicable

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Control		Nivel máximo de atenuación
		Regulable	integrado	
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	No	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	No	-	-

Order Code	Full Product Name	Control		Nivel máximo de atenuación
		Regulable	integrado	
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	No	-	-

Funcionamiento de emergencia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia		Tipo de batería de iluminación de emergencia
			de emergencia	Flujo de emergencia	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia		Tipo de batería de iluminación de emergencia
			de emergencia	Flujo de emergencia	
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	No	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	No	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	No	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	No	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	No	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	No	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	No	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración	500 lm	Lithium

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia
			versión básica		
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación de emergencia
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	No	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica	500 lm	Lithium
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	No	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	No	-	-	-

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Iluminación			Tipo de batería de iluminación de emergencia
		Emergencia centralizada	de emergencia	Flujo de emergencia	
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	No	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	No	-	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminación			Tipo de batería de iluminación de emergencia
		Emergencia centralizada	de emergencia	Flujo de emergencia	
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-

Funcionamiento de emergencia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 hora(s)
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 hora(s)
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 hora(s)
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 hora(s)
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 hora(s)
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-

Order Code	Full Product Name	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 hora(s)
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 hora(s)
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 hora(s)
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 hora(s)
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 hora(s)
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 hora(s)
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	0,4
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	0,4
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	0,4
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	-	0,4
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	0,4
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	0,4
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables	1	1,6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/8 40 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	1	0,4
96244900	WT120C G2 LED19S/840	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
88306800	PSU MDU L600	-20 °C a +35 °C	fácilmente inflamables	1	1,6
	WT120C G2		Para su montaje en superficies		
	LED19S/840 PSD L600		fácilmente inflamables		
75426399	WT120C G2	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies	-	0,4
	LED20S/840		en superficies		
	PSU L600		fácilmente inflamables		
75427099	WT120C G2	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies	-	0,4
	LED40S/840		en superficies		
	PSU L600		fácilmente inflamables		
75432499	WT120C G2	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies	-	0,4
	LED40S/840		en superficies		
	PSD L600		fácilmente inflamables		
84045900	WT120C G2	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED19S/840		en superficies		
	PSU L600		fácilmente inflamables		
50215499	WT120C G2	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED19S/840		en superficies		
	PSU L600 BN		fácilmente inflamables		
50020499	WT120C G2	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies	1	0,4
	LED37_60S/8		en superficies		
	40 PSU L1500		normalmente inflamables		
96267800	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED34S/840		en superficies		
	PSU MDU L1500		fácilmente inflamables		
96268500	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED34S/840		en superficies		
	PSU MDU TW3 L1500		fácilmente inflamables		
88308200	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED34S/840		en superficies		
	PSD L1500		fácilmente inflamables		
85420300	WT120C G2	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED34S/840		en superficies		
	PSU ELB3 L1500		fácilmente inflamables		
88313600	WT120C G2	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED34S/840		en superficies		
	PSD ELB3 L1500		fácilmente inflamables		

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
96275300	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED60S/840		en superficies		
	PSU MDU L1500		fácilmente inflamables		
96276000	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED60S/840		en superficies		
	PSU MDU TW3 L1500		fácilmente inflamables		
16318100	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED60S/840		en superficies		
	PSU WEC L1500		fácilmente inflamables		
16319800	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED60S/840		en superficies		
	PSU TW1 WEC L1500		fácilmente inflamables		
88310500	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED60S/840		en superficies		
	PSD L1500		fácilmente inflamables		
85421000	WT120C G2	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED60S/840		en superficies		
	PSU ELB3 L1500		fácilmente inflamables		
88314300	WT120C G2	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED60S/840		en superficies		
	PSD ELB3 L1500		fácilmente inflamables		
96286900	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED80S/840		en superficies		
	PSU MDU L1500		fácilmente inflamables		
40929600	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED80S/840		en superficies		
	PSD L1500		fácilmente inflamables		
40931900	WT120C G2	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED80S/840		en superficies		
	PSU L1500 ELB3		fácilmente inflamables		
97578400	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED65S/840		en superficies		
	WIA L1500		fácilmente inflamables		
97579100	WT120C G2	0 °C a +25 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED65S/840		en superficies		
	WIA ELB3 L1500		fácilmente inflamables		
97581400	WT120C G2	-20 °C a +35 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	LED65S/840		en superficies		

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
96534800	WIA TW3 L1500	-20 °C a +35 °C	fácilmente inflamables	1	1,6
	WT120C G2 LED80S/840		en superficies		
	WIA L1500		fácilmente inflamables		
96535500	WT120C G2 LED80S/840	0 °C a +25 °C	en superficies	1	1,6
	WIA ELB3 L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED80S/840		en superficies		
96536200	WT120C G2 LED80S/840	-20 °C a +35 °C	en superficies	1	1,6
	WIA TW3 L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED80S/840		en superficies		
91686599	WT120C G2 LED34S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU TW3 L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED60S/840		en superficies		
91688900	WT120C G2 LED60S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU TW3 L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED80S/840		en superficies		
40930200	WT120C G2 LED80S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU TW3 L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED100S/840		en superficies		
75430099	WT120C G2 LED100S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	-	0,4
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED120S/840		en superficies		
75431799	WT120C G2 LED120S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	-	0,4
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED100S/840		en superficies		
75435599	WT120C G2 LED100S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	-	0,4
	PSD L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED120S/840		en superficies		
75436299	WT120C G2 LED120S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	-	0,4
	PSD L1500		fácilmente inflamables		

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
84047399	WT120C G2 LED34S/840	-20 °C a +40 °C	Para su montaje en superficies	1	1,6
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED60S/840		en superficies		
84049700	WT120C G2 LED60S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED80S/840		en superficies		
40928900	WT120C G2 LED80S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED34S/865		en superficies		
36934199	WT120C G2 LED34S/865	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED60S/865		en superficies		
36935899	WT120C G2 LED60S/865	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED55S/830		en superficies		
36937299	WT120C G2 LED55S/830	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	WT120C G2 LED34S/840		en superficies		
50216199	WT120C G2 LED34S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	1,6
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	BN				
50217899	WT120C G2 LED80S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	0,4
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	BN				
50223999	WT120C G2 LED60S/840	-20 °C a +40 °C	en superficies	1	0,4
	PSU L1500		fácilmente inflamables		
	BN				

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Datos de producto

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-

CoreLine Estanca G2


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041


Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




**Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505103013**




Polar Normal (separate) - null - 911401535691




Polar Normal (separate) - null - 911401815887



Polar Normal (separate) - null - 911401814985




Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Normal (separate) - null - 911401815687


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401826885




Polar Normal (separate) - null - 911401826985




Polar Normal (separate) - null - 911401837080




Polar Normal (separate) - null - 911401837280




Polar Normal (separate) - null - 911401826785




Polar Normal (separate) - null - 911401815085




Polar Normal (separate) - null - 911401816087



Polar Normal (separate) - null - 911401816487



Polar Normal (separate) - null - 911401825885



Polar Normal (separate) - null - 911401815587




Polar Normal (separate) - null - 911401816287




Polar Normal (separate) - null - 911401816387




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401815487




Polar Normal (separate) - null - 911401837180




Polar Normal (separate) - null - 911401826085




Polar Normal (separate) - null - 911401815987




Polar Normal (separate) - null - 911401825985




Polar Normal (separate) - null - 911401824781




Polar Normal (separate) - null - 911401816187



Polar Normal (separate) - null - 911401535291



Polar Normal (separate) - null - 911401824481



Polar Normal (separate) - null - 911401535591




Polar Normal (separate) - null - 911401815787



Polar Normal (separate) - null - 911401824381




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824581

Polar Normal (separate) - null - 911401824681


Polar Normal (separate) - null - 911401823480



Polar Normal (separate) - null - 911401823580

Polar Normal (separate) - null - 911401823880

Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980

Polar Normal (separate) - null - 911401837380

