



CoreLine Etanche : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Coreline Etanche WT120C

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Design robuste et pratique permettant une installation rapide et facile
- Excellente qualité des optiques et distribution lumineuse uniforme pour un éclairage confortable et efficace

Coreline Etanche WT120C

Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 160 lm/W et 100 000 heures L70 de durée de vie
- Plusieurs options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 8 000 lm, 4000 K / 3000 K / 6500K, gradable DALI, connectivité sans fil intégrée (Interact Ready), capteurs (MDU), connecteur externe étanche pour une installation simplifiée (WEC), câblage traversant (TW)
- Excellent confort lumineux grâce à la qualité du diffuseur et de l'optique
- Architecture produit intelligente avec une conception électrique et mécanique alliant facilité et souplesse d'installation (rail pour insertion des clips allongé, déverrouillage plus rapide, connexions électriques sans outil)

Application

- Parkings couverts
- Entrepôts
- Locaux techniques
- Ateliers

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -






PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085

Coreline Etanche WT120C

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

Coreline Etanche WT120C

Détails sur le produit

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



Coreline Etanche WT120C

Détails sur le produit



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Non
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Non
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Non
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Non
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Non
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Non
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Non
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Non
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Non
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Non
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Non
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Non
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Non
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Non
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Non
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Non
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Non
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Non
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Non
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Non

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Non
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Non
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Non
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Non
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Non
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Non
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Non
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Non
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Non
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Non
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Non
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Non
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Non
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Non
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Non
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Non
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Non
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Non
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Non
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Non
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Non
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Non
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Non
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Non
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Non
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Non
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Non
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Non
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	Non
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Non
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Non
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Non

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	126 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	104 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	100 lm/W	2.700 lm	Faisceau extensif
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	131 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	138 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	136 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	131 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	113 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	160 lm/W	6.000 lm	Symétrique
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	160 lm/W	8.000 lm	Symétrique
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	160 lm/W	6.000 lm	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	160 lm/W	8.000 lm	Symétrique
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	140 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	121 lm/W	1.800 lm	Faisceau ultra- extensif
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	128 lm/W	3.100 lm	Faisceau ultra- extensif
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	130 lm/W	3.700 lm	Faisceau ultra- extensif
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	131 lm/W	7.500 lm	Faisceau ultra- extensif
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	141 lm/W	2.700 lm	Symétrique
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	116 lm/W	1.900 lm	Faisceau extensif
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	156 lm/W	2.000 lm	Symétrique
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	160 lm/W	4.000 lm	Symétrique
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	160 lm/W	4.000 lm	Symétrique
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	127 lm/W	1.900 lm	Symétrique
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	140 lm/W	3.700 lm	Symétrique
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	113 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	110 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	136 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Faisceau extensif
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	129 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	126 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	144 lm/W	6.500 lm	Faisceau extensif
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	135 lm/W	6.500 lm	Faisceau extensif
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	141 lm/W	6.500 lm	Faisceau extensif
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	131 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	119 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	133 lm/W	8.000 lm	Faisceau extensif
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	160 lm/W	10.000 lm	Symétrique
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	160 lm/W	12.000 lm	Symétrique
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	160 lm/W	10.000 lm	Symétrique
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	160 lm/W	12.000 lm	Symétrique
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	142 lm/W	3.400 lm	Symétrique
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	140 lm/W	8.000 lm	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	21,5 W	Non applicable
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	22 W	Oui
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 à 240 V	22 W	Oui
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	26 W	Non applicable
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 à 240 V	22 W	Non applicable
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 à 240 V	27 W	Non applicable
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	30,5 W	Oui
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W	Oui
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 à 240 V	29 W	Non applicable
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 à 240 V	29,5 W	Non applicable
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 à 240 V	30,5 W	Non applicable
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	33 W	Non applicable
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 à 240 V	35,5 W	Non applicable
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 à 240 V	33 W	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 à 240 V	37,5 W	Non
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 à 240 V	50 W	Non
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 à 240 V	37,5 W	Non
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 à 240 V	50 W	Non
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 à 240 V	28,6 W	Non applicable
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 à 240 V	15 W	Non applicable
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	24,3 W	Non applicable
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 à 240 V	28,6 W	Non applicable
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	57,1 W	Non applicable
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 à 240 V	32 W	Oui
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 à 240 V	16,4 W	Oui
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 à 240 V	12,8 W	Non
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 à 240 V	25 W	Non
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 à 240 V	25 W	Non
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 à 240 V	15 W	Oui

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 à 240 V	43 W	Oui
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	25,5 W	Non applicable
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	26 W	Oui
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 à 240 V	26 W	Oui
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 à 240 V	26 W	Non applicable
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 à 240 V	30 W	Non applicable
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 à 240 V	31 W	Non applicable
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	44,5 W	Non applicable
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	45 W	Oui
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 à 240 V	45 W	Oui
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 à 240 V	44,5 W	Non applicable
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 à 240 V	44 W	Non applicable
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 à 240 V	45 W	Non applicable
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 à 240 V	49,5 W	Non applicable
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 à 240 V	49,5 W	Non applicable
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	60 W	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	61 W	Oui
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 à 240 V	62 W	Non applicable
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 à 240 V	63,5 W	Non applicable
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 à 240 V	45 W	Non applicable
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 à 240 V	48 W	Non applicable
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 à 240 V	46 W	Non applicable
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Non applicable
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W	Non applicable
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Non applicable
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 à 240 V	62 W	Non
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 à 240 V	75 W	Non
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 à 240 V	62 W	Non
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 à 240 V	75 W	Non
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 à 240 V	24 W	Oui
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 à 240 V	57 W	Oui

Commandes et gradation

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non	-	Non applicable
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	-	Non applicable
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Oui	-	1%
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Oui	-	1%
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non	-	Non applicable
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non	-	Non applicable
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Non	-	Non applicable
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Oui	-	1%
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	-	Non applicable
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Oui	-	1%
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Oui	-	10%
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Oui	-	10%
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Oui	-	10%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Non	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Non	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Oui	-	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Oui	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non	-	Non applicable
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non	-	Non applicable
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Non	-	Non applicable
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Non	-	Non applicable
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Non	-	Non applicable
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Non	-	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Non	-	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Non	-	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Oui	-	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Non	-	-
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Non	-	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Oui	-	1%

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non	-	Non applicable
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Oui	-	1%
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non	-	Non applicable
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Non	-	Non applicable
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non	-	Non applicable
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Oui	-	1%
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non	-	Non applicable
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Oui	-	10%
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Oui	-	10%
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Oui	-	10%
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Oui	-	10%
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Oui	-	10%
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Oui	-	10%
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Non	-	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Non	-	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Oui	-	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Oui	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Non	-	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Non	-	-

Fonctionnement de secours (1/2)

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
			version basique		
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Non	-	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Non	-	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Non	-	-	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Non	-	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-	-	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Non	-	-	-

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Non	-	-	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Non	-	-	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie	
				Flux en mode secours	d'éclairage de secours
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Non	-	-	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Non	-	-	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Non	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie	
				Flux en mode secours	d'éclairage de secours
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Non	-	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 h
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures		Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	Order Code	Full Product Name	Gamme de températures		Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
		ambiantes	Inflammabilité					ambiantes	Inflammabilité		
8718696916858	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718291854197	WT120C G2	0 à +25 °C	Pour montage	1	1,6
	LED27S/840		sur surfaces				LED40S/84		sur surfaces		
	PSU TW3		aisément				O PSU ELB3		aisément		
	L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718699962487	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718696883129	WT120C G2	0 à +25 °C	Pour montage	1	1,6
	LED27S/840		sur surfaces				LED40S/84		sur surfaces		
	PSU MDU		aisément				O PSD ELB3		aisément		
	L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718699962494	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718699975760	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6
	LED27S/840		sur surfaces				LED40S/84		sur surfaces		
	PSU MDU		aisément				O WIA		aisément		
	TW3 L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718291854180	WT120C G2	0 à +25 °C	Pour montage	1	1,6	8718699975777	WT120C G2	0 à +25 °C	Pour montage	1	1,6
	LED27S/840		sur surfaces				LED40S/84		sur surfaces		
	PSU ELB3		aisément				O WIA ELB3		aisément		
	L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718696883075	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718699975807	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6
	LED27S/840		sur surfaces				LED40S/84		sur surfaces		
	PSD L1200		aisément				O WIA TW3		aisément		
			inflammables				L1200		inflammables		
8718696883112	WT120C G2	0 à +25 °C	Pour montage	1	1,6	8720169754287	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	-	0,4
	LED27S/840		sur surfaces				LED60S/84		sur surfaces		
	PSD ELB3		aisément				O PSU		aisément		
	L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718696916872	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8720169754294	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	-	0,4
	LED40S/84		sur surfaces				LED80S/84		sur surfaces		
	O PSU TW3		aisément				O PSU		aisément		
	L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718699962562	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8720169754331	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	-	0,4
	LED40S/84		sur surfaces				LED60S/84		sur surfaces		
	O PSU MDU		aisément				O PSD		aisément		
	L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718699962579	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8720169754348	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	-	0,4
	LED40S/84		sur surfaces				LED80S/84		sur surfaces		
	O PSU MDU		aisément				O PSD		aisément		
	TW3 L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718699163167	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718291840480	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	1	1,6
	LED40S/84		sur surfaces				LED40S/84		sur surfaces		
	O PSU WEC		aisément				O PSU		aisément		
	L1200		inflammables				L1200		inflammables		
8718699163174	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8710163349763	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	1	1,6
	LED40S/84		sur surfaces				LED18S/840		sur surfaces		
	O PSU TW1		aisément				PSU PCO		aisément		
	WEC L1200		inflammables				L600		inflammables		
8718696883099	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8710163349787	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	1	1,6
	LED40S/84		sur surfaces				LED31S/840		sur surfaces		
	O PSD		aisément				PSU PCO		aisément		
	L1200		inflammables				L1500		inflammables		

Coreline Etanche WT120C

		Gamme de		Valeur de	Valeur d'effet			Gamme de		Valeur de	Valeur d'effet
Full Product		températures		scintillement	stroboscopique	Full Product		températures		scintillement	stroboscopique
Order Code	Name	ambiantes	Inflammabilité	(PstLM)	(SVM)	Order Code	Name	ambiantes	Inflammabilité	(PstLM)	(SVM)
8710163349794	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	1	1,6	8718291854203	O PSD	0 à +25 °C	aisément	1	1,6
	LED37S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSU PCO		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1200		inflammables				LED34S/84		sur surfaces		
8710163349817	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	1	1,6	8718696883136	O PSU ELB3	0 à +25 °C	aisément	1	1,6
	LED75S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSU PCO		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED34S/84		sur surfaces		
8720169500198	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	1	0,4	8718696916889	O PSD ELB3	-20 à +35 °C	aisément	1	1,6
	LED27_45S/		sur surfaces				L1500		inflammables		
	840 PSU		normalement				WT120C G2		Pour montage		
	L1200		inflammables				LED60S/84		sur surfaces		
8718699962449	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718699962753	O PSU TW3	-20 à +35 °C	aisément	1	1,6
	LED19S/840		sur surfaces				L1500		inflammables		
	PSU MDU		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L600		inflammables				LED60S/84		sur surfaces		
8720169754263	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	-	0,4	8718699962760	O PSU MDU	-20 à +35 °C	aisément	1	1,6
	LED20S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSU L600		aisément				WT120C G2		Pour montage		
			inflammables				LED60S/84		sur surfaces		
8720169754270	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	-	0,4	8718699963181	O PSU MDU	-20 à +35 °C	aisément	1	1,6
	LED40S/84		sur surfaces				TW3 L1500		inflammables		
	O PSU L600		aisément				WT120C G2		Pour montage		
			inflammables				LED60S/84		sur surfaces		
8720169754324	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	-	0,4	8718699963198	O PSU WEC	-20 à +35 °C	aisément	1	1,6
	LED40S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSD L600		aisément				WT120C G2		Pour montage		
			inflammables				LED60S/84		sur surfaces		
8720169502154	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	1	1,6	8718696883105	O PSU TW1	-20 à +35 °C	aisément	1	1,6
	LED19S/840		sur surfaces				WEC L1500		inflammables		
	PSU L600		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	BN		inflammables				LED60S/84		sur surfaces		
8720169500204	WT120C G2	-20 à +40 °C	Pour montage	1	0,4	8718291854210	O PSD	0 à +25 °C	aisément	1	1,6
	LED37_60S/		sur surfaces				L1500		inflammables		
	840 PSU		normalement				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED60S/84		sur surfaces		
8718696916865	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718696883143	O PSU ELB3	0 à +25 °C	aisément	1	1,6
	LED34S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSU TW3		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED60S/84		sur surfaces		
8718699962678	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718699409302	O PSD ELB3	-20 à +35 °C	aisément	1	1,6
	LED34S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSU MDU		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED80S/84		sur surfaces		
8718699962685	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8718699962869	O PSU TW3	-20 à +35 °C	aisément	1	1,6
	LED34S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSU MDU		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	TW3 L1500		inflammables				LED80S/84		sur surfaces		
8718696883082	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6		O PSU MDU		aisément		
	LED34S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		

Coreline Etanche WT120C

Gamme de Valeur de Valeur d'effet						Gamme de Valeur de Valeur d'effet					
Full Product		températures		scintillement		Full Product		températures		scintillement	
Order Code	Name	ambiantes	Inflammabilité	(PstLM)	(SVM)	Order Code	Name	ambiantes	Inflammabilité	(PstLM)	(SVM)
8718699409296	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8720169754300	O WIA TW3	-20 à +40 °C	aisément	-	0,4
	LED80S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSD		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED100S/84		sur surfaces		
8718699409319	WT120C G2	0 à +25 °C	Pour montage	1	1,6	8720169754317	O PSU	-20 à +40 °C	aisément	-	0,4
	LED80S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O PSU		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500 ELB3		inflammables				LED120S/84		sur surfaces		
8718699975784	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8720169754355	O PSU	-20 à +40 °C	aisément	-	0,4
	LED65S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O WIA		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED100S/84		sur surfaces		
8718699975791	WT120C G2	0 à +25 °C	Pour montage	1	1,6	8720169754362	O PSD	-20 à +40 °C	aisément	-	0,4
	LED65S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O WIA ELB3		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED120S/84		sur surfaces		
8718699975814	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8720169502161	O PSD	-20 à +40 °C	aisément	1	1,6
	LED65S/84		sur surfaces				L1500		inflammables		
	O WIA TW3		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED34S/84		sur surfaces		
8719514965348	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6	8720169502178	O PSU	-20 à +40 °C	aisément	1	0,4
	LED80S/84		sur surfaces				L1500 BN		inflammables		
	O WIA		aisément				WT120C G2		Pour montage		
	L1500		inflammables				LED80S/84		sur surfaces		
8719514965355	WT120C G2	0 à +25 °C	Pour montage	1	1,6		O PSU		aisément		
	LED80S/84		sur surfaces				L1500 BN		inflammables		
	O WIA ELB3		aisément								
	L1500		inflammables								
8719514965362	WT120C G2	-20 à +35 °C	Pour montage	1	1,6						
	LED80S/84		sur surfaces								

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Données du produit




Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-


Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057



Coreline Etanche WT120C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273



**Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505103015**

**Polar Normal (separate) - WT120CI -
911401823780**



**Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100066**



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013

Polar Normal (separate) - null - 911401815887




Polar Normal (separate) - null - 911401814985



Polar Normal (separate) - null - 911401837480

Polar Normal (separate) - null - 911401815687




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401837280

Polar Normal (separate) - null - 911401815085




Polar Normal (separate) - null - 911401816087



Polar Normal (separate) - null - 911401816487

Polar Normal (separate) - null - 911401825885




Polar Normal (separate) - null - 911401815587



Polar Normal (separate) - null - 911401816287

Polar Normal (separate) - null - 911401816387

Polar Normal (separate) - null - 911401815487






Polar Normal (separate) - null - 911401837180

Polar Normal (separate) - null - 911401826085

Polar Normal (separate) - null - 911401815987

Coreline Etanche WT120C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401825985

Polar Normal (separate) - null - 911401816187

Polar Normal (separate) - null - 911401815787



Polar Normal (separate) - null - 911401836980

