



CoreLine Etanche : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Etanche

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Design robuste et pratique permettant une installation rapide et facile
- Excellente qualité des optiques et distribution lumineuse uniforme pour un éclairage confortable et efficace

CoreLine Etanche

Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 140 lm/W et 50 000 heures L80 de durée de vie
- Plusieurs options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 8 000 lm, 4000 K / 3000 K / 6500K, gradable DALI, connectivité sans fil intégrée (Interact Ready), capteurs (MDU), connecteur externe étanche pour une installation simplifiée (WEC), câblage traversant (TW)
- Excellent confort lumineux grâce à la qualité du diffuseur et de l'optique
- Architecture produit intelligente avec une conception électrique et mécanique alliant facilité et souplesse d'installation (rail pour insertion des clips allongé, déverrouillage plus rapide, connexions électriques sans outil)

Application

- Parkings couverts
- Entrepôts
- Locaux techniques
- Ateliers

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085




Schéma dimensionnel



CoreLine Etanche

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

Détails sur le produit




Product Detail Photo Coreline



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-12DPP



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP

Détails sur le produit

CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Non
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Non
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Non
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Non
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Non
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Non
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Non
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Non
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Non
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Non
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Non
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Non
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Non
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Non
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Non
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Non
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Non
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Non
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Non
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Non
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Non
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Non
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Non
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Non
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Non
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Non
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Non
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Non
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Non
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Non

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Non
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Non
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Non
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Non
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Non
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Non
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Non
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Non
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Non
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Non
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Non
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Non
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Non
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Non

Données techniques de l'éclairage (1/2)

		Type	Température	Efficacité	Flux			Type	Température	Efficacité	Flux
Order Code	Full Product Name	« tout-en-un »	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux	Order Code	Full Product Name	« tout-en-un »	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2'700 lm	97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2'700 lm	97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4'000 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2'700 lm	97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2'700 lm	75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6'000 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4'000 lm	75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8'000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4'000 lm	75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6'000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4'000 lm	75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8'000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4'000 lm	36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4'000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4'000 lm	36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3'700 lm

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2'700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4'000 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2'700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1'900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1'900 lm
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2'000 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4'000 lm
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4'000 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1'900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3'700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3'400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3'400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3'400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3'400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6'000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6'000 lm

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6'000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6'000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6'000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8'000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8'000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8'000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8'000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6'500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6'500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6'500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8'000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10'000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12'000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10'000 lm
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12'000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3'400 lm

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6'000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5'500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3'400 lm

Order Code	Full Product Name	Type « tout- en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8'000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6'000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Faisceau extensif
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Faisceau extensif
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Faisceau extensif
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Faisceau extensif
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Faisceau extensif
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Faisceau extensif
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Faisceau extensif
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Faisceau extensif
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Faisceau extensif
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Faisceau extensif
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Faisceau extensif
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Faisceau extensif
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symétrique
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symétrique
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symétrique
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Symétrique
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Faisceau extensif
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Faisceau extensif
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symétrique
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symétrique
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symétrique
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Faisceau extensif
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Faisceau extensif
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Symétrique
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symétrique
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Symétrique
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symétrique
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symétrique

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Faisceau extensif
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Faisceau extensif
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Faisceau extensif
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Faisceau extensif
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Faisceau extensif
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Faisceau extensif
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Faisceau extensif
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Faisceau extensif
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Faisceau extensif
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Faisceau extensif
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Faisceau extensif
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symétrique
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symétrique
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symétrique
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symétrique
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Faisceau extensif
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Faisceau extensif
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Faisceau extensif
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symétrique
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symétrique
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	21.5 W	Non applicable
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	22 W	Oui
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	26 W	Non applicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 à 240 V	22 W	Non applicable
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	30.5 W	Oui
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 à 240 V	30.5 W	Non applicable
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	33 W	Non applicable
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 à 240 V	35.5 W	Non applicable
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 à 240 V	33 W	Non applicable
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 à 240 V	30 W	Non applicable
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 à 240 V	37.5 W	Non
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 à 240 V	50 W	Non
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 à 240 V	37.5 W	Non
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 à 240 V	50 W	Non

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 à 240 V	28.5 W	Non applicable
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 à 240 V	28.5 W	Non applicable
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 à 240 V	21 W	Oui
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 à 240 V	29 W	Oui
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 à 240 V	32 W	Oui
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 à 240 V	16.4 W	Oui
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 à 240 V	16.5 W	Non applicable
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 à 240 V	12.8 W	Non
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 à 240 V	25 W	Non
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 à 240 V	25 W	Non
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 à 240 V	15 W	Oui
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 à 240 V	43 W	Oui
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	25.5 W	Non applicable
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	26 W	Oui
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 à 240 V	26 W	Non applicable
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 à 240 V	30 W	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour
				la commutation aléatoire
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	44.5 W	Non applicable
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	45 W	Oui
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 à 240 V	45 W	Non applicable
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 à 240 V	49.5 W	Non applicable
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 à 240 V	49.5 W	Non applicable
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	60 W	Non applicable
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	61 W	Oui
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 à 240 V	62 W	Non applicable
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 à 240 V	63.5 W	Non applicable
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 à 240 V	45 W	Non applicable
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 à 240 V	48 W	Non applicable
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 à 240 V	46 W	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour
				la commutation aléatoire
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Non applicable
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 à 240 V	62 W	Non
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 à 240 V	75 W	Non
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 à 240 V	62 W	Non
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 à 240 V	75 W	Non
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 à 240 V	24.5 W	Non applicable
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 à 240 V	43 W	Non applicable
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 à 240 V	43 W	Non applicable
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 à 240 V	24 W	Oui
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 à 240 V	57 W	Oui
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 à 240 V	43 W	Oui

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	Commande	Niveau de
		l'intensité lumineuse		gradation maximal
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non	-	Non applicable
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de	Commande	Niveau de
		l'intensité lumineuse		gradation maximal
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	-	Non applicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Oui	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Oui	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	-	Non applicable
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Oui	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Oui	-	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Oui	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Oui	-	10%
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Non	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Non	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Oui	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Oui	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Non	-	Non applicable
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Non	-	Non applicable
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Non	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Non	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Non	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Oui	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Non	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Non	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Oui	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Non	-	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Non	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non	-	Non applicable
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non	-	Non applicable
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Oui	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non	-	Non applicable
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Oui	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Oui	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Oui	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Oui	-	10%
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Non	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Non	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Oui	-	-

		Variation de		Niveau de
Order Code	Full Product Name	l'intensité lumineuse	Commande intégrée	gradation maximal
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Oui	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Non	-	Non applicable
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Non	-	Non applicable
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Non	-	Non applicable

		Variation de		Niveau de
Order Code	Full Product Name	l'intensité lumineuse	Commande intégrée	gradation maximal
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Non	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Non	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Non	-	-

Fonctionnement de secours (1/2)

				Flux en	Type de
Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	mode secours	batterie d'éclairage de secours
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium

				Flux en	Type de
Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	mode secours	batterie d'éclairage de secours
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Non	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Non	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Non	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Non	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Non	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Non	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Non	-	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Non	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Non	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Non	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Non	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 h
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Approbation et application

Order	Full Product	Gamme de températures		Valeur de scintillement	Valeur d'effet stroboscopique
Code	Name	ambiantes	Inflammabilité	(PstLM)	(SVM)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
91687200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
96256200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
88309900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
85419700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
88312900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
97576000	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
97577700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
97580700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA TW3 L1200	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
75428799	WT120C G2 LED60S/84	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	-	0.4

Order	Full Product	Gamme de températures		Valeur de scintillement	Valeur d'effet stroboscopique
Code	Name	ambiantes	Inflammabilité	(PstLM)	(SVM)
	0 PSU L1200		aisément inflammables		
75429499	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	-	0.4
75433199	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	-	0.4
75434899	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	-	0.4
36933499	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1	0.4
50222299	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1	0.4
50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1	0.4
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1	1.6
75426399	WT120C G2 LED20S/84 0 PSU L600	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	-	0.4
75427099	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L600	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	-	0.4

Order	Full Product	Gamme de températures	Valeur de scintillement	Valeur d'effet stroboscopique
Code	Name	ambiantes	Inflammabilité (PstLM)	(SVM)
75432499	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L600	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	- 0.4
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1 0.4
91686500	WT120C G2 LED34S/84 O PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
96267800	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
88308200	WT120C G2 LED34S/84 O PSD L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
85420300	WT120C G2 LED34S/84 O PSU ELB3 L1500	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
91688900	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
96275300	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
88310500	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
85421000	WT120C G2 LED60S/84 O PSU ELB3 L1500	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
88314300	WT120C G2 LED60S/84 O PSD ELB3 L1500	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
40930200	WT120C G2 LED80S/84	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	1 1.6

Order	Full Product	Gamme de températures	Valeur de scintillement	Valeur d'effet stroboscopique
Code	Name	ambiantes	Inflammabilité (PstLM)	(SVM)
	O PSU TW3 L1500		aisément inflammables	
96286900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU MDU L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
40929600	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
40931900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 ELB3	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
97578400	WT120C G2 LED65S/84 O WIA L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
97579100	WT120C G2 LED65S/84 O WIA ELB3 L1500	0 à +25 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
97581400	WT120C G2 LED65S/84 O WIA TW3 L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
96534800	WT120C G2 LED80S/84 O WIA L1500	-20 à +35 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
75430099	WT120C G2 LED100S/84 O PSU L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	- 0.4
75431799	WT120C G2 LED120S/84 O PSU L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	- 0.4
75435599	WT120C G2 LED100S/84 O PSD L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	- 0.4
75436299	WT120C G2 LED120S/84 O PSD L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	- 0.4
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6

Order	Full Product	Gamme de températures	Valeur de scintillement	Valeur d'effet stroboscopique
Code	Name	ambiantes	Inflammabilité (PstLM)	(SVM)
36935899	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
36937299	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 1.6
50216199	WT120C G2 LED34S/84	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces	1 1.6

Order	Full Product	Gamme de températures	Valeur de scintillement	Valeur d'effet stroboscopique
Code	Name	ambiantes	Inflammabilité (PstLM)	(SVM)
	0 PSU L1500 BN		aisément inflammables	
50217899	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 0.4
50223999	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	-20 à +40 °C	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	1 0.4

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013




Polar Normal (separate) - null - 911401815887




Polar Normal (separate) - null - 911401814985




Polar Normal (separate) - null - 911401815687




Polar Normal (separate) - null - 911401826885




Polar Normal (separate) - null - 911401826985




Polar Normal (separate) - null - 911401826785




Polar Normal (separate) - null - 911401815085



Polar Normal (separate) - null - 911401816087




Polar Normal (separate) - null - 911401816487




Polar Normal (separate) - null - 911401825885


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401815587




Polar Normal (separate) - null - 911401816287




Polar Normal (separate) - null - 911401816387




Polar Normal (separate) - null - 911401815487




Polar Normal (separate) - null - 911401826085




Polar Normal (separate) - null - 911401815987




Polar Normal (separate) - null - 911401825985



Polar Normal (separate) - null - 911401824781



Polar Normal (separate) - null - 911401816187



Polar Normal (separate) - null - 911401824481





Polar Normal (separate) - null - 911401815787



Polar Normal (separate) - null - 911401824381



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824581

Polar Normal (separate) - null - 911401824681

