



Pour tous les projets où la lumière compte vraiment, facile à installer et à maintenir

CoreLine Waterproof

La gamme étanche CoreLine Waterproof tient la promesse de la famille CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Grâce au design élancé et élégant, ils respectent la conception produit bien connue et si appréciée. La conception pratique offre une installation simple et rapide. La gamme CoreLine Waterproof distribue mieux la lumière à faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle permet de remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec des lampes fluorescentes basse consommation allant de 18 W à 58 W. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans la gamme CoreLine Waterproof, prêts à être utilisés avec le système d'éclairage connecté Interact.

Avantages

- Permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques et les coûts maintenance
- Installation rapide et flexible grâce à la conception de produit intelligente WT120C G2
- Idéal pour les projets d'application générale, avec une conception robuste (IK08) et un indice d'étanchéité élevé à l'eau et à la poussière (IP65)

Fonctions

- Longue durée de vie et haute efficacité : jusqu'à 100 000 heures avec flux à 70 % min par rapport au niveau initial et efficacité jusqu'à 160 lm/W
- Gamme d'options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 12 000 lm, 4 000 K
- Répartition de lumière uniforme et à faisceau extensif ou avec verre opale
- Glissières plus longues, déverrouillage plus rapide, connexions électriques sans outil pour une installation facile et souple
- Commandes et versions disponibles en option : gradation DALI, connectivité sans fil intégrée (Interact Ready), capteurs de mouvement intégrés (MDU), éclairage de secours (EL), connecteur externe étanche pour une installation plus facile (WEC), câblage traversant monophasé et triphasé (TW1/




Application

- Parkings couverts
- Sites de production
- Entrepôts
- éclairage général

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP

CoreLine Waterproof

Détails sur le produit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	1,6
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824481	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-

Données techniques de l'éclairage

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
910505100057	WT120C G2 LED40S/840	4000 K	113 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
	PSD ELB3 L1200				
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	132 lm/W	2 700 lm	Faisceau extensif
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4 000 lm	Faisceau extensif
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	4000 K	121 lm/W	1 800 lm	Faisceau ultra- extensif
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2 500 lm	Faisceau ultra- extensif
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3 100 lm	Faisceau ultra- extensif
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3 700 lm	Faisceau ultra- extensif
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	4000 K	133 lm/W	5 700 lm	Faisceau ultra- extensif
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7 500 lm	Faisceau ultra- extensif
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	4000 K	116 lm/W	1 900 lm	Faisceau extensif
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1 900 lm	Faisceau extensif
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	(valeur nominale)		
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Faisceau extensif
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Faisceau extensif
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Faisceau extensif
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Faisceau extensif
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	(valeur nominale)		
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Faisceau extensif
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Faisceau extensif
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6 500 lm	Faisceau extensif
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Faisceau extensif
911401824481	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3 400 lm	Faisceau extensif
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6500 K	140 lm/W	6 000 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W	Non applicable
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	22 W	Oui

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	22 W	Oui
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W	Non applicable

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W	Non applicable
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W	Non applicable
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W	Non applicable
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30,5 W	Oui
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30 W	Oui
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29 W	Non applicable
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 W	Non applicable
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W	Non applicable
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W	Non applicable
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	30 W	Non applicable
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W	Non applicable
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 W	Non applicable
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28,5 W	Non applicable
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W	Non applicable
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20,5 W	Non applicable
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24,3 W	Non applicable
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28,6 W	Non applicable
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42,9 W	Non applicable
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57,1 W	Non applicable
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16,4 W	Oui
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16,5 W	Non applicable
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	26 W	Oui
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	26 W	Oui
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W	Non applicable
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W	Non applicable
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W	Non applicable
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W	Non applicable
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W	Oui
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45 W	Oui
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	44,5 W	Non applicable
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W	Non applicable
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W	Non applicable
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W	Non applicable
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W	Non applicable
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W	Oui
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	62 W	Non applicable
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 W	Non applicable
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45 W	Non applicable
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24,3 W	Non applicable
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 W	Non applicable
911401824481	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24,5 W	Non applicable
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W	Non applicable

Commandes et gradation

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non	-	Non applicable
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	-	Non applicable
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Oui	-	1%
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Oui	-	1%
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non	-	Non applicable
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non	-	Non applicable
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Oui	-	1%
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	-	Non applicable
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Oui	-	1%
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Oui	-	10%
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non	-	Non applicable
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Non	-	Non applicable
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non	-	Non applicable
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Non	-	Non applicable
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Non	-	Non applicable
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Non	-	Non applicable
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Non	-	Non applicable
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Non	-	Non applicable
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Oui	-	1%
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non	-	Non applicable

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Oui	-	1%
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non	-	Non applicable
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non	-	Non applicable
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Oui	-	1%
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non	-	Non applicable

Fonctionnement de secours (1/2)

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Oui	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)	Non applicable
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Oui	-	1%
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non	-	Non applicable
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Oui	-	10%
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Non	-	Non applicable
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Non	-	Non applicable
911401824481	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Non	-	Non applicable
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours central	Éclairage de secours	Flux éclairage secours	Type de batterie d'éclairage de secours
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Secours		Flux	Type de
		central	Éclairage de secours	éclairage secours	batterie d'éclairage de secours
910505100076	WT120C G2	Non	Éclairage de secours	500 lm	Lithium
	LED60S/840 PSD		3 heures		
	ELB3 L1500		version basique		
910505100077	WT120C G2	-	-	-	-
	LED80S/840 PSU				
	TW3 L1500				
910505100078	WT120C G2	-	-	-	-
	LED80S/840 PSU				
	MDU L1500				
910505100079	WT120C G2	-	-	-	-
	LED80S/840 PSD				
	L1500				
910505100080	WT120C G2	Non	Éclairage de secours	500 lm	Lithium
	LED80S/840 PSU		3 heures		
	L1500 ELB3				

Order Code	Full Product Name	Secours		Flux	Type de
		central	Éclairage de secours	éclairage secours	batterie d'éclairage de secours
910505101271	WT120C G2	-	-	-	-
	LED65S/840 WIA				
	L1500		version basique		
911401823680	WT120C G2	-	-	-	-
	LED34S/840 PSU				
	L1500				
911401823980	WT120C G2	-	-	-	-
	LED80S/840 PSU				
	L1500				
911401824481	WT120C G2	-	-	-	-
	LED34S/865 PSU				
	L1500				
911401824581	WT120C G2	-	-	-	-
	LED60S/865 PSU				
	L1500				

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (en charge pleine)
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824481	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 à +25 °C
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 à +35 °C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 à +25 °C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 à +35 °C
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 à +40 °C
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 à +40 °C
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 à +40 °C
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 à +40 °C
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 à +35 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 à +35 °C
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 à +25 °C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 à +25 °C
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 à +35 °C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 à +25 °C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 à +25 °C
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 à +25 °C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 à +35 °C
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C
911401824481	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 à +40 °C
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401824481	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824481	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




**Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100066**




Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Normal (separate) - null - 911401837080




Polar Normal (separate) - null - 911401837280



Polar Normal (separate) - null - 911401837180






Polar Normal (separate) - null - 911401824481



Polar Normal (separate) - null - 911401824381



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824581

Polar Normal (separate) - null - 911401823580

Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980

Polar Normal (separate) - null - 911401837380

