



CoreLine Waterproof – az egyértelmű LED- es választás

CoreLine Waterproof

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Waterproof LED-es termékekkel kiválthatóak a hagyományos fénycsöves por- és páramentes lámpatestek. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – egyszerű megoldás a LEDesítésre.

Előnyök

- Akár 50%-os energiamegtakarítás a TL-D fénycsöves megoldásokhoz képest
- Megbízható LED technológia – karbantartásmentes
- A hagyományos por- és páramentes lámpatestek közvetlen kiváltására

Szolgáltatások

- Megbízható, integrált LED-es technológia, amely nem igényel karbantartást és hosszú élettartamot biztosít
- Használatával kiválthatók a hagyományos 18-36-58W TL-D fénycsöves lámpatestek
- Széles sugárzási szögű fényeloszlás
- Kellemes fényt biztosít
- A csomagolás tartalmazza a mennyezeti rögzítőbilincset és a függesztőhorgokat; a lámpatest vandálbiztossá tehető a rögzítőbilincsek további csavaros rögzítésével

Alkalmazás

- Mélygarázsok
- Raktárak
- Általános világítás

CoreLine Waterproof

Figyelmeztetések és biztonság

- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Versions




PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085



Méretezett rajza



CoreLine Waterproof

Termék részletei



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP


Termék részletei



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja	Cserélhető fényforrás
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Nem
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Nem
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Nem
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Nem
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Nem
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Nem
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Nem
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Nem
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Nem
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Nem
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Nem
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Nem
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nem
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nem
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Nem
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nem
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Nem
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Nem
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Nem
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Nem
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Nem
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Nem
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Nem
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Nem
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Nem
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Nem
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Nem
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Nem
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Nem
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Nem
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nem
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Nem
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Nem
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nem
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Nem
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Nem
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Nem
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nem
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nem
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Nem
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Nem
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nem
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Nem
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Nem

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja	Cserélhető fényforrás
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Nem
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nem
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nem
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nem
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Nem
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Nem
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Nem
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Nem
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Nem
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nem
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Nem
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Nem
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nem
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Nem
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Nem
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Nem
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Nem
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Nem
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Nem
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Nem
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Nem
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Nem
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Nem
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nem
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Nem

Technikai adatok (1/2)

			Korrelált	Fényhasznosítás	
Order	Full Product	Univerzális	színhőmérséklet	(névleges)	
Code	Name	típus	(névleges)	(névleges)	Fényáram
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2 700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2 700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
96257900	WT120C G2 LED40S/840	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás	
			(névleges)	(névleges)	Fényáram
	PSU MDU TW3 L1200				
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4 000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás	
			(névleges)	(névleges)	Fényáram
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2 700 lm
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4 000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3 700 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1 800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3 100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3 700 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7 500 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/8 40 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2 700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1 900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm

CoreLine Waterproof

Order	Full Product	Univerzális	Korrelált	Fényhasznosítás	
			színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)
Code	Name	típus	(névleges)	(névleges)	Fényáram
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2 000 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3 400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3 400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/840	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm

Order	Full Product	Univerzális	Korrelált	Fényhasznosítás	
			színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)
Code	Name	típus	(névleges)	(névleges)	Fényáram
	PSU MDU TW3 L1500				
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Korrelált		Fényhasznosítás	
		Univerzális típus	színhőmérséklet (névleges)	(névleges)	Fényáram
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	119 lm/W	8 000 lm
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3 400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Széles sugárzási szög
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Széles sugárzási szög
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Széles sugárzási szög
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Széles sugárzási szög
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Széles sugárzási szög
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Széles sugárzási szög
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Széles sugárzási szög
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Széles sugárzási szög
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Széles sugárzási szög
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Széles sugárzási szög
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Széles sugárzási szög
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Széles sugárzási szög
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Széles sugárzási szög
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Széles sugárzási szög
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Széles sugárzási szög
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Korrelált		Fényhasznosítás	
		Univerzális típus	színhőmérséklet (névleges)	(névleges)	Fényáram
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3 400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6 000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5 500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Széles sugárzási szög
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Sugárzási szög 110°
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Sugárzási szög 110°
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Szimmetrikus
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Szimmetrikus
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Szimmetrikus
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Szimmetrikus
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Széles sugárzási szög
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Széles sugárzási szög
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Széles sugárzási szög
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Széles sugárzási szög
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nagyon széles sugárzási szög
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nagyon széles sugárzási szög
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nagyon széles sugárzási szög

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nagyon széles sugárzási szög
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nagyon széles sugárzási szög
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nagyon széles sugárzási szög
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Szimmetrikus
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Széles sugárzási szög
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Széles sugárzási szög
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Szimmetrikus
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Szimmetrikus
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Szimmetrikus
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Széles sugárzási szög
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Szimmetrikus
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Széles sugárzási szög
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Széles sugárzási szög
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Széles sugárzási szög
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Széles sugárzási szög
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Széles sugárzási szög
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Széles sugárzási szög
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Széles sugárzási szög
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Széles sugárzási szög
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Széles sugárzási szög
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Széles sugárzási szög
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Széles sugárzási szög
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Széles sugárzási szög
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Széles sugárzási szög
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Széles sugárzási szög
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Széles sugárzási szög
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Széles sugárzási szög
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Széles sugárzási szög
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Széles sugárzási szög
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Széles sugárzási szög
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Széles sugárzási szög
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Széles sugárzási szög
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Széles sugárzási szög
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Széles sugárzási szög
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Sugárzási szög 110°
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Sugárzási szög 110°
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Sugárzási szög 110°
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Szimmetrikus
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Szimmetrikus
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Szimmetrikus
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Szimmetrikus
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Széles sugárzási szög
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Széles sugárzási szög
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Széles sugárzási szög
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Széles sugárzási szög
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Széles sugárzási szög
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Széles sugárzási szög
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Szimmetrikus
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Szimmetrikus

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	21,5 W	Nem alkalmazható
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220–240 V	22 W	Igen
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220–240 V	22 W	Igen
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220–240 V	26 W	Nem alkalmazható
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220–240 V	22 W	Nem alkalmazható
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220–240 V	27 W	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	30 W	Nem alkalmazható
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220–240 V	30,5 W	Igen
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220–240 V	30 W	Igen
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220–240 V	29 W	Nem alkalmazható
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220–240 V	29,5 W	Nem alkalmazható
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220–240 V	30,5 W	Nem alkalmazható

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220–240 V	33 W	Nem alkalmazható
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220–240 V	35,5 W	Nem alkalmazható
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220–240 V	30 W	Nem alkalmazható
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220–240 V	33 W	Nem alkalmazható
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220–240 V	30 W	Nem alkalmazható
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	20,5 W	Nem alkalmazható
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	28,5 W	Nem alkalmazható
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220–240 V	37,5 W	Nem
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220–240 V	50 W	Nem
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220–240 V	37,5 W	Nem
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220–240 V	50 W	Nem
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220–240 V	20,5 W	Nem alkalmazható
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220–240 V	28,6 W	Nem alkalmazható
36933499	WT120C G2 LED40S/86S PSU L1200	220–240 V	28,5 W	Nem alkalmazható
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220–240 V	28,5 W	Nem alkalmazható
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220–240 V	15 W	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220–240 V	20,5 W	Nem alkalmazható
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	24,3 W	Nem alkalmazható
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220–240 V	28,6 W	Nem alkalmazható
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	42,9 W	Nem alkalmazható
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	57,1 W	Nem alkalmazható
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220–240 V	32 W	Igen
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220–240 V	16,4 W	Igen
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220–240 V	16,5 W	Nem alkalmazható
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220–240 V	12,8 W	Nem
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220–240 V	25 W	Nem
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220–240 V	25 W	Nem
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220–240 V	15 W	Nem alkalmazható
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220–240 V	43 W	Igen
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	25,5 W	Nem alkalmazható
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	26 W	Igen
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220–240 V	26 W	Igen

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220–240 V	26 W	Nem alkalmazható
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220–240 V	30 W	Nem alkalmazható
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220–240 V	31 W	Nem alkalmazható
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	44,5 W	Nem alkalmazható
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	45 W	Igen
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220–240 V	45 W	Igen
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220–240 V	44,5 W	Nem alkalmazható
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220–240 V	44 W	Nem alkalmazható
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220–240 V	45 W	Nem alkalmazható
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220–240 V	49,5 W	Nem alkalmazható
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220–240 V	49,5 W	Nem alkalmazható
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	60 W	Nem alkalmazható
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	61 W	Igen
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220–240 V	62 W	Nem alkalmazható
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220–240 V	63,5 W	Nem alkalmazható
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220–240 V	45 W	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220–240 V	48 W	Nem alkalmazható
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	46 W	Nem alkalmazható
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220–240 V	61 W	Nem alkalmazható
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220–240 V	67 W	Nem alkalmazható
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	60 W	Nem alkalmazható
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	24,5 W	Nem alkalmazható
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	43 W	Nem alkalmazható
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	57 W	Nem alkalmazható
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220–240 V	62 W	Nem
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220–240 V	75 W	Nem
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220–240 V	62 W	Nem
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220–240 V	75 W	Nem
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220–240 V	24,3 W	Nem alkalmazható
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220–240 V	42,9 W	Nem alkalmazható
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220–240 V	57,1 W	Nem alkalmazható
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220–240 V	24,5 W	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220–240 V	43 W	Nem alkalmazható
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220–240 V	43 W	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	24 W	Igen
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	43 W	Igen

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített	Maximális
			vezérlés	szabályozási szint
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Igen	-	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Igen	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Igen	-	1%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített	Maximális
			vezérlés	szabályozási szint
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Igen	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Igen	-	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Igen	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Igen	-	10%
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nem	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nem	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Igen	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Igen	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nem	-	Nem alkalmazható

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nem	-	Nem alkalmazható
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nem	-	Nem alkalmazható
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nem	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Igen	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nem	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nem	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Igen	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nem	-	Nem alkalmazható
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nem	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Igen	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Igen	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Igen	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Igen	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Igen	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	Nem alkalmazható
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Igen	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nem	-	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Igen	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Igen	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Igen	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Igen	-	10%
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Igen	-	10%
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Igen	-	10%
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nem	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Nem	-	-

Vészhelyzeti működés (1/2)

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Igen	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Igen	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nem	-	Nem alkalmazható
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nem	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nem	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa
	PSU MDU TW3 L1200				
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840	Nem	Vészvilágítás, 3 órás	500 lm	Lithium

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa
	PSD ELB3 L1200		időtartam, alap változat		
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa
	PSU TW3 L1200				
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nem	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nem	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Nem	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Nem	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-

Order	Full Product	Központi	Vészvilágítás	Vészhelyzeti	Vészvilágítási
Code	Name	vészvilágítás	Vészvilágítás	fényáram	akkumulátor típusa
50019899	WT120C G2 LED27_45S/84 O PSU L1200	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nem	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nem	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Nem	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/8 40 PSU L1500	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
91688900	WT120C G2 LED60S/840	-	-	-	-

Order	Full Product	Központi	Vészvilágítás	Vészhelyzeti	Vészvilágítási
Code	Name	vészvilágítás	Vészvilágítás	fényáram	akkumulátor típusa
	PSU TW3 L1500				
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840	Nem	Vészvilágítás, 3 órás	500 lm	Lithium

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa
	WIA ELB3 L1500		időtartam, alap változat		
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	500 lm	Lithium
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nem	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Nem	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Nem	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Nem	-	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-

Vészhelyzeti működés (2/2)

Order Code	Full Product Name	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-

Order Code	Full Product Name	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 h
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-

		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-

		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/84 O PSU L1200	-20 – +40 °C	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1	0,4
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
50020499	WT120C G2 LED37_60S/84 O PSU L1500	-20 – +40 °C	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1	0,4
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	0 – +25 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-20 – +35 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	-	0,4

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	1,6
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-20 – +40 °C	Gyűlékony felületekre szereléshez	1	0,4

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM≤3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM≤3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Termékadatok




Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048


Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015



Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491

Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680


Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013

Polar Normal (separate) - null - 911401535691



Polar Normal (separate) - null - 911401815887






Polar Normal (separate) - null - 911401814985

Polar Normal (separate) - null - 911401837480

Polar Normal (separate) - null - 911401815687




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401826985

Polar Normal (separate) - null - 911401837080




Polar Normal (separate) - null - 911401837280



Polar Normal (separate) - null - 911401815085

Polar Normal (separate) - null - 911401816087




Polar Normal (separate) - null - 911401816487



Polar Normal (separate) - null - 911401815587

Polar Normal (separate) - null - 911401816287

Polar Normal (separate) - null - 911401816387




Polar Normal (separate) - null - 911401815487

Polar Normal (separate) - null - 911401837180

Polar Normal (separate) - null - 911401815987


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401825985

Polar Normal (separate) - null - 911401824781


Polar Normal (separate) - null - 911401816187



Polar Normal (separate) - null - 911401535291

Polar Normal (separate) - null - 911401824481


Polar Normal (separate) - null - 911401535591



Polar Normal (separate) - null - 911401815787

Polar Normal (separate) - null - 911401824381

Polar Normal (separate) - null - 911401824581




Polar Normal (separate) - null - 911401824681


Polar Normal (separate) - null - 911401823480

Polar Normal (separate) - null - 911401823580


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401823880



Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

