



CoreLine Stagna - La scelta ideale per passare ai LED.

CoreLine Stagna

CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58 W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo per un'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.

Vantaggi

- Risparmio energetico e maggiore durata per ridurre i costi operativi
- Design robusto per un'installazione più intelligente, semplice e veloce
- Distribuzione uniforme, a fascio largo, che supporta un design dell'illuminazione semplice e accattivante

Caratteristiche

- Efficienza energetica e lunga durata: fino a 125lm/W e 50000 ore di durata L75
- Molte opzioni disponibili: L600 / 1200/ 1500, fino a 8000lm, 4000K
- Architettura del prodotto intelligente con design elettrico e meccanico che supporta facilità e flessibilità di installazione (cursori più lunghi, apertura più rapida e connessioni elettriche senza attrezzi)
- Controlli e versioni opzionali disponibili: DALI, connettività wireless integrata (Interact Ready), illuminazione di emergenza (EL), connettore esterno impermeabile per facilitare l'installazione (WEC), cablaggio passante (TW)

CoreLine Stagna

Applicazione

- Parcheggi al coperto
- Fabbricazione
- Magazzini
- Illuminazione generale

Warnings and safety




- Con il passare del tempo, i raggi UV danneggeranno il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la non conformità alla classificazione IP66.
- Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU -

Disegno tecnico



Dati del prodotto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP

Dati del prodotto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08
e una gestione termica	IP65
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	No
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	No
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	No
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	No
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	No
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	No
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	No
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	No
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	No
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	No
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	No
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	No
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	No
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	No
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	No
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	No
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	No
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	No
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	No
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	No
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	No
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	No
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	No
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	No
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	No
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	No
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	No
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	No
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	No
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	No
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	No
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	No
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	No
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	No
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	No
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	No
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	No
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	No
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	No
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	No
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	No
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	No
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	No

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	No
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	No
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	No
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	No
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	No
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	No
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	No
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	No
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	No
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	No
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	No
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	No
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	No
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	No
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	No
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	No
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	No

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Fascio largo

Full Product		Temperatura di colore	Efficienza luminosa	Flusso	Tipo di
Order Code	Name	correlata (Nom)	(specificata) (Nom)	luminoso	ottica
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	4000 K	160 lm/W	6.000 lm	Simmetrica
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Simmetrica
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	4000 K	160 lm/W	6.000 lm	Simmetrica
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	4000 K	160 lm/W	8.000 lm	Simmetrica
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	132 lm/W	2.700 lm	Fascio largo
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4.000 lm	Fascio largo
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3.700 lm	Fascio largo
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	4000 K	121 lm/W	1.800 lm	Fascio extra largo
34977099	WT120C G2 LED25S/840	4000 K	122 lm/W	2.500 lm	Fascio extra largo

Full Product		Temperatura di colore	Efficienza luminosa	Flusso	Tipo di
Order Code	Name	correlata (Nom)	(specificata) (Nom)	luminoso	ottica
	PSU PCO L1200				
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3.100 lm	Fascio extra largo
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3.700 lm	Fascio extra largo
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	4000 K	133 lm/W	5.700 lm	Fascio extra largo
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7.500 lm	Fascio extra largo
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	4000 K	116 lm/W	1.900 lm	Fascio largo
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1.900 lm	Fascio largo
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	4000 K	156 lm/W	2.000 lm	Simmetrica
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	4000 K	160 lm/W	4.000 lm	Simmetrica
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	4000 K	160 lm/W	4.000 lm	Simmetrica
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	127 lm/W	1.900 lm	Fascio largo
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo

Full Product		Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)		
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	4000 K	136 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
96286900	WT120C G2 LED80S/840	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Fascio largo

Full Product		Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)		
	PSU MDU L1500				
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6.500 lm	Fascio largo
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.500 lm	Fascio largo
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	141 lm/W	6.500 lm	Fascio largo
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	119 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	4000 K	160 lm/W	10.000 lm	Simmetrica
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	4000 K	160 lm/W	12.000 lm	Simmetrica
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	4000 K	160 lm/W	10.000 lm	Simmetrica
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	4000 K	160 lm/W	12.000 lm	Simmetrica
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3.400 lm	Fascio largo
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6.000 lm	Fascio largo

		Temperatura di colore	Efficienza luminosa		
	Full Product	correlata	(specificata)	Flusso	Tipo di
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)	luminoso	ottica
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3.400 lm	Fascio largo

		Temperatura di colore	Efficienza luminosa		
	Full Product	correlata	(specificata)	Flusso	Tipo di
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)	luminoso	ottica
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6500 K	140 lm/W	6.000 lm	Fascio largo
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5.500 lm	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

		Tensione in	Consumo	Adatto per la
	Full Product Name	ingresso	energetico	commutazione
Order Code				casuale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	21,5 W	Non applicabile
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Da 220 a 240 V	22 W	Si
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	22 W	Si
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	26 W	Non applicabile
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	22 W	Non applicabile
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	27 W	Non applicabile
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W	Non applicabile
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Da 220 a 240 V	30,5 W	Si
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W	Si
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Da 220 a 240 V	29 W	Non applicabile
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Da 220 a 240 V	29,5 W	Non applicabile
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	30,5 W	Non applicabile

		Tensione in	Consumo	Adatto per la
	Full Product Name	ingresso	energetico	commutazione
Order Code				casuale
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	33 W	Non applicabile
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	35,5 W	Non applicabile
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Da 220 a 240 V	30 W	Non applicabile
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Da 220 a 240 V	33 W	Non applicabile
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Da 220 a 240 V	30 W	Non applicabile
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	37,5 W	No
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	50 W	No
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	37,5 W	No
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Da 220 a 240 V	50 W	No
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	20,5 W	Non applicabile
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Da 220 a 240 V	28,6 W	Non applicabile
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Da 220 a 240 V	28,5 W	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Da 220 a 240 V	28,5 W	Non applicabile
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Da 220 a 240 V	15 W	Non applicabile
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Da 220 a 240 V	20,5 W	Non applicabile
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Da 220 a 240 V	24,3 W	Non applicabile
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Da 220 a 240 V	28,6 W	Non applicabile
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Da 220 a 240 V	42,9 W	Non applicabile
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Da 220 a 240 V	57,1 W	Non applicabile
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Da 220 a 240 V	16,4 W	Si
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Da 220 a 240 V	16,5 W	Non applicabile
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Da 220 a 240 V	12,8 W	No
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Da 220 a 240 V	25 W	No
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Da 220 a 240 V	25 W	No
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Da 220 a 240 V	15 W	Non applicabile
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	25,5 W	Non applicabile
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	26 W	Si
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	26 W	Si

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	26 W	Non applicabile
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	30 W	Non applicabile
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	31 W	Non applicabile
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	44,5 W	Non applicabile
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	45 W	Si
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	45 W	Si
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Da 220 a 240 V	44,5 W	Non applicabile
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Da 220 a 240 V	44 W	Non applicabile
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	45 W	Non applicabile
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	49,5 W	Non applicabile
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	49,5 W	Non applicabile
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Da 220 a 240 V	60 W	Non applicabile
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Da 220 a 240 V	61 W	Si
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	62 W	Non applicabile
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Da 220 a 240 V	63,5 W	Non applicabile
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Da 220 a 240 V	45 W	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Da 220 a 240 V	48 W	Non applicabile
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Da 220 a 240 V	46 W	Non applicabile
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Non applicabile
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W	Non applicabile
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Non applicabile
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	62 W	No
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	75 W	No
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	62 W	No

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	No	-	Non applicabile
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No	-	Non applicabile
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Si	-	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Si	-	1%

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Da 220 a 240 V	75 W	No
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	24,3 W	Non applicabile
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	42,9 W	Non applicabile
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Da 220 a 240 V	57,1 W	Non applicabile
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Da 220 a 240 V	24,5 W	Non applicabile
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Da 220 a 240 V	43 W	Non applicabile
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Da 220 a 240 V	43 W	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	No	-	Non applicabile
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	No	-	Non applicabile
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Si	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No	-	Non applicabile
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Si	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Si	-	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Si	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Si	-	10%
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	No	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	No	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Si	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Si	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	No	-	Non applicabile
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	No	-	Non applicabile
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	No	-	Non applicabile
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	No	-	Non applicabile
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	No	-	Non applicabile
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	No	-	Non applicabile
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	No	-	Non applicabile
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	No	-	Non applicabile
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	No	-	Non applicabile
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Si	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	No	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	No	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Si	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	No	-	Non applicabile
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	No	-	Non applicabile
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Si	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No	-	Non applicabile
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Si	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	No	-	Non applicabile
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	No	-	Non applicabile
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Si	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No	-	Non applicabile
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Si	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	No	-	Non applicabile
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Si	Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off)	Non applicabile
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Si	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No	-	Non applicabile
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Si	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Si	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Si	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Si	-	10%
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Si	-	10%
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Si	-	10%
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	No	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	No	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Si	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Si	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	No	-	Non applicabile
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	No	-	Non applicabile
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	No	-	Non applicabile
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	No	-	Non applicabile
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	No	-	Non applicabile
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	No	-	Non applicabile

Funzionamento di emergenza (1/2)

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840	No	Illuminazione di emergenza	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
	PSU ELB3 L1200		durata 3 ore versione base		
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	No	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	No	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	No	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	No	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	No	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	No	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	No	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
	PSU MDU L1500				
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	No	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	500 lm	Lithium
96536200	WT120C G2 LED80S/840	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Tipo di batteria per illuminazione di emergenza
	WIA TW3 L1500				
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	No	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	No	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	No	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	No	-	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-

Funzionamento di emergenza (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 ore
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 ore
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-

Order Code	Full Product Name	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 ore
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 ore
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 ore
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-

		Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
Order Code	Full Product Name	
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 ore
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 ore
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-

		Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
Order Code	Full Product Name	
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 ore
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 ore
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 ore
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 ore
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 ore
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Approvazione e applicazione

		Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
Order Code	Full Product Name			
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6

		Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
Order Code	Full Product Name			
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Da 0 a +25 °C	1	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Da -20 a +35 °C	1	1,6
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Da -20 a +40 °C	-	0,4
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Da -20 a +40 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Da -20 a +35 °C	1	1,6
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Da -20 a +40 °C	-	0,4
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Da -20 a +40 °C	1	1,6
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Da 0 a +25 °C	1	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Valore di tremolio (PstLM)	Effetto stroboscopico
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Da 0 a +25 °C	1	1,6
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Da -20 a +35 °C	1	1,6
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Da -20 a +40 °C	-	0,4
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Da -20 a +40 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Dati del prodotto




Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048


Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015



Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - WT120CI -
911401823780**

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013



Polar Normal (separate) - null - 911401815887

Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Normal (separate) - null - 911401815687



Polar Normal (separate) - null - 911401837080

Polar Normal (separate) - null - 911401837280

Polar Normal (separate) - null - 911401816087






Polar Normal (separate) - null - 911401816487

Polar Normal (separate) - null - 911401815587

Polar Normal (separate) - null - 911401816287




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401816387

Polar Normal (separate) - null - 911401815487




Polar Normal (separate) - null - 911401837180



Polar Normal (separate) - null - 911401815987

Polar Normal (separate) - null - 911401824781




Polar Normal (separate) - null - 911401816187



Polar Normal (separate) - null - 911401824481

Polar Normal (separate) - null - 911401815787

Polar Normal (separate) - null - 911401824381






Polar Normal (separate) - null - 911401824581

Polar Normal (separate) - null - 911401824681

Polar Normal (separate) - null - 911401823480



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401823580

Polar Normal (separate) - null - 911401823880

Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980

Polar Normal (separate) - null - 911401837380

