



CoreLine Waterdicht – voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

CoreLine Waterdicht

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.

Voordelen

- Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten
- Robuust ontwerp maakt slimmere, eenvoudigere en snellere installatie mogelijk
- Gelijmatige lichtverdeling met brede bundel ondersteunt eenvoudig en aantrekkelijk verlichtingsontwerp

CoreLine Waterdicht

Kenmerken

- Energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L70
- Verkrijgbaar in diverse opties: 600/1200/1500mm, tot 8000 lm, 4000 K
- Slimme productarchitectuur met een elektrisch en mechanisch ontwerp dat eenvoudige en flexibele installatie ondersteunt (langere schuifregelaars, snellere opening van bevestiging, elektrische aansluitingen zonder gereedschap)
- Optioneel verkrijgbare regelaars en uitvoeringen: DALI, geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready), bewegingssensor (MDU), noodverlichting (EL), externe waterdichte connector voor eenvoudige installatie (WEC), doorvoerbedrading (TW)

Toepassing

- Parkeergarages
- Magazijnen
- Algemene verlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Versions



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085




Maatschets



CoreLine Waterdicht

Maatschets




Productgegevens



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

Productgegevens




Product Detail Photo Coreline



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-12DPP



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP

Productgegevens

CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 65
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Nee
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Nee
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Nee
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Nee
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Nee
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Nee
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Nee
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Nee
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Nee
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Nee
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Nee
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Nee
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nee
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nee
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Nee
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nee
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Nee
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Nee
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Nee
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Nee
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Nee
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Nee
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Nee
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nee
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Nee
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nee
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Nee
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Nee
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Nee
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nee

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nee
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Nee
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Nee
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nee
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Nee
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Nee
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Nee
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nee
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nee
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nee
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Nee
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Nee
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Nee
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Nee
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Nee
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nee
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Nee
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Nee
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nee
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Nee
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nee
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Nee

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Alles-in-één				Lichtstroom	Optiektype
		type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)				
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	126 lm/W	2.700 lm	Brede bundel		
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Brede bundel		
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Brede bundel		
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	104 lm/W	2.700 lm	Brede bundel		
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	123 lm/W	2.700 lm	Brede bundel		
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	100 lm/W	2.700 lm	Brede bundel		
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Brede bundel		
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	131 lm/W	4.000 lm	Brede bundel		
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Brede bundel		
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	138 lm/W	4.000 lm	Brede bundel		

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Alles- in-één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	136 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	131 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	113 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	121 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	133 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	160 lm/W	6.000 lm	Symmetrisch
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	160 lm/W	8.000 lm	Symmetrisch
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	160 lm/W	6.000 lm	Symmetrisch
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	160 lm/W	8.000 lm	Symmetrisch
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	140 lm/W	4.000 lm	Brede bundel
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	121 lm/W	1.800 lm	Zeer brede bundel
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	128 lm/W	3.100 lm	Zeer brede bundel

Order Code	Full Product Name	Alles- in-één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	130 lm/W	3.700 lm	Zeer brede bundel
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	131 lm/W	7.500 lm	Zeer brede bundel
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/8 40 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	141 lm/W	2.700 lm	Symmetrisch
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	116 lm/W	1.900 lm	Brede bundel
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	156 lm/W	2.000 lm	Symmetrisch
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	160 lm/W	4.000 lm	Symmetrisch
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	160 lm/W	4.000 lm	Symmetrisch
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	127 lm/W	1.900 lm	Symmetrisch
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/8 40 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	140 lm/W	3.700 lm	Symmetrisch
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	131 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	113 lm/W	3.400 lm	Brede bundel

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Alles- in-één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	110 lm/W	3.400 lm	Brede bundel
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	135 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	136 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	133 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	121 lm/W	6.000 lm	Brede bundel
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	133 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	131 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	129 lm/W	8.000 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Alles- in-één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	126 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	144 lm/W	6.500 lm	Brede bundel
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	135 lm/W	6.500 lm	Brede bundel
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	141 lm/W	6.500 lm	Brede bundel
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	131 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	119 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	133 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	160 lm/W	10.000 lm	Symmetrisch
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	160 lm/W	12.000 lm	Symmetrisch
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	160 lm/W	10.000 lm	Symmetrisch
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	160 lm/W	12.000 lm	Symmetrisch
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	142 lm/W	3.400 lm	Symmetrisch
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	140 lm/W	8.000 lm	Symmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 tot 240 V	21,5 W	Niet van toepassing
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 tot 240 V	22 W	Ja
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 tot 240 V	22 W	Ja
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 tot 240 V	26 W	Niet van toepassing
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 tot 240 V	22 W	Niet van toepassing
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 tot 240 V	27 W	Niet van toepassing
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 tot 240 V	30 W	Niet van toepassing
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 tot 240 V	30,5 W	Ja
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 tot 240 V	30 W	Ja
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 tot 240 V	29 W	Niet van toepassing
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 tot 240 V	29,5 W	Niet van toepassing
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 tot 240 V	30,5 W	Niet van toepassing
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 tot 240 V	33 W	Niet van toepassing
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 tot 240 V	35,5 W	Niet van toepassing
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 tot 240 V	30 W	Niet van toepassing
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 tot 240 V	33 W	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 tot 240 V	30 W	Niet van toepassing
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 tot 240 V	37,5 W	Nee
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 tot 240 V	50 W	Nee
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 tot 240 V	37,5 W	Nee
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 tot 240 V	50 W	Nee
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 tot 240 V	28,6 W	Niet van toepassing
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 tot 240 V	15 W	Niet van toepassing
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 tot 240 V	24,3 W	Niet van toepassing
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 tot 240 V	28,6 W	Niet van toepassing
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 tot 240 V	57,1 W	Niet van toepassing
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 tot 240 V	32 W	Ja
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 tot 240 V	16,4 W	Ja
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 tot 240 V	12,8 W	Nee
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 tot 240 V	25 W	Nee
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 tot 240 V	25 W	Nee
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 tot 240 V	15 W	Ja

Order Code	Full Product		Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor
	Name				willekeurige schakeling
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500		220 tot 240 V	43 W	Ja
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500		220 tot 240 V	25,5 W	Niet van toepassing
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500		220 tot 240 V	26 W	Ja
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500		220 tot 240 V	26 W	Ja
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500		220 tot 240 V	26 W	Niet van toepassing
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500		220 tot 240 V	30 W	Niet van toepassing
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500		220 tot 240 V	31 W	Niet van toepassing
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500		220 tot 240 V	44,5 W	Niet van toepassing
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500		220 tot 240 V	45 W	Ja
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500		220 tot 240 V	45 W	Ja
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500		220 tot 240 V	44,5 W	Niet van toepassing
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		220 tot 240 V	44 W	Niet van toepassing
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		220 tot 240 V	45 W	Niet van toepassing
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500		220 tot 240 V	49,5 W	Niet van toepassing
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500		220 tot 240 V	49,5 W	Niet van toepassing
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		220 tot 240 V	60 W	Niet van toepassing

Order Code	Full Product		Ingangsspanning	Energieverbruik	Geschikt voor
	Name				willekeurige schakeling
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500		220 tot 240 V	61 W	Ja
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500		220 tot 240 V	62 W	Niet van toepassing
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3		220 tot 240 V	63,5 W	Niet van toepassing
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500		220 tot 240 V	45 W	Niet van toepassing
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500		220 tot 240 V	48 W	Niet van toepassing
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500		220 tot 240 V	46 W	Niet van toepassing
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500		220-240 V	61 W	Niet van toepassing
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500		220-240 V	67 W	Niet van toepassing
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500		220-240 V	60 W	Niet van toepassing
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500		220 tot 240 V	62 W	Nee
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500		220 tot 240 V	75 W	Nee
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500		220 tot 240 V	62 W	Nee
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500		220 tot 240 V	75 W	Nee
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN		220 tot 240 V	24 W	Ja
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN		220 tot 240 V	57 W	Ja

Dimbaarheid en regelsystemen

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja	-	10%
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja	-	10%
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja	-	10%
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nee	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nee	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ja	-	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Ja	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nee	-	Niet van toepassing
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nee	-	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nee	-	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nee	-	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Ja	-	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nee	-	-
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nee	-	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nee	-	Niet van toepassing
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ja	Beweging en lichtsensor (aan/uit)	Niet van toepassing
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nee	-	Niet van toepassing
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja	-	10%
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja	-	10%
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ja	-	10%
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Ja	-	10%
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nee	-	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Nee	-	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ja	-	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ja	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nee	-	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nee	-	-

Werking op noodstroom (1/2)

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718696916872	WT120C G2 LED40S/84	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
	O PSU TW3 L1200				
8718699962562	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	-	-	-	-
8718699962579	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
8718699163167	WT120C G2 LED40S/84 O PSU WEC L1200	-	-	-	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
8718696883099	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-	-	-	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
8718696883129	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718699975760	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-	-	-	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718699975807	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-	-	-	-
8720169754287	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	Nee	-	-	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	Nee	-	-	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	Nee	-	-	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1200	Nee	-	-	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200	-	-	-	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/84 O PSU PCO L1200	-	-	-	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/84	-	-	-	-
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
	O PSU PCO L1500				
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-	-	-	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
8720169754263	WT120C G2 LED20S/84 O PSU L600	Nee	-	-	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L600	Nee	-	-	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L600	Nee	-	-	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-	-	-	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
8718699962678	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU L1500	-	-	-	-
8718699962685	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
8718696883082	WT120C G2 LED34S/84 O PSD L1500	-	-	-	-
8718291854203	WT120C G2 LED34S/84 O PSU ELB3 L1500	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718696883136	WT120C G2 LED34S/84	Nee	Noodverlichting gedurende 3	500 lm	Lithium

CoreLine Waterdicht

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
	O PSD ELB3 L1500		uur, basisuitvoering		
8718696916889	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU L1500	-	-	-	-
8718699962760	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
8718699163181	WT120C G2 LED60S/84 O PSU WEC L1500	-	-	-	-
8718699163198	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1500	-	-	-	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/84 O PSU ELB3 L1500	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718696883143	WT120C G2 LED60S/84 O PSD ELB3 L1500	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718699409302	WT120C G2 LED80S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
8718699962869	WT120C G2 LED80S/84 O PSU MDU L1500	-	-	-	-
8718699409296	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1500	-	-	-	-
8718699409319	WT120C G2 LED80S/84	Nee	Noodverlichting gedurende 3	500 lm	Lithium
Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting	Noodstroom	Type batterij voor noodverlichting
	O PSU ELB3 L1500		uur, basisuitvoering		
8718699975784	WT120C G2 LED65S/84 O WIA L1500	-	-	-	-
8718699975791	WT120C G2 LED65S/84 O WIA ELB3 L1500	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8718699975814	WT120C G2 LED65S/84 O WIA TW3 L1500	-	-	-	-
8719514965348	WT120C G2 LED80S/84 O WIA L1500	-	-	-	-
8719514965355	WT120C G2 LED80S/84 O WIA ELB3 L1500	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering	500 lm	Lithium
8719514965362	WT120C G2 LED80S/84 O WIA TW3 L1500	-	-	-	-
8720169754300	WT120C G2 LED100S/84 O PSU L1500	Nee	-	-	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/84 O PSU L1500	Nee	-	-	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/84 O PSD L1500	Nee	-	-	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/84 O PSD L1500	Nee	-	-	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/84 O PSU L1500 BN	-	-	-	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 BN	-	-	-	-

Werking op noodstroom (2/2)

		Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
Order Code	Full Product Name	
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 hr
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 hr
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 hr
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 hr
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 hr
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-

		Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
Order Code	Full Product Name	
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 hr
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 hr
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 hr
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 hr
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 hr
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 hr
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 hr
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-

Keurmerken en classificaties

Full Product				Flikkerv	Full Product				Flikkerwaarde
Order Code	Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	(PstLM)	Order Code	Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	(PstLM)
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerv (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699975777	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699975807	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	87201699754287	WT120C G2 LED60S/84 O PSU	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1200			
					8720169754294	WT120C G2 LED80S/84 O PSU	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
8718696916872	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1200			
					8720169754331	WT120C G2 LED60S/84 O PSD	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
8718699962562	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1200			
					8720169754348	WT120C G2 LED80S/84 O PSD	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
8718699962579	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU TW3 L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1200			
					8718291840480	WT120C G2 LED40S/84 O PSU	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718699163167	WT120C G2 LED40S/84 O PSU WEC L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1200			
					8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718699163174	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW1 WEC L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L600			
					8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718696883099	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1500			
					8710163349794	WT120C G2 LED37S/84 O PSU PCO	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718291854197	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1200			
					8710163349817	WT120C G2 LED75S/84 O PSU PCO	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
8718696883129	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1500			
					8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU	-20 tot +40 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1
8718699975760	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	1,6	L1200			
					8718699962449	WT120C G2 LED19S/840	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1

Flikkerv					Flikkerwaarde				
Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	(PstLM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	(PstLM)
8720169754263	PSU MDU L600	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	8718699962760	WT120C G2 LED60S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSU L600				0,4	0 PSU MDU TW3 L1500			
8720169754270	WT120C G2 LED40S/84	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	8718699163181	WT120C G2 LED60S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSU L600				0,4	0 PSU WEC L1500			
8720169754324	WT120C G2 LED40S/84	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	8718699163198	WT120C G2 LED60S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSD L600				1,6	0 PSU TW1 WEC L1500			
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718696883105	WT120C G2 LED60S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	PSU L600 BN				0,4	0 PSD L1500			
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840	-20 tot +40 °C	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	8718291854210	WT120C G2 LED60S/84	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	PSU L1500				1,6	0 PSU ELB3 L1500			
8718696916865	WT120C G2 LED34S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718696883143	WT120C G2 LED60S/84	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSU TW3 L1500				1,6	0 PSD ELB3 L1500			
8718699962678	WT120C G2 LED34S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699409302	WT120C G2 LED80S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSU MDU L1500				1,6	0 PSU TW3 L1500			
8718699962685	WT120C G2 LED34S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699962869	WT120C G2 LED80S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSU MDU TW3 L1500				1,6	0 PSU MDU L1500			
8718696883082	WT120C G2 LED34S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699409296	WT120C G2 LED80S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSD L1500				1,6	0 PSD L1500			
8718291854203	WT120C G2 LED34S/84	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699409319	WT120C G2 LED80S/84	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSU ELB3 L1500				1,6	0 PSU L1500			
8718696883136	WT120C G2 LED34S/84	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699975784	WT120C G2 LED65S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSD ELB3 L1500				1,6	0 WIA L1500			
8718696916889	WT120C G2 LED60S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699975791	WT120C G2 LED65S/84	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSU TW3 L1500				1,6	0 WIA ELB3 L1500			
8718699962753	WT120C G2 LED60S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8718699975814	WT120C G2 LED65S/84	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	0 PSU MDU L1500				1,6	0 PSU MDU L1500			

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerv (PstLM)	Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)
8719514965348	O WIA TW3 L1500	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8720169754355	WT120C G2 LED100S/84	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
	WT120C G2 LED80S/84				1,6	O PSD L1500			
8719514965355	O WIA L1500	0 tot +25 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8720169754362	WT120C G2 LED120S/84	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-
	WT120C G2 LED80S/84				1,6	O PSD L1500			
8719514965362	O WIA ELB3 L1500	-20 tot +35 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1	8720169502161	WT120C G2 LED34S/84	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	WT120C G2 LED80S/84				1,6	O PSU L1500 BN			
8720169754300	O WIA TW3 L1500	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	8720169502178	WT120C G2 LED80S/84	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	1
	WT120C G2 LED100S/84				0,4	O PSU L1500 BN			
8720169754317	O PSU L1500	-20 tot +40 °C	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	-	0,4				
	WT120C G2 LED120S/84								

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
			8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
			8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
			8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3	8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3			
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3	8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3			

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3


Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718696916858	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
8718699962487	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
8718699962494	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
8718291854180	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
8718696883075	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
8718696883112	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
8718696916872	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
8718699962562	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
8718699962579	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
8718699163167	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
8718699163174	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
8718696883099	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
8718291854197	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
8718696883129	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
8718699975760	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
8718699975777	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
8718699975807	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
8720169754287	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
8720169754294	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
8720169754331	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
8720169754348	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
8718291840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
8710163349763	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
8710163349787	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
8710163349794	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
8710163349817	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
8720169500198	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
8718699962449	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
8720169754263	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
8720169754270	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
8720169754324	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
8720169502154	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169500204	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
8718696916865	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962678	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699962685	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
8718696883082	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
8718291854203	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8718696883136	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718696916889	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962753	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699962760	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
8718699163181	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
8718699163198	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
8718696883105	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
8718291854210	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
8718696883143	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
8718699409302	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
8718699962869	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
8718699409296	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
8718699409319	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
8718699975784	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
8718699975791	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
8718699975814	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
8719514965348	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
8719514965355	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
8719514965362	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
8720169754300	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
8720169754317	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
8720169754355	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
8720169754362	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
8720169502161	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
8720169502178	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058 Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050 Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015	Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780	Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066
---	---	---




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013 Polar Normal (separate) - null - 911401815887 Polar Normal (separate) - null - 911401814985




Polar Normal (separate) - null - 911401837480 Polar Normal (separate) - null - 911401815687


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401837280




Polar Normal (separate) - null - 911401815085




Polar Normal (separate) - null - 911401816087




Polar Normal (separate) - null - 911401816487




Polar Normal (separate) - null - 911401825885




Polar Normal (separate) - null - 911401815587




Polar Normal (separate) - null - 911401816287



Polar Normal (separate) - null - 911401816387



Polar Normal (separate) - null - 911401815487



Polar Normal (separate) - null - 911401837180




Polar Normal (separate) - null - 911401826085




Polar Normal (separate) - null - 911401815987




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401825985



Polar Normal (separate) - null - 911401816187



Polar Normal (separate) - null - 911401815787



Polar Normal (separate) - null - 911401836980

