



CoreLine Waterproof – for de viktige prosjektene

CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Monteringen er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Fordeler

- Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader Støtter rask og fleksibel installasjon takket være smart WT120C G2-produktarkitektur
- Ideell for allmenne bruksområder med robust design (IK08) og høy klassifisering for vann- og støvtetthet (IP65)

Funksjoner

- Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 140 lm/W og levetid på 50000 timer (L75)
- Det finnes mange alternativer: L600/1200/1500, opptil 8000 lm, 4000 K
- Smart produktarkitektur med elektrisk og mekanisk design som gir enkel og fleksibel montering (lengre glidestykker, raskere åpning av lås og elektriske kontakter som ikke krever verktøy)
- Forskjellig typer styring av belysning er tilgjengelige: DALI, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready), sensorer (MDU), nødbelysning (EL), vanntett ekstern kontakt for enklere montering (WEC), gjennomkobling (TW)

CoreLine Waterproof

Søknad

- Parkeringshus
- Produksjon
- Lagerbygg
- Almennbelysning

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Versions

PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985





CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU -



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085




Målskisse



CoreLine Waterproof

Målskisse




Produkt detaljer



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in, WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-9DPP


CoreLine Waterproof

Produkt detaljer



Product Detail Photo Coreline

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit

CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine Waterproof

Produkt detaljer

CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), Emergency lighting, TrustSight



Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
-------------------------------	-----

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Line Frequency	50 or 60 Hz

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Flimrerverdi (PstLM)	1

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (Nom)	Lysytelse
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2 700 lm
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (Nom)	Lysytelse
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4 000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2 700 lm
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3 700 lm
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2 700 lm
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1 800 lm
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3 100 lm
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3 700 lm
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7 500 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2 700 lm
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1 900 lm
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 700 lm
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3 400 lm
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 500 lm
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3 400 lm
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6 000 lm
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5 500 lm
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Bredstrålet
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bredstrålet
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Bredstrålet
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Bredstrålet
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Bredstrålet
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Bredstrålet
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Bredstrålet
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Bredstrålet
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Bredstrålet
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Bredstrålet
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Bredstrålet
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Bredstrålet
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Bredstrålet
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Bredstrålet
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Bredstrålet
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Spredningsvinkel 110°

Order Code	Full Product Name	Optikktype
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Spredningsvinkel 110°
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Bredstrålet
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Bredstrålet
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Bredstrålet
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisk
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Svært bredstrålet
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Svært bredstrålet
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Svært bredstrålet
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Svært bredstrålet
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Svært bredstrålet
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Svært bredstrålet
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrisk
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Bredstrålet
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Bredstrålet
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Bredstrålet

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Optikktype
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrisk
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisk
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Bredstrålet
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bredstrålet
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Bredstrålet
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Bredstrålet
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Bredstrålet
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Bredstrålet
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Bredstrålet
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Bredstrålet
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Bredstrålet
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Bredstrålet
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Bredstrålet
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Bredstrålet
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Bredstrålet
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Bredstrålet
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Bredstrålet
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Bredstrålet
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Bredstrålet
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Bredstrålet
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Spredningsvinkel 110°
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Bredstrålet
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Bredstrålet
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Bredstrålet
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Bredstrålet
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	22 W	Ja
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 til 240 V	22 W	Ja
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	26 W	Ikke relevant
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 til 240 V	22 W	Ikke relevant
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	27 W	Ikke relevant
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 til 240 V	30,5 W	Ja
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 til 240 V	30 W	Ja
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 til 240 V	29 W	Ikke relevant
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 til 240 V	29,5 W	Ikke relevant
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 til 240 V	30,5 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W	Ikke relevant
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 til 240 V	35,5 W	Ikke relevant
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 til 240 V	33 W	Ikke relevant
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 til 240 V	28,5 W	Ikke relevant
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 til 240 V	28,6 W	Ikke relevant
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 til 240 V	28,5 W	Ikke relevant

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	21 W	Ja
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 til 240 V	29 W	Ja
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 til 240 V	15 W	Ikke relevant
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 til 240 V	20,5 W	Ikke relevant
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	24,3 W	Ikke relevant
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 til 240 V	28,6 W	Ikke relevant
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	42,9 W	Ikke relevant
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 til 240 V	57,1 W	Ikke relevant
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 til 240 V	32 W	Ja
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 til 240 V	16,4 W	Ja
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 til 240 V	16,5 W	Ikke relevant
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 til 240 V	15 W	Ikke relevant
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 til 240 V	15 W	Ja
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ja
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	26 W	Ja
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 til 240 V	26 W	Ja
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 til 240 V	26 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	30 W	Ikke relevant
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	31 W	Ikke relevant
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	45 W	Ja
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 til 240 V	45 W	Ja
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 til 240 V	44,5 W	Ikke relevant
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 til 240 V	44 W	Ikke relevant
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 til 240 V	45 W	Ikke relevant
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W	Ikke relevant
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 til 240 V	49,5 W	Ikke relevant
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 til 240 V	61 W	Ja
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 til 240 V	62 W	Ikke relevant
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 til 240 V	63,5 W	Ikke relevant
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 til 240 V	45 W	Ikke relevant
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 til 240 V	48 W	Ikke relevant
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 til 240 V	46 W	Ikke relevant
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Ikke relevant

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslings
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	24,5 W	Ikke relevant
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 til 240 V	57 W	Ikke relevant
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 til 240 V	24,3 W	Ikke relevant
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 til 240 V	42,9 W	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslings
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 til 240 V	57,1 W	Ikke relevant
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 til 240 V	43 W	Ikke relevant
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	24 W	Ja
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	57 W	Ja
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 til 240 V	43 W	Ja

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	-	Ikke relevant
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nei	-	Ikke relevant
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nei	-	Ikke relevant
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja	-	1%
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	-	Ikke relevant
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja	-	1%
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja	-	10%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja	-	10%
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja	-	10%
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nei	-	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nei	-	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nei	-	Ikke relevant
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nei	-	Ikke relevant
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nei	-	Ikke relevant

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nei	-	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja	-	1%
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nei	-	Ikke relevant
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nei	-	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nei	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nei	-	Ikke relevant
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nei	-	Ikke relevant
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring	Maksimalt dimmenivå
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja	-	1%
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ja	Bevegelses- og lyssensor (på/av)	Ikke relevant
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja	-	1%
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nei	-	Ikke relevant
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja	-	10%
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja	-	10%
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-	10%
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nei	-	Ikke relevant
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nei	-	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nei	-	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nei	-	-

Nøddrift (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	Nødbelysningsbatteri	Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	Nødbelysningsbatteri
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-	910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers	500 lm	Lithium
910505100041	WT120C G2 LED27S/840	-	-	-	-				varighet, grunnversjon		

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Sentral	nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	Type	nødbelysningsb	Order Code	Full Product Name	Sentral	nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	Type	nødbelysningsbatteri
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-	-	-	911401535391	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	-	-	-	-	-	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium	-	-	911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-	-	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	-	-	-	-	-	-	911401823780	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200	-	-	-	-	-	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-	-	-	911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-	-	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU WEC L1200	-	-	-	-	-	-	911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-	-	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-	-	-	911401826885	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	-	-	-	-	-	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	-	-	-	-	-	-	911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-	-	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium	-	-	911401837080	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	-	-	-	-	-	-
910505100057	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium	-	-	911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-	-	-
910505101269	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA L1200	-	-	-	-	-	-	911401837280	WT120C G2 LED37S/84 0 PSU PCO L1200	-	-	-	-	-	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm	Lithium	-	-	911401837380	WT120C G2 LED57S/84 0 PSU PCO L1500	-	-	-	-	-	-
910505101273	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA TW3 L1200	-	-	-	-	-	-	911401837480	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	-	-	-	-	-	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-	-	-	911401814985	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-	-	-	-	-	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Sentral	nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	Type	nødbelysningsb	Order Code	Full Product Name	Sentral	nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	Type	nødbelysningsbatteri
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-			910505100070	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-		
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-			910505100072	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-		
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-			910505100073	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm		Lithium	
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-			910505100076	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm		Lithium	
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-	-	-	-			910505100078	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-		
910505100059	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-			910505100079	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-		
910505100060	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-			910505100080	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm		Lithium	
910505100061	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-	-	-	-			910505101271	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	-	-	-	-		
910505100062	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm		Lithium		910505101272	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm		Lithium	
910505100064	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD ELB3 L1500	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	500 lm		Lithium		910505101274	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	-	-	-	-		
910505100067	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-	-	-	-			910505103015	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA TW3 L1500	-	-	-	-		
910505100068	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-			911401535491	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-	-	-	-		
910505100069	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU WEC L1500	-	-	-	-			911401535591	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-		

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Central nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	Type nødbelysningsb	Order Code	Full Product Name	Central nødbelysning	Nødbelysning	Nødløstlyselse	Type nødbelysningsbatteri
	0 PSU TW3 L1500						0 PSU L1500				
911401535691	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-	-	-	-	911401824781	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	-	-	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	-	-	-	-	911401825985	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500	-	-	-	-	911401826085	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/84	-	-	-	-	911401826985	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	-	-	-	-

Nøddrift (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 time(r)
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 time(r)
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 time(r)
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 time(r)
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 time(r)
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 time(r)
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 time(r)
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 time(r)
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 time(r)
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 time(r)
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 time(r)
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For			Order Code	Full Product Name	For		
		omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Stroboskopisk effekt			omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Stroboskopisk effekt
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	910505100054	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	910505100057	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	910505101269	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	910505101270	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 til +25 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	910505101273	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100048	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100049	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU TW3 L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	911401535391	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100050	WT120C G2 LED40S/84 O PSU WEC L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100051	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW1 WEC L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	911401823780	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6
910505100053	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-20 til +35 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6	911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennbare overflater	1,6

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	For			Order Code	Full Product Name	For		
		omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Stroboskopisk effekt			omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Stroboskopisk effekt
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	0,4	911401815085	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-20 til +40 °C	For montering på normalt antennebare overflater	0,4
911401826885	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200 BN	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	0,4	910505100059	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100060	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401837080	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100061	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100062	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401837280	WT120C G2 LED37S/84 0 PSU PCO L1200	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100064	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401837380	WT120C G2 LED57S/84 0 PSU PCO L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100067	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401837480	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100068	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-20 til +40 °C	For montering på normalt antennebare overflater	0,4	910505100069	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU WEC L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100070	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW1 WEC L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100072	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	910505100073	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6					

CoreLine Waterproof

Order Code	For				Order Code	For			
	Full Product Name	omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Stroboskopisk effekt		Full Product Name	omgivelsestemperaturer mellom	Brennbarhetsmerke	Stroboskopisk effekt
910505100076	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401535591	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505100078	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401535691	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505100079	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401823680	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505100080	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401823880	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505101271	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401823980	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505101272	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	0 til +25 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401824781	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505101274	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401825985	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6
910505103015	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA TW3 L1500	-20 til +35 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401826085	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	0,4
911401535491	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	1,6	911401826985	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	-20 til +40 °C	For montering på lett antennebare overflater	0,4

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
			911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
911401535291	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
911401824681	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
911401826785	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
911401826885	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401814985	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
910505103015	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
911401535491	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
911401535691	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
911401825985	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
911401826085	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
911401826985	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101272

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100069

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100048


Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100073

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100070




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101271



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100038


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - null - 911401535691



Polar Normal (separate) - null - 911401814985




Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Normal (separate) - null - 911401826885

CoreLine Waterproof


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401824681




Polar Normal (separate) - null - 911401823480




Polar Normal (separate) - null - 911401823580




Polar Normal (separate) - null - 911401823880



Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

