



Oprawa hermetyczna CoreLine Waterproof — optymalny wybór wśród opraw w technologii LED

CoreLine Waterproof

Zarówno do nowych jak i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy hermetyczne LED CoreLine Waterproof doskonale zastąpią rozwiązania konwencjonalne, poprawiając efektywność energetyczną instalacji. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Korzyści

- Oszczędność energii do 50% w porównaniu ze świetłówkami TL-D
- Niezawodna bezobsługowa technologia LED
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych wodoodpornych opraw pod względem wydajności, elastyczności montażu i długości
- Certyfikat PZH

Cechy

- Niezawodna zintegrowana technologia LED gwarantująca bezobsługową i wieloletnią eksploatację
- Może zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy do świetlówek TL-D o mocy 18–58 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Klosz z elementem optycznym zapewnia komfort świetlny
- Wieszak sufitowy i haki zwieszakowe w zestawie; przykręcenie zaczepów montażowych dodatkowymi śrubami pozwala uzyskać odporność na zniszczenia. Wersja WEC zawiera konektor umożliwiający szybkie podłączenie, bez konieczności otwierania oprawy.

Zastosowanie

- Parkingi, garaże
- Magazyny
- Oświetlenie ogólne
- Przemysł spożywczy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Promieniowanie UV może z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.
- Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wersje



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085



Rysunki techniczne



CoreLine Waterproof

Rysunki techniczne




Więcej o produkcie



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP


Więcej o produkcie




Product Detail Photo Coreline



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-12DPP



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP

Więcej o produkcie

CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Nie
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Nie
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Nie
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Nie
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Nie
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Nie
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Nie
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Nie
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Nie
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Nie
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Nie
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Nie
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Nie
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Nie
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Nie
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Nie
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Nie
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Nie
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Nie
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Nie
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Nie
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Nie
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Nie
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Nie
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Nie
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Nie
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Nie
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Nie
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Nie
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Nie
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Nie
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Nie
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Wymienne źródło światła
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Nie
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Nie
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nie
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Nie
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Nie
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Nie
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Nie
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Nie
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Nie
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Nie
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Nie
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Nie
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Nie
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Nie
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Nie
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Nie
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Nie
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Nie
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Nie
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Nie
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Nie
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Nie
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nie
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Nie
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Nie
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	Nie
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Nie
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Nie
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Nie
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Nie
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Nie
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Nie
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Nie
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Nie
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Nie
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Nie
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nie
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Nie
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Nie

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2 700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4 000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2 700 lm
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4 000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3 700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2 700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1 800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3 100 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3 700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7 500 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2 700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1 900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2 000 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3 400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 500 lm

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	119 lm/W	8 000 lm
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3 400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm

Order Code	Full Product Name	Typ „Wszystko w jednym”	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3 400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6 000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5 500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Szeroki rozsył światła
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Szeroki rozsył światła
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Szeroki rozsył światła
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Szeroki rozsył światła
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Szeroki rozsył światła
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Szeroki rozsył światła
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Szeroki rozsył światła
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Szeroki rozsył światła
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Szeroki rozsył światła
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Szeroki rozsył światła
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Szeroki rozsył światła
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Szeroki rozsył światła
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Szeroki rozsył światła
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Szeroki rozsył światła
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Szeroki rozsył światła
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Kąt rozsyłu światła 110°
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Kąt rozsyłu światła 110°
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symetryczna
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symetryczna
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symetryczna
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Symetryczna
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Szeroki rozsył światła
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Szeroki rozsył światła
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Szeroki rozsył światła
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Szeroki rozsył światła
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symetryczna
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symetryczna
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Bardzo szeroki rozsył światła

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Bardzo szeroki rozsył światła
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Bardzo szeroki rozsył światła
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Bardzo szeroki rozsył światła
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Bardzo szeroki rozsył światła
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symetryczna
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Szeroki rozsył światła
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Szeroki rozsył światła
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Symetryczna
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symetryczna
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Symetryczna
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Szeroki rozsył światła
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symetryczna
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symetryczna
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Szeroki rozsył światła
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Szeroki rozsył światła
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Szeroki rozsył światła
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Szeroki rozsył światła
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Szeroki rozsył światła
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Szeroki rozsył światła
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Szeroki rozsył światła
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Szeroki rozsył światła
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Szeroki rozsył światła
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Szeroki rozsył światła
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Szeroki rozsył światła
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Szeroki rozsył światła
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Szeroki rozsył światła
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Szeroki rozsył światła
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Szeroki rozsył światła
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Szeroki rozsył światła
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Szeroki rozsył światła
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Szeroki rozsył światła
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Szeroki rozsył światła
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Szeroki rozsył światła
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Szeroki rozsył światła
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Szeroki rozsył światła
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Szeroki rozsył światła
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Kąt rozsyłu światła 110°
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Kąt rozsyłu światła 110°
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Kąt rozsyłu światła 110°
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symetryczna
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symetryczna
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symetryczna
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symetryczna
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Szeroki rozsył światła
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Szeroki rozsył światła
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Szeroki rozsył światła
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Szeroki rozsył światła
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Szeroki rozsył światła
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Szeroki rozsył światła
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symetryczna
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symetryczna
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symetryczna

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 do 240 V	22 W	Tak
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 do 240 V	22 W	Tak
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 do 240 V	26 W	Nie dotyczy
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 do 240 V	22 W	Nie dotyczy
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 do 240 V	27 W	Nie dotyczy
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 do 240 V	30 W	Nie dotyczy
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 do 240 V	30,5 W	Tak
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 do 240 V	30 W	Tak

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 do 240 V	29 W	Nie dotyczy
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 do 240 V	29,5 W	Nie dotyczy
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 do 240 V	30,5 W	Nie dotyczy
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 do 240 V	33 W	Nie dotyczy
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 do 240 V	35,5 W	Nie dotyczy
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 do 240 V	30 W	Nie dotyczy
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 do 240 V	33 W	Nie dotyczy
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 do 240 V	30 W	Nie dotyczy

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 do 240 V	20,5 W	Nie dotyczy
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 do 240 V	28,5 W	Nie dotyczy
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 do 240 V	37,5 W	Nie
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 do 240 V	50 W	Nie
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 do 240 V	37,5 W	Nie
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 do 240 V	50 W	Nie
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 do 240 V	20,5 W	Nie dotyczy
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 do 240 V	28,6 W	Nie dotyczy
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 do 240 V	28,5 W	Nie dotyczy
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 do 240 V	28,5 W	Nie dotyczy
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 do 240 V	21 W	Tak
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 do 240 V	29 W	Tak
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 do 240 V	15 W	Nie dotyczy
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 do 240 V	20,5 W	Nie dotyczy
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 do 240 V	24,3 W	Nie dotyczy
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 do 240 V	28,6 W	Nie dotyczy
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 do 240 V	57,1 W	Nie dotyczy
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 do 240 V	32 W	Tak
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 do 240 V	16,4 W	Tak
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 do 240 V	16,5 W	Nie dotyczy
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 do 240 V	12,8 W	Nie
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 do 240 V	25 W	Nie
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 do 240 V	25 W	Nie
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 do 240 V	15 W	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 do 240 V	15 W	Tak
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 do 240 V	43 W	Tak
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	25,5 W	Nie dotyczy
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 do 240 V	26 W	Tak
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 do 240 V	26 W	Tak
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 do 240 V	26 W	Nie dotyczy
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 do 240 V	30 W	Nie dotyczy
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 do 240 V	31 W	Nie dotyczy
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	44,5 W	Nie dotyczy
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 do 240 V	45 W	Tak
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 do 240 V	45 W	Tak
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 do 240 V	44,5 W	Nie dotyczy
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 do 240 V	44 W	Nie dotyczy
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 do 240 V	45 W	Nie dotyczy
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 do 240 V	49,5 W	Nie dotyczy
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 do 240 V	49,5 W	Nie dotyczy
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	60 W	Nie dotyczy
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 do 240 V	61 W	Tak
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 do 240 V	62 W	Nie dotyczy
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 do 240 V	63,5 W	Nie dotyczy
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 do 240 V	45 W	Nie dotyczy

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 do 240 V	48 W	Nie dotyczy
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 do 240 V	46 W	Nie dotyczy
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Nie dotyczy
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W	Nie dotyczy
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Nie dotyczy
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	24,5 W	Nie dotyczy
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	43 W	Nie dotyczy
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	57 W	Nie dotyczy
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 do 240 V	62 W	Nie
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 do 240 V	75 W	Nie
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 do 240 V	62 W	Nie

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 do 240 V	75 W	Nie
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 do 240 V	24,3 W	Nie dotyczy
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 do 240 V	42,9 W	Nie dotyczy
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 do 240 V	57,1 W	Nie dotyczy
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 do 240 V	24,5 W	Nie dotyczy
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 do 240 V	43 W	Nie dotyczy
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 do 240 V	43 W	Nie dotyczy
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 do 240 V	24 W	Tak
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 do 240 V	57 W	Tak
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 do 240 V	43 W	Tak

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	Nie dotyczy
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	Nie dotyczy
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nie	-	Nie dotyczy
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Tak	-	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Tak	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nie	-	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	Nie dotyczy
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	Nie dotyczy
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nie	-	Nie dotyczy
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nie	-	Nie dotyczy
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Tak	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nie	-	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Tak	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Tak	-	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Tak	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Tak	-	10%
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nie	-	Nie dotyczy
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nie	-	Nie dotyczy
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nie	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nie	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Tak	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Tak	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nie	-	Nie dotyczy
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nie	-	Nie dotyczy
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nie	-	Nie dotyczy
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nie	-	Nie dotyczy
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nie	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nie	-	-

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nie	-	Nie dotyczy
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nie	-	Nie dotyczy
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nie	-	Nie dotyczy
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nie	-	Nie dotyczy
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nie	-	Nie dotyczy
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nie	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./ wył.)	Nie dotyczy
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Tak	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nie	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nie	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Tak	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nie	-	Nie dotyczy
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nie	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nie	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nie	-	Nie dotyczy
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./ wył.)	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./ wyl.)	Nie dotyczy
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Tak	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nie	-	Nie dotyczy
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Tak	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nie	-	Nie dotyczy
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./ wyl.)	Nie dotyczy
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./ wyl.)	Nie dotyczy
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nie	-	Nie dotyczy
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nie	-	Nie dotyczy
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Tak	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nie	-	Nie dotyczy
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Tak	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nie	-	Nie dotyczy
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Tak	Czujnik ruchu i światła (wł./ wyl.)	Nie dotyczy
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Tak	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nie	-	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Tak	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Tak	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Tak	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Tak	-	10%
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Tak	-	10%
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Tak	-	10%
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nie	-	Nie dotyczy
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nie	-	Nie dotyczy
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nie	-	Nie dotyczy
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nie	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Nie	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Tak	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Tak	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nie	-	Nie dotyczy
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nie	-	Nie dotyczy
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nie	-	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nie	-	Nie dotyczy
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nie	-	Nie dotyczy
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nie	-	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nie	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nie	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nie	-	-

Praca w trybie awaryjnym (1/2)

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Strumień światły oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystwanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
91687200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Strumień światły oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystwanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego
96257900	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-	-	-	-

Order	Full Product	Centralne		Strumień światły	Typ akumulatora wykorzystwanego
		oświetlenie	Oświetlenie	oświetlenia	oświetlenia
Code	Name	awaryjne	awaryjne	awaryjnego	awaryjnego
97577700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-	-	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687299	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	Nie	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	Nie	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	Nie	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1200	Nie	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-

Order	Full Product	Centralne		Strumień światły	Typ akumulatora wykorzystwanego
		oświetlenie	Oświetlenie	oświetlenia	oświetlenia
Code	Name	awaryjne	awaryjne	awaryjnego	awaryjnego
50222299	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200 BN	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nie	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L600	Nie	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L600	Nie	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-

Order	Full Product	Centralne		Strumień	Typ akumulatora
		oświetlenie	Oświetlenie	światłny	wykorzystywanego
Code	Name	awaryjne	awaryjne	oświetlenia	oświetlenia
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
91688900	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/84	-	-	-	-

Order	Full Product	Centralne		Strumień	Typ akumulatora
		oświetlenie	Oświetlenie	światłny	wykorzystywanego
Code	Name	awaryjne	awaryjne	oświetlenia	oświetlenia
	O PSU MDU TW3 L1500				
16318100	WT120C G2 LED60S/84 O PSU WEC L1500	-	-	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/84 O PSU ELB3 L1500	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/84 O PSD ELB3 L1500	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
40930200	WT120C G2 LED80S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU MDU L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/84 O WIA L1500	-	-	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/84 O WIA ELB3 L1500	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	500 lm	Lithium
96536200	WT120C G2 LED80S/84 O WIA TW3 L1500	-	-	-	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/84 O PSU TW3 L1500	-	-	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/84 O PSU L1500	Nie	-	-	-

Praca w trybie awaryjnym (2/2)

Order Code	Full Product Name	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-

Order Code	Full Product Name	Centralne		Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego
		oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne		
75431799	WT120C G2 LED120S/84 O PSU L1500	Nie	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/84 O PSD L1500	Nie	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/84 O PSD L1500	Nie	-	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1500 BN	-	-	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1500 BN	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-

		Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name	
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 h
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-

		Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name	
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-

Certyfikaty i zastosowania

		Zakres		Wartość	Wartość efektu
Order Code	Full Product Name	temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	migotania (PstLM)	stroboskopowego (SVM)
96248700	WT120C G2 LED27S/840	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na	1	1,6

		Zakres		Wartość	Wartość efektu
Order Code	Full Product Name	temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	migotania (PstLM)	stroboskopowego (SVM)
	PSU MDU L1200		powierzchniach łatwopalnych		

CoreLine Waterproof

Order	Full Product	Zakres		Wartość	Wartość efektu
		temperatury	Oznaczenie		
Code	Name	otoczenia	palności	(PstLM)	(SVM)
96249400	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED27S/840	+35°C	bezpośredniego		
	PSU MDU		montażu na		
	TW3 L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
85418000	WT120C G2	Od 0°C do	Do	1	1,6
	LED27S/840	+25°C	bezpośredniego		
	PSU ELB3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
88307500	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED27S/840	+35°C	bezpośredniego		
	PSD L1200		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
88311200	WT120C G2	Od 0°C do	Do	1	1,6
	LED27S/840	+25°C	bezpośredniego		
	PSD ELB3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
91687200	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+35°C	bezpośredniego		
	0 PSU TW3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
96256200	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+35°C	bezpośredniego		
	0 PSU MDU		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
96257900	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+35°C	bezpośredniego		
	0 PSU MDU		montażu na		
	TW3 L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
16316700	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+35°C	bezpośredniego		
	0 PSU WEC		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
16317400	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+35°C	bezpośredniego		
	0 PSU TW1		montażu na		
	WEC L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
88309900	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+35°C	bezpośredniego		
	0 PSD		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		

Order	Full Product	Zakres		Wartość	Wartość efektu
		temperatury	Oznaczenie		
Code	Name	otoczenia	palności	(PstLM)	(SVM)
85419700	WT120C G2	Od 0°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+25°C	bezpośredniego		
	0 PSU ELB3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
88312900	WT120C G2	Od 0°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+25°C	bezpośredniego		
	0 PSD ELB3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
97576000	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+35°C	bezpośredniego		
	0 WIA L1200		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
97577700	WT120C G2	Od 0°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+25°C	bezpośredniego		
	0 WIA ELB3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
97580700	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+35°C	bezpośredniego		
	0 WIA TW3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
91685800	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED27S/840	+40°C	bezpośredniego		
	PSU TW3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
91687299	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSU TW3		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
75428799	WT120C G2	Od -20°C do	Do	-	0,4
	LED60S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSU		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
75429499	WT120C G2	Od -20°C do	Do	-	0,4
	LED80S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSU		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
75433199	WT120C G2	Od -20°C do	Do	-	0,4
	LED60S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSD		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		

CoreLine Waterproof

Order	Full Product	Zakres		Wartość	Wartość efektu
		temperatury	Oznaczenie		
Code	Name	otoczenia	palności	(PstLM)	(SVM)
75434899	WT120C G2	Od -20°C do	Do	-	0,4
	LED80S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSD		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
84046600	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED27S/840	+40°C	bezpośredniego		
	PSU L1200		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
84048099	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSU		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
36933499	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED40S/86	+40°C	bezpośredniego		
	5 PSU L1200		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
36936599	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED37S/830	+40°C	bezpośredniego		
	PSU L1200		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
50221599	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	0,4
	LED27S/840	+40°C	bezpośredniego		
	PSU L1200		montażu na		
	BN		powierzchniach		
			łatwopalnych		
50222299	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	0,4
	LED40S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSU		montażu na		
	L1200 BN		powierzchniach		
			łatwopalnych		
34976399	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED18S/840	+40°C	bezpośredniego		
	PSU PCO		montażu na		
	L600		powierzchniach		
			łatwopalnych		
34977099	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED25S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSU PCO		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
34978799	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED31S/840	+40°C	bezpośredniego		
	PSU PCO		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		

Order	Full Product	Zakres		Wartość	Wartość efektu
		temperatury	Oznaczenie		
Code	Name	otoczenia	palności	(PstLM)	(SVM)
34979499	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED37S/840	+40°C	bezpośredniego		
	PSU PCO		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			łatwopalnych		
34981799	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED75S/840	+40°C	bezpośredniego		
	PSU PCO		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
50019899	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	0,4
	LED27_45S/	+40°C	bezpośredniego		
	840 PSU		montażu na		
	L1200		powierzchniach		
			o normalnym		
			poziomie		
			palności		
96244900	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED19S/840	+35°C	bezpośredniego		
	PSU MDU		montażu na		
	L600		powierzchniach		
			łatwopalnych		
88306800	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED19S/840	+35°C	bezpośredniego		
	PSD L600		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
75426399	WT120C G2	Od -20°C do	Do	-	0,4
	LED20S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSU L600		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
75427099	WT120C G2	Od -20°C do	Do	-	0,4
	LED40S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSU L600		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
75432499	WT120C G2	Od -20°C do	Do	-	0,4
	LED40S/84	+40°C	bezpośredniego		
	0 PSD L600		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
84045900	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED19S/840	+40°C	bezpośredniego		
	PSU L600		montażu na		
			powierzchniach		
			łatwopalnych		
50215499	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED19S/840	+40°C	bezpośredniego		
			montażu na		

CoreLine Waterproof

		Zakres		Wartość	Wartość efektu
Order	Full Product	temperatury	Oznaczenie	migotania	stroboskopowego
Code	Name	otoczenia	palności	(PstLM)	(SVM)
	PSU L600 BN		powierzchniach łatwopalnych		
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1	0,4
91686500	WT120C G2 LED34S/84 O PSU TW3 L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
96268500	WT120C G2 LED34S/84 O PSU MDU TW3 L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/84 O PSD L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/84 O PSU ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/84 O PSD ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/84 O PSU MDU L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6

		Zakres		Wartość	Wartość efektu
Order	Full Product	temperatury	Oznaczenie	migotania	stroboskopowego
Code	Name	otoczenia	palności	(PstLM)	(SVM)
96276000	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED60S/84	+35°C	bezpośredniego		
	O PSU MDU		montażu na		
	TW3 L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
16318100	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED60S/84	+35°C	bezpośredniego		
	O PSU WEC		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
16319800	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED60S/84	+35°C	bezpośredniego		
	O PSU TW1		montażu na		
	WEC L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
88310500	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED60S/84	+35°C	bezpośredniego		
	O PSD		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
85421000	WT120C G2	Od 0°C do	Do	1	1,6
	LED60S/84	+25°C	bezpośredniego		
	O PSU ELB3		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
88314300	WT120C G2	Od 0°C do	Do	1	1,6
	LED60S/84	+25°C	bezpośredniego		
	O PSD ELB3		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
40930200	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED80S/84	+35°C	bezpośredniego		
	O PSU TW3		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
96286900	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED80S/84	+35°C	bezpośredniego		
	O PSU MDU		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
40929600	WT120C G2	Od -20°C do	Do	1	1,6
	LED80S/84	+35°C	bezpośredniego		
	O PSD		montażu na		
	L1500		powierzchniach		
			łatwopalnych		
40931900	WT120C G2	Od 0°C do	Do	1	1,6
	LED80S/84	+25°C	bezpośredniego		
	O PSU		montażu na		
	L1500 ELB3		powierzchniach		
			łatwopalnych		

CoreLine Waterproof

Order	Full Product	Zakres		Wartość	Wartość efektu
		temperatury	Oznaczenie		
Code	Name	otoczenia	palności	(PstLM)	(SVM)
97578400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
96534800	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
96535500	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
96536200	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA TW3 L1500	Od -20°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
91686599	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
75430099	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	0,4

Order	Full Product	Zakres		Wartość	Wartość efektu
		temperatury	Oznaczenie		
Code	Name	otoczenia	palności	(PstLM)	(SVM)
75431799	WT120C G2 LED120S/84 0 PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	0,4
75435599	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	0,4
75436299	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	-	0,4
84047399	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/86S PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6
50216199	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500 BN	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Zakres		Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
		temperatury otoczenia	Oznaczenie palności		
50217899	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Zakres		Wartość migotania (PstLM)	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
		temperatury otoczenia	Oznaczenie palności		
50223999	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500 BN	Od -20°C do +40°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych	1	0,4

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




**Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100054**




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066




Polar Normal (separate) - null - 911401815887



Polar Normal (separate) - null - 911401837480






Polar Normal (separate) - null - 911401826985






Polar Normal (separate) - null - 911401826785




Polar Wide Diagrams






Polar Normal (separate) - null - 911401815085



Polar Normal (separate) - null - 911401825885



Polar Normal (separate) - null - 911401816387






Polar Normal (separate) - null - 911401826085

Polar Normal (separate) - null - 911401815987

Polar Normal (separate) - null - 911401825985




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824781

Polar Normal (separate) - null - 911401816187




Polar Normal (separate) - null - 911401535291



Polar Normal (separate) - null - 911401824481

Polar Normal (separate) - null - 911401535591




Polar Normal (separate) - null - 911401815787



Polar Normal (separate) - null - 911401824381

Polar Normal (separate) - null - 911401824581

Polar Normal (separate) - null - 911401824681





Polar Normal (separate) - null - 911401823480

Polar Normal (separate) - null - 911401823580

Polar Normal (separate) - null - 911401823880

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401823980

Polar Normal (separate) - null - 911401836980

