



CoreLine Estanque

CoreLine Estanque G2

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova gama de produtos LED CoreLine Estanque pode ser utilizada para substituir as luminárias estanques tradicionais por lâmpadas fluorescentes, com instalação fácil e manutenção reduzida.

Benefícios

- Poupança de energia de até 50% em comparação com TL-D
- Tecnologia LED fiável e sem manutenção
- Substituição direta de luminárias estanques à água convencionais por rendimento lumínico, flexibilidade de instalação e comprimento

Características

- Tecnologia LED integrada e fiável, que garante uma instalação duradoura e sem necessidade de manutenção
- Pode utilizar-se para substituir as tradicionais luminárias à prova de água entre 18 e 58 W TL-D
- Distribuição de luz de feixe largo
- Difusor com elemento ótico que garante o conforto visual
- Suporte de montagem no teto e ganchos de suspensão incluídos; possibilidade de montagem à prova de vandalismo através da fixação dos suportes de montagem com parafusos adicionais
- Versões "Interact Ready" para iluminação conectada

Aplicação

- Garagens e parques de estacionamento
- Armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Iluminação geral

Avisos e Segurança

- A radiação UV irá danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificação IP66.
- Não instale a luminária em locais onde seja exposta a luz solar direta.




CoreLine Estanque G2

Versions

PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085




Desenho dimensional



Detalhes do produto

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch

CoreLine Estanque G2

Detalhes do produto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP

CoreLine Estanque G2


Detalhes do produto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP65
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

		Código da família das	
Order Code	Full Product Name	lâmpadas	Fonte de luz substituível
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Não
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Não
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Não
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Não
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Não
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Não
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Não
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Não
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Não
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Não
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Não
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Não
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Não
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Não
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Não
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Não
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Não
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Não
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Não
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Não
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Não
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Não
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Não
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Não
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Não
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Não
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Não
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Não
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Não
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Não
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Não
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Não
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Não
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Não
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Não
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Não
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Não
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Não
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Não
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Não
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Não
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Não
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Não

Order Code	Full Product Name	Código da família das	
		lâmpadas	Fonte de luz substituível
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Não
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	Não
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Não
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Não
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Não
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Não
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Não
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Não
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Não
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Não
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	Não
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	Não
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Não
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Não
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Não
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Não
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Não
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Não
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Não
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Não
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Não
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Não
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Não
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Não

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

		Temperatura de cor		Eficácia luminosa	
		Tipo	correlacionada	(nominal)	Fluxo
Order Code	Full Product Name	"All-in"	(Nom.)	(Nom.)	Luminoso
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2.700 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4.000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Tipo "All-in"	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2.700 lm
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2.700 lm
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4.000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3.700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo "All-in"	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1.800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2.500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3.100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3.700 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5.700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7.500 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1.900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1.900 lm
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2.000 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.700 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Tipo "All-in"	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3.400 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6.000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8.000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6.500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.500 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo "All-in"	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6.500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	119 lm/W	8.000 lm
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8.000 lm
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3.400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6.000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3.400 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3.400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6.000 lm

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor		Eficácia luminosa	
		Tipo "All-in" (Nom.)	cor correlacionada (Nom.)	(nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5.500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor		Eficácia luminosa	
		Tipo "All-in" (Nom.)	cor correlacionada (Nom.)	(nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Feixe largo
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Feixe largo
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Feixe largo
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Feixe largo
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Feixe largo
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Feixe largo
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Feixe largo
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Feixe largo
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Feixe largo
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Feixe largo
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Feixe largo
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Feixe largo
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Feixe largo
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Feixe largo
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Feixe largo
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Abertura de feixe 110°
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Abertura de feixe 110°
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Simétrica
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Simétrica
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Simétrica
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Simétrica
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Feixe largo
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Feixe largo
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Feixe largo
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Feixe largo
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Simétrica
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Simétrica
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Feixe muito largo
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Feixe muito largo
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Feixe muito largo
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Feixe muito largo
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Feixe muito largo
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Feixe muito largo
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Feixe largo
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Feixe largo
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Simétrica
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Simétrica
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Simétrica
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Feixe largo

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Simétrica
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Simétrica
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Feixe largo
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Feixe largo
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Feixe largo
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Feixe largo
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Feixe largo
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Feixe largo
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Feixe largo
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Feixe largo
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Feixe largo
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Feixe largo
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Feixe largo
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Feixe largo
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Feixe largo
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Feixe largo
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Feixe largo
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Feixe largo
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Feixe largo
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Feixe largo
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Feixe largo
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Feixe largo
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Feixe largo
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Abertura de feixe 110°
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Abertura de feixe 110°
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Abertura de feixe 110°
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Simétrica
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Simétrica
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Simétrica
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Simétrica
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Feixe largo
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Feixe largo
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Feixe largo
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Feixe largo
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Feixe largo
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Feixe largo
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Simétrica
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Simétrica
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Simétrica

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 a 240 V	22 W	Sim
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 a 240 V	22 W	Sim
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 a 240 V	26 W	Não aplicável
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 a 240 V	22 W	Não aplicável
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 a 240 V	27 W	Não aplicável
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 a 240 V	30,5 W	Sim
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 a 240 V	30 W	Sim
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 a 240 V	29 W	Não aplicável
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 a 240 V	29,5 W	Não aplicável
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 a 240 V	30,5 W	Não aplicável
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 a 240 V	33 W	Não aplicável
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 a 240 V	35,5 W	Não aplicável
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 a 240 V	30 W	Não aplicável
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 a 240 V	33 W	Não aplicável
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 a 240 V	30 W	Não aplicável
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 a 240 V	20,5 W	Não aplicável
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 a 240 V	28,5 W	Não aplicável
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 a 240 V	37,5 W	Não
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 a 240 V	50 W	Não
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 a 240 V	37,5 W	Não
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 a 240 V	50 W	Não
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 a 240 V	20,5 W	Não aplicável
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 a 240 V	28,6 W	Não aplicável
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 a 240 V	28,5 W	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia	Adequado para uma comutação aleatória
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 a 240 V	28,5 W	Não aplicável
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 a 240 V	21 W	Sim
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 a 240 V	29 W	Sim
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 a 240 V	15 W	Não aplicável
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 a 240 V	20,5 W	Não aplicável
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 a 240 V	24,3 W	Não aplicável
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 a 240 V	28,6 W	Não aplicável
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 a 240 V	42,9 W	Não aplicável
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 a 240 V	57,1 W	Não aplicável
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 a 240 V	16,4 W	Sim
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 a 240 V	16,5 W	Não aplicável
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 a 240 V	12,8 W	Não
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 a 240 V	25 W	Não
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 a 240 V	25 W	Não
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 a 240 V	15 W	Não aplicável
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 a 240 V	15 W	Sim
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 a 240 V	43 W	Sim
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 a 240 V	26 W	Sim
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 a 240 V	26 W	Sim
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 a 240 V	26 W	Não aplicável
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 a 240 V	30 W	Não aplicável
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 a 240 V	31 W	Não aplicável
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 a 240 V	45 W	Sim

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Tensão de		Consumo de	Adequado para uma comutação aleatória
		entrada	Energia		
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 a 240 V	45 W	Sim	
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 a 240 V	44,5 W	Não aplicável	
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 a 240 V	44 W	Não aplicável	
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 a 240 V	45 W	Não aplicável	
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 a 240 V	49,5 W	Não aplicável	
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 a 240 V	49,5 W	Não aplicável	
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 a 240 V	61 W	Sim	
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 a 240 V	62 W	Não aplicável	
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 a 240 V	63,5 W	Não aplicável	
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 a 240 V	45 W	Não aplicável	
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 a 240 V	48 W	Não aplicável	
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 a 240 V	46 W	Não aplicável	
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Não aplicável	
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W	Não aplicável	
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Não aplicável	
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 a 240 V	24,5 W	Não aplicável	

Order Code	Full Product Name	Tensão de		Consumo de	Adequado para uma comutação aleatória
		entrada	Energia		
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 a 240 V	43 W	Não aplicável	
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 a 240 V	57 W	Não aplicável	
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 a 240 V	62 W	Não	
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 a 240 V	75 W	Não	
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 a 240 V	62 W	Não	
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 a 240 V	75 W	Não	
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 a 240 V	24,3 W	Não aplicável	
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 a 240 V	42,9 W	Não aplicável	
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 a 240 V	57,1 W	Não aplicável	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 a 240 V	24,5 W	Não aplicável	
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 a 240 V	43 W	Não aplicável	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 a 240 V	43 W	Não aplicável	
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 a 240 V	24 W	Sim	
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 a 240 V	57 W	Sim	
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 a 240 V	43 W	Sim	

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Sim	-	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Sim	-	1%
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Sim	Detetor de movimento e de	Não aplicável

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
			luz (Aceso/ Apagado)	
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Não	-	Não aplicável
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Não	-	Não aplicável
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Sim	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Não	-	Não aplicável
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Sim	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Sim	-	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Sim	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Sim	-	10%
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Não	-	Não aplicável
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Não	-	Não aplicável
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Não	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Não	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Sim	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Sim	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Não	-	Não aplicável
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Não	-	Não aplicável
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Não	-	Não aplicável
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Não	-	Não aplicável
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Não	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Não	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Não	-	Não aplicável
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Não	-	Não aplicável
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Não	-	Não aplicável
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Não	-	Não aplicável
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Não	-	Não aplicável
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Sim	-	1%
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Não	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Não	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Sim	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Não	-	Não aplicável
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Não	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Não	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Sim	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Não	-	Não aplicável
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Sim	-	1%
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Não	-	Não aplicável
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Não	-	Não aplicável
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Sim	-	1%

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Não	-	Não aplicável
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Sim	-	1%
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Sim	Detetor de movimento e de luz (Aceso/ Apagado)	Não aplicável
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Sim	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Não	-	Não aplicável
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Sim	-	10%
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Sim	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Sim	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Sim	-	10%
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Sim	-	10%
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Sim	-	10%
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Não	-	Não aplicável
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Não	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Controlo		Nível de regulação máximo
		Regulável	incorporado	
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Não	-	Não aplicável
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Não	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Não	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Sim	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Sim	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Não	-	Não aplicável
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Não	-	Não aplicável
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Não	-	Não aplicável
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Não	-	Não aplicável
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Não	-	Não aplicável
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Não	-	Não aplicável
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Não	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Não	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Não	-	-

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Cinzento
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Cinzento
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Cinzento
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Cinzento
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Cinzento
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Cinzento
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Cinzento
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Cinzento
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Cinzento
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Cinzento
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Cinzento
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Cinzento
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Cinzento
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Cinzento
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Cinzento
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Cinzento
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Cinzento
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Cinza

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Cinza
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Cinza
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Cinza
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Cinzento
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Cinzento
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Cinzento
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Cinzento
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Cinza
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Cinza
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Cinzento
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Cinzento
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Cinzento
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Cinzento
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Cinzento
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Cinzento
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Cinzento
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Cinzento
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Cinza

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Cinza
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Cinza
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Cinzento
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Cinza
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Cinza
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Cinzento
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Cinzento
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Cinzento
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Cinzento
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Cinzento
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Cinzento
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Cinzento
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Cinzento
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Cinzento
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Cinzento
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Cinzento
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Cinzento
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Cinzento
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Cinzento
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Cinzento
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Cinzento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Cinzento
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Cinzento
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Cinzento
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Cinzento
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Cinzento
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Cinzento
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Cinzento
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Cinzento
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Cinza
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Cinza
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Cinza
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Cinza
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Cinzento
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Cinzento
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Cinzento
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Cinzento
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Cinzento
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Cinzento
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Cinza
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Cinza
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Cinza

Funcionamento de emergência (1/2)

Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Não	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Não	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Não	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Não	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Não	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Não	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Não	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-	-	-

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Não	Iluminação de emergência de 3 horas,	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Central de emergência	Iluminação de emergência	Fluxo de emergência	Tipo de bateria de iluminação de emergência
			versão básica		
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Não	Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica	500 lm	Lithium
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Iluminação			Tipo de bateria de iluminação
		Central de emergência	de emergência	Fluxo de emergência	
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Não	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Não	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Não	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Não	-	-	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminação			Tipo de bateria de iluminação
		Central de emergência	de emergência	Fluxo de emergência	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	-

Funcionamento de emergência (2/2)

Order Code	Full Product Name	A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 h
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-

Order Code	Full Product Name	A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-

CoreLine Estanque G2

		A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)	
Order Code	Full Product Name		
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h	
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h	
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h	
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h	
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h	
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 h	
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	

		A duração nominal da iluminação de emergência (quando está totalmente carregada)	
Order Code	Full Product Name		
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 h	
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	

Aprovação e aplicação

		Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3		Medida de visibilidade do estroboscópico efeito (SVM)
Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies	1,6

		Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3		Medida de visibilidade do estroboscópico efeito (SVM)
Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	
	PSD ELB3 L1200		facilmente inflamáveis	
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1,6
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1,6

CoreLine Estanque G2

		Intervalo de		Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico
Order Code	Full Product Name	temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	EN 61000-3-3	
88309900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
91687299	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
75428799	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-	0,4
75429499	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-	0,4
75433199	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-	0,4

		Intervalo de		Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico
Order Code	Full Product Name	temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	EN 61000-3-3	
75434899	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-	0,4
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
84048099	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	0,4
50222299	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200 BN	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	0,4
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
34977099	WT120C G2 LED25S/84 O PSU PCO L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/84 O PSU PCO L1200	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1	1,6

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
				EN 61000-3-3		
34980099	WT120C G2 LED57S/84 0 PSU PCO L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
75426399	WT120C G2 LED20S/84 0 PSU L600	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-		0,4
75427099	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L600	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-		0,4
75432499	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L600	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-		0,4
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	1		0,4
96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
				EN 61000-3-3		
96268500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
96276000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU WEC L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
16319800	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW1 WEC L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6

CoreLine Estanque G2

		Intervalo de		Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico
Order Code	Full Product Name	temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	EN 61000-3-3		
96286900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA ELB3 L1500	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/84 0 WIA TW3 L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
96534800	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
96535500	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA ELB3 L1500	0 a +25 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
96536200	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA TW3 L1500	-20 a +35 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
91686599	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6

		Intervalo de		Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico
Order Code	Full Product Name	temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	EN 61000-3-3		
40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
75430099	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-		0,4
75431799	WT120C G2 LED120S/84 0 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-		0,4
75435599	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-		0,4
75436299	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	-		0,4
84047399	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/86 5 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/86 5 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/83 0 PSU L1500	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis	1		1,6

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico
				EN 61000-3-3		
50216199	WT120C G2	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies	1		1,6
	LED34S/84					
	0 PSU					
	L1500 BN					
50217899	WT120C G2	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies	1		0,4
	LED80S/84					

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidade	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma		Medida de visibilidade do efeito estroboscópico
				EN 61000-3-3		
	0 PSU		facilmente inflamáveis			
	L1500 BN					
50223999	WT120C G2	-20 a +40 °C	Para montagem em superfícies	1		0,4
	LED60S/84					
	0 PSU					
	L1500 BN					

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38) SDCM≤3
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM≤=3


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM≤=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM≤=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM≤=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM≤=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM≤=3

Dados do produto


Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
91687299	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
91686599	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
84047399	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103015

Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535391




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401535491



Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680

Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013



Polar Normal (separate) - null - 911401535691

Polar Normal (separate) - null - 911401815887

Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Normal (separate) - null - 911401815687


Polar Normal (separate) - null - 911401826885

Polar Normal (separate) - null - 911401826985


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401837080




Polar Normal (separate) - null - 911401837280




Polar Normal (separate) - null - 911401826785




Polar Normal (separate) - null - 911401815085




Polar Normal (separate) - null - 911401816087




Polar Normal (separate) - null - 911401816487




Polar Normal (separate) - null - 911401825885



Polar Normal (separate) - null - 911401815587



Polar Normal (separate) - null - 911401816287



Polar Normal (separate) - null - 911401816387




Polar Normal (separate) - null - 911401815487




Polar Normal (separate) - null - 911401837180




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401826085




Polar Normal (separate) - null - 911401815987




Polar Normal (separate) - null - 911401825985




Polar Normal (separate) - null - 911401824781




Polar Normal (separate) - null - 911401816187




Polar Normal (separate) - null - 911401535291




Polar Normal (separate) - null - 911401824481



Polar Normal (separate) - null - 911401535591



Polar Normal (separate) - null - 911401815787



Polar Normal (separate) - null - 911401824381






Polar Normal (separate) - null - 911401824581



Polar Normal (separate) - null - 911401824681






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401823480

Polar Normal (separate) - null - 911401823580

Polar Normal (separate) - null - 911401823880



Polar Normal (separate) - null - 911401823980

Polar Normal (separate) - null - 911401836980

Polar Normal (separate) - null - 911401837380

