



CoreLine Waterproof – Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için, kurulum ve bakımı kolay

CoreLine Waterproof

CoreLine waterproof; CoreLine'in yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürü özelliklerini sunar. İnce ve şık tasarımı ile serinin bilinen ve beğenilen ürün mimarisini korur. Etkili tasarımı sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır. CoreLine waterproof, karmaşık olmayan ve etkili bir aydınlatma için daha iyi geniş açılı ışık dağılımı sağlar. 18 W'tan 58 W'a kadar olan floresan lambaya sahip geleneksel su geçirmez armatürlere doğrudan bir alternatiftir ve önemli enerji tasarrufu sağlar. CoreLine waterproof serisinde entegre kablosuz iletişim özelliğine sahip Interact Ready armatürler de mevcuttur ve Interact bağlı ışık sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

Faydaları

- Enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Akıllı WT120C G2 ürün mimarisi sayesinde hızlı ve esnek kurulumu destekler.
- Sağlam tasarımı (IK08) ve yüksek su ve toz geçirmezlik derecesi (IP65) ile genel uygulama projeleri için idealdir.

CoreLine Waterproof

Özellikler

- Uzun ömür ve yüksek verimlilik: başlangıç düzeyine kıyasla en az %80 akı ile 50.000 saat ve 140 lm/W'a varan verimlilik
- Mevcut seçenekler: L600/1200/1500, 8000 lm 4000K'ye kadar
- Düzgün ve geniş ışın veya opal ışık dağılımı
- Daha uzun kaydırıcılar, daha hızlı kilit açma, kolay ve esnek kurulum için aletsiz elektrik bağlantıları
- Mevcut isteğe bağlı kontroller ve sürümler: DALI dim etme, dahili kablosuz bağlantı (Interact Ready), dahili hareket sensörleri (MDU), acil durum aydınlatması (EL), daha kolay kurulum için su geçirmez harici konektör (WEC), 1 ve 3 fazlı dahili kablolama (TW1)

Uygulama

- Garajlar
- Depolar
- Genel aydınlatma
- Üretim alanları

Güvenlik ve uyarılar

- UV ışıması malzemeye zamanla zarar vererek su geçirmez sızdırmazlığının ve IP66 sınıfının kaybedilmesine neden olur.
- Aydınlatma armatürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yerlere kurmayın.

Versions





CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU -

Boyutlu çizim



CoreLine Waterproof

Boyutlu çizim




ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit

CoreLine Waterproof

ÜRÜN BİLGİLERİ




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

CoreLine Waterproof

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
-----------------------------	-----

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Çabuk alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	1,6

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	-
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	132 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Geniş ışın
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3.700 lm	Geniş ışın
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	4000 K	121 lm/W	1.800 lm	Çok geniş ışın
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2.500 lm	Çok geniş ışın
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3.100 lm	Çok geniş ışın
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3.700 lm	Çok geniş ışın
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7.500 lm	Çok geniş ışın
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	4000 K	116 lm/W	1.900 lm	Geniş ışın
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	127 lm/W	1.900 lm	Geniş ışın
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3.400 lm	Geniş ışın
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (nominal) (Nom)		
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	4000 K	136 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 ila 240 V	21,5 W	Yok
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 ila 240 V	22 W	Evet
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 ila 240 V	22 W	Evet
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 ila 240 V	26 W	Yok
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 ila 240 V	22 W	Yok
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 ila 240 V	27 W	Yok
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 ila 240 V	30 W	Yok

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (nominal) (Nom)		
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.500 lm	Geniş ışın
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	141 lm/W	6.500 lm	Geniş ışın
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	119 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6.000 lm	Geniş ışın
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Geniş ışın
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5.500 lm	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 ila 240 V	30 W	Evet
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 ila 240 V	29,5 W	Yok
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 ila 240 V	30,5 W	Yok
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 ila 240 V	33 W	Yok
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 ila 240 V	35,5 W	Yok
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 ila 240 V	30 W	Yok
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 ila 240 V	33 W	Yok

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 ila 240 V	30 W	Yok
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 ila 240 V	20,5 W	Yok
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 ila 240 V	28,6 W	Yok
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 ila 240 V	28,5 W	Yok
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 ila 240 V	15 W	Yok
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 ila 240 V	20,5 W	Yok
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 ila 240 V	24,3 W	Yok
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 ila 240 V	28,6 W	Yok
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 ila 240 V	57,1 W	Yok
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 ila 240 V	16,4 W	Evet
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 ila 240 V	15 W	Yok
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 ila 240 V	25,5 W	Yok
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 ila 240 V	26 W	Evet
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 ila 240 V	26 W	Evet
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 ila 240 V	26 W	Yok
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 ila 240 V	30 W	Yok
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 ila 240 V	31 W	Yok
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 ila 240 V	44,5 W	Yok
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 ila 240 V	45 W	Evet

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Hayır	-	Yok
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 ila 240 V	45 W	Evet
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 ila 240 V	44,5 W	Yok
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 ila 240 V	44 W	Yok
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 ila 240 V	45 W	Yok
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 ila 240 V	49,5 W	Yok
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 ila 240 V	49,5 W	Yok
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 ila 240 V	60 W	Yok
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 ila 240 V	61 W	Evet
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 ila 240 V	62 W	Yok
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 ila 240 V	63,5 W	Yok
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 ila 240 V	48 W	Yok
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 ila 240 V	46 W	Yok
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W	Yok
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W	Yok
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W	Yok
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 ila 240 V	42,9 W	Yok
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 ila 240 V	57,1 W	Yok
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 ila 240 V	43 W	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Hayır	-	Yok
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Evet	-	1%

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Evet	-	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Hayır	-	Yok
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Hayır	-	Yok
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Evet	-	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Hayır	-	Yok
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Evet	-	1%
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Evet	-	10%
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Evet	-	10%
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Evet	-	10%
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Hayır	-	Yok
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Hayır	-	Yok
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Hayır	-	Yok
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Hayır	-	Yok
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Hayır	-	Yok
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Hayır	-	Yok
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Hayır	-	Yok
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Hayır	-	Yok
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Hayır	-	Yok
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Hayır	-	Yok
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Yerleşik kontrol	Maksimum dim seviyesi
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Evet	-	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Hayır	-	Yok
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Evet	-	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Hayır	-	Yok
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Hayır	-	Yok
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Hayır	-	Yok
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Evet	-	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Hayır	-	Yok
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Evet	-	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Hayır	-	Yok
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Evet	Hareket ve ışık sensörü (Açık/Kapalı)	Yok
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Evet	-	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Hayır	-	Yok
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Evet	-	10%
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Evet	-	10%
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Evet	-	10%
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Evet	-	10%
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Evet	-	10%
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Hayır	-	Yok
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Hayır	-	Yok
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Hayır	-	Yok

Acil Durumda Çalıştırma (1/2)

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum	Acil durum
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	aydınlatmasının pil tipi
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum	Acil durum
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	aydınlatmasının pil tipi
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum	Acil durum
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	aydınlatmasının pil tipi
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum	Acil durum
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	ışık akısı	aydınlatmasının pil tipi
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	500 lm	Lithium
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-

Acil Durumda Çalıştırma (2/2)

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 h

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 h
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 h
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 h

Order Code	Full Product Name	Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 h
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 h
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	3 h
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 ila +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 ila +35 °C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 ila +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 ila +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 ila +35 °C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 ila +25 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 ila +35 °C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 ila +35 °C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 ila +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 ila +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 ila +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 ila +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 ila +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 ila +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 ila +35 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 ila +40 °C
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 ila +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 ila +40 °C
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 ila +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 ila +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 ila +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 ila +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 ila +40 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 ila +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 ila +40 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 ila +35 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 ila +35 °C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 ila +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 ila +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 ila +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 ila +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 ila +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 ila +35 °C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 ila +35 °C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 ila +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 ila +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 ila +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 ila +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 ila +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 ila +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 ila +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 ila +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 ila +25 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 ila +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 ila +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 ila +35 °C

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	0 ila +25 °C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-20 ila +35 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 ila +40 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 ila +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Ürün Verileri




Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84048099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100073






Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100054

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100072



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100079

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100077

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100040


Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100045

Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100064


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100061




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100047



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100060




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100080


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100062




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100070




Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505100053



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101269






Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101274



Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505101270




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103014

Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273



**Polar Normal (separate) - WT120CI -
910505103015**

**Polar Normal (separate) - WT120CI -
911401823780**



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505103013

Polar Normal (separate) - null - 911401837480




Polar Normal (separate) - null - 911401837080



Polar Normal (separate) - null - 911401837280

Polar Normal (separate) - null - 911401837180




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824781

Polar Normal (separate) - null - 911401824681


Polar Normal (separate) - null - 911401823480



Polar Normal (separate) - null - 911401823580

Polar Normal (separate) - null - 911401823880

Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980

