



Для будь-якого проекту, де світло відіграє ключову роль, – легке встановлення та обслуговування

CoreLine Waterproof

Світильники CoreLine Waterproof зберігають найкращі традиції лінійки CoreLine: інноваційність, простоту використання та високу якість. Компактний і стильний дизайн поєднується з добре відомою архітектурою, що зарекомендувала себе. Раціональна конструкція прискорює та спрощує монтаж. Світильники CoreLine Waterproof покращують розподіл світла широким пучком для зручних у монтажі систем ефективного освітлення. Світильники CoreLine Waterproof можна використовувати для заміни традиційних водонепроникних світильників із люмінесцентними лампами потужністю від 18 Вт до 58 Вт, оскільки вони значно економлять електроенергію. Світильники з підтримкою Interact та вбудованим бездротовим модулем також доступні в межах лінійки CoreLine Waterproof, готові до використання з підключеними системами освітлення Interact.

Переваги

- Заощаджує витрати на енергоспоживання та технічне обслуговування
- Підтримує швидкий і гнучкий монтаж завдяки інтелектуальній архітектурі продукту WT120C G2
- Ідеально підходить для неспеціалізованих проектів завдяки міцній конструкції (IK08) і високому ступеню захисту від води й пилу (IP65)

Характеристики

- Довгий термін служби та висока ефективність: до 100 000 годин із флюсом 70% мін. порівняно з початковим рівнем і ефективністю до 160 лм/Вт
- Доступний діапазон опцій: L600/1200/1500, до 12 000 лм, 4000K
- Рівномірний розподіл світла, широкий промінь або молочно-білий промінь
- Подовжені напрямні, прискорене відкривання фіксаторів, легкий і гнучкий монтаж електричних з'єднань без використання інструментів
- Доступні додаткові засоби керування та моделі: регулювання яскравості DALI, вбудований бездротовий зв'язок (підтримка Interact), вбудовані датчики руху (MDU), просторове освітлення (EL), водонепроникний зовнішній з'єднувач для спрощення монтажу (WEC), внутрішня одно- й трифазна проводка (TW1/)

Застосування

- Криті автостоянки
- Виробництво
- Склади
- Загальне освітлення

Попередження та безпека



- З часом ультрафіолетове випромінювання зруйнує матеріал, що призведе до втрати водонепроникності й ступеня захисту IP66.
- Не встановлюйте світильник у місцях, де він піддаватиметься дії прямого сонячного світла.

Версії

PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085




Розміри



CoreLine Waterproof

Розміри



Деталі по продукції




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



Product Detail Photo Coreline

Деталі по продукції




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2), MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2), MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

Деталі по продукції



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 c
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп	Заміна джерела світла
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	Hi
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	Hi
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	Hi
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	Hi
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	LED27S	Hi
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	Hi
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	Hi
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	Hi
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	Hi
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	Hi
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	Hi
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	Hi
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	Hi
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	Hi
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Hi
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	Hi
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Hi
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Hi
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Hi
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Hi
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Hi
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Hi
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Hi
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Hi
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Hi
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	Hi
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	Hi
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Hi
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Hi
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Hi
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	Hi
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	Hi
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	Hi
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	LED34S	Hi
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	Hi
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	Hi

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп	Заміна джерела світла
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	Hi
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	Hi
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	Hi
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	Hi
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	Hi
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	Hi
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	Hi
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	Hi
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	Hi
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	Hi
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	Hi
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Hi
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	Hi
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Hi
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Hi
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Hi
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Hi
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Hi

Світлотехнічні (1/2)

Корельована						Корельована					
		Тип	колірна	Світловіддача				Тип	колірна	Світловіддача	
Order Code	Full Product Name	«Входить усе»	температура (ном.)	(ном.)	Світловий потік	Order Code	Full Product Name	«Входить усе»	температура (ном.)	(ном.)	Світловий потік
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2 700 lm	910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm	910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	100 lm/W	2 700 lm	910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
						910505100054	WT120C G2 LED40S/840	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
	PSU ELB3 L1200				
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4 000 lm
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2 700 lm
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4 000 lm
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1 800 lm
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3 100 lm
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3 700 lm
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1 900 lm
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm

Order Code	Full Product Name	Тип «Входить усе»	Корельована		Світловий потік
			колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 O PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 700 lm
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3 400 lm
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3 400 lm
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	110 lm/W	3 400 lm
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
910505100070	WT120C G2 LED60S/840	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована			
		Тип «Входить усе»	колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
	PSU TW1 WEC L1500				
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6 000 lm
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8 000 lm
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
910505101272	WT120C G2 LED65S/840	-	4000 K	135 lm/W	6 500 lm

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Широкий промінь
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Широкий промінь
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Широкий промінь
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Широкий промінь
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Широкий промінь
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Широкий промінь
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Широкий промінь
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Широкий промінь
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Широкий промінь
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Широкий промінь
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Широкий промінь
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Широкий промінь
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Широкий промінь
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Широкий промінь

Order Code	Full Product Name	Корельована			
		Тип «Входить усе»	колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
	WIA ELB3 L1500				
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Широкий промінь
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Широкий промінь
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Широкий промінь
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Симетричний
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Широкий промінь
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Широкий промінь
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Широкий промінь
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Дуже широкий промінь
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Дуже широкий промінь
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Дуже широкий промінь
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Дуже широкий промінь
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Дуже широкий промінь
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Широкий промінь
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Широкий промінь
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Широкий промінь
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Симетричний
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Симетричний

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Широкий промінь
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Широкий промінь
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Широкий промінь
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Широкий промінь
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Широкий промінь
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Широкий промінь
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Широкий промінь
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Широкий промінь

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Широкий промінь
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Широкий промінь
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Широкий промінь
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Широкий промінь
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Широкий промінь
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Широкий промінь
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Широкий промінь
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Широкий промінь
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Симетричний
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Симетричний
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Симетричний
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Широкий промінь
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Широкий промінь
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Широкий промінь
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W	Н/д
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	22 W	Так
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	22 W	Так
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W	Н/д
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W	Н/д
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W	Н/д
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W	Н/д
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30,5 W	Так
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30 W	Так
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29 W	Н/д
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29,5 W	Н/д
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 W	Н/д
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W	Н/д
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W	Н/д
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	30 W	Н/д

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	33 W	Н/д
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	30 W	Н/д
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	37,5 W	Ні
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W	Н/д
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 W	Н/д
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28,5 W	Н/д
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W	Н/д
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20,5 W	Н/д
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24,3 W	Н/д
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28,6 W	Н/д
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42,9 W	Н/д
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16,4 W	Так
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16,5 W	Н/д
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W	Н/д
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	15 W	Так

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	43 W	Так
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W	Н/д
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	26 W	Так
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	26 W	Так
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W	Н/д
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W	Н/д
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W	Н/д
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W	Н/д
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W	Так
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45 W	Так
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	44,5 W	Н/д
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	44 W	Н/д
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W	Н/д
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W	Н/д

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W	Н/д
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W	Так
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	62 W	Н/д
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 W	Н/д
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45 W	Н/д
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	48 W	Н/д
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	46 W	Н/д
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	62 W	Hi
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	75 W	Hi
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	75 W	Hi
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24,3 W	Н/д
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42,9 W	Н/д
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 W	Н/д
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W	Н/д

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Hi	-	Н/д
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Hi	-	Н/д
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Так	-	1%

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Так	-	1%
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Hi	-	Н/д
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Hi	-	Н/д

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Hi	-	Н/д
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Так	-	1%
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Hi	-	Н/д
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Так	-	1%
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Так	-	10%
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Так	-	10%
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Так	-	10%
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Hi	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Hi	-	Н/д
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Hi	-	Н/д
911401824381	WT120C G2 LED40S/86S PSU L1200	Hi	-	Н/д
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Hi	-	Н/д
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Hi	-	Н/д
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Hi	-	Н/д
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Hi	-	Н/д
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Hi	-	Н/д

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Так	-	1%
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Hi	-	Н/д
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Hi	-	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Hi	-	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Hi	-	Н/д
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Так	-	1%
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Hi	-	Н/д
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Так	-	1%
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Hi	-	Н/д
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Hi	-	Н/д
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Hi	-	Н/д

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Так	-	1%
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Так	-	1%
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Hi	-	Н/д
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Так	Датчик руху та освітлення (Увімк./Вимк.)	Н/д
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Так	-	1%
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Hi	-	Н/д
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Так	-	10%
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Так	-	10%

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Так	-	10%
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Hi	-	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Hi	-	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Так	-	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Hi	-	Н/д
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Hi	-	Н/д
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Hi	-	Н/д
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Hi	-	Н/д

Робота в аварійному режимі (1/2)

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість	500 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	-	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	-	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	-	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	-	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	-	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	-	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Hi	-	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	-	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/84 O PSU L1500	-	-	-	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	-	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	-	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
	PSU TW1 WEC L1500				
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	-	-
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	-	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	500 lm	Lithium
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Hi	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Центральне		Резервний		Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
		аварійне освітлення	Аварійне освітлення	світловий потік	аварійного освітлення	
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Hi	-	-	-	
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Hi	-	-	-	
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-	

Order Code	Full Product Name	Центральне		Резервний		Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
		аварійне освітлення	Аварійне освітлення	світловий потік	аварійного освітлення	
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-	
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-	
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-	

Робота в аварійному режимі (2/2)

Order Code	Full Product Name	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	3 година (-н)
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	3 година (-н)
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	3 година (-н)
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	3 година (-н)
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	3 година (-н)
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	3 година (-н)
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	3 година (-н)
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	3 година (-н)
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	3 година (-н)
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	3 година (-н)
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Позначка	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	
		температури	довкілля		Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100047	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100048	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100049	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100050	WT120C G2 LED40S/84 O PSU WEC L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100051	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW1 WEC L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Позначка	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	
		температури	довкілля		Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	
910505100053	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100054	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505100057	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505101269	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505101270	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
910505101273	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	від -20 °C до +35 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
911401815687	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	-	0,4	
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
911401823780	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
911401824381	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	від -20 °C до +40 °C	Для монтажу на легкозаймисті поверхні	1	1,6	

				Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
Order Code	Full Product Name	Діапазон температури	Позначка	до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)
		довкілля	займистості		
911401837080	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED25S/84	до +40 °C	на		
	O PSU PCO		легкозаймисті		
	L1200		поверхні		
911401837180	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED31S/840	до +40 °C	на		
	PSU PCO		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
911401837280	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED37S/84	до +40 °C	на		
	O PSU PCO		легкозаймисті		
	L1200		поверхні		
911401837380	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED57S/84	до +40 °C	на		
	O PSU PCO		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100036	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED19S/840	до +35 °C	на		
	PSU MDU		легкозаймисті		
	L600		поверхні		
910505100038	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED19S/840	до +35 °C	на		
	PSD L600		легкозаймисті		
			поверхні		
911401823480	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED19S/840	до +40 °C	на		
	PSU L600		легкозаймисті		
			поверхні		
911401825885	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED19S/840	до +40 °C	на		
	PSU L600		легкозаймисті		
	BN		поверхні		
911401815085	WT120C G2	від -20 °C	Для	1	0,4
	LED37_60S/840	до +40 °C	кріплення на		
	PSU		звичайно		
	L1500		займисті поверхні		
910505100058	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED34S/84	до +35 °C	на		
	O PSU TW3		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100059	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED34S/84	до +35 °C	на		
	O PSU MDU		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		

				Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
Order Code	Full Product Name	Діапазон температури	Позначка	до EN 61000-3-3	Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)
		довкілля	займистості		
910505100060	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED34S/84	до +35 °C	на		
	O PSU MDU		легкозаймисті		
	TW3 L1500		поверхні		
910505100061	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED34S/84	до +35 °C	на		
	O PSD		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100062	WT120C G2	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED34S/84		на		
	O PSU ELB3		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100064	WT120C G2	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED34S/84		на		
	O PSD ELB3		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100066	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED60S/84	до +35 °C	на		
	O PSU TW3		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100067	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED60S/84	до +35 °C	на		
	O PSU MDU		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100068	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED60S/84	до +35 °C	на		
	O PSU MDU		легкозаймисті		
	TW3 L1500		поверхні		
910505100069	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED60S/84	до +35 °C	на		
	O PSU WEC		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100070	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED60S/84	до +35 °C	на		
	O PSU TW1		легкозаймисті		
	WEC L1500		поверхні		
910505100072	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED60S/84	до +35 °C	на		
	O PSD		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		
910505100076	WT120C G2	від 0 °C до +25 °C	Для монтажу	1	1,6
	LED60S/84		на		
	O PSD ELB3		легкозаймисті		
	L1500		поверхні		

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Позначка	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
		температури	довкілья		до EN 61000-3-3	стробоскопічного ефекту (SVM)
910505100077	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED80S/84	до +35 °C	на			
	O PSU TW3		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
910505100078	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED80S/84	до +35 °C	на			
	O PSU MDU		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
910505100079	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED80S/84	до +35 °C	на			
	O PSD		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
910505100080	WT120C G2	від 0 °C до	Для монтажу	1	1,6	
	LED80S/84	+25 °C	на			
	O PSU		легкозаймисті			
	L1500 ELB3		поверхні			
910505101271	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED65S/84	до +35 °C	на			
	O WIA		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
910505101272	WT120C G2	від 0 °C до	Для монтажу	1	1,6	
	LED65S/84	+25 °C	на			
	O WIA ELB3		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
910505101274	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED65S/84	до +35 °C	на			
	O WIA TW3		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			

Order Code	Full Product Name	Діапазон		Позначка	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно Міра видимості	
		температури	довкілья		до EN 61000-3-3	стробоскопічного ефекту (SVM)
911401815887	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	-	0,4	
	LED100S/84	до +40 °C	на			
	O PSU		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
911401815987	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	-	0,4	
	LED120S/84	до +40 °C	на			
	O PSU		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
911401816487	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	-	0,4	
	LED120S/84	до +40 °C	на			
	O PSD		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
911401823680	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED34S/84	до +40 °C	на			
	O PSU		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
911401823880	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED60S/84	до +40 °C	на			
	O PSU		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
911401823980	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED80S/84	до +40 °C	на			
	O PSU		легкозаймисті			
	L1500		поверхні			
911401824581	WT120C G2	від -20 °C	Для монтажу	1	1,6	
	LED60S/86	до +40 °C	на			
	5 PSU L1500		легкозаймисті			
			поверхні			

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Початкова кількість
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3


Order Code	Full Product Name	Початкова кількість
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
911401815687	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	WT130C
911401824381	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
911401825885	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-
911401815085	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
911401815887	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-
911401815987	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-
911401816487	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	WT130C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401824581	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101272




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100069




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100036




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100048




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100067




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100042



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100054




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100057




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100072


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100079




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100077




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100049




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100040




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100045




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100064



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100051




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100039




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100061


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100041




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100078




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100047




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100068




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100060




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100080



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100044




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100059




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100062


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100076




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100070




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100053




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101269




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101271




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101274



Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101270




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100058




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100038


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100050




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505101273




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823680




Polar Normal (separate) - WT120CI - 911401823780




Polar Normal (separate) - WT120CI - 910505100066




Polar Normal (separate) - null - 911401815887




Polar Normal (separate) - null - 911401815687



Polar Normal (separate) - null - 911401837080




Polar Normal (separate) - null - 911401837280




Polar Normal (separate) - null - 911401815085


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - null - 911401816487




Polar Normal (separate) - null - 911401825885




Polar Normal (separate) - null - 911401837180




Polar Normal (separate) - null - 911401815987




Polar Normal (separate) - null - 911401824381




Polar Normal (separate) - null - 911401824581




Polar Normal (separate) - null - 911401823480




Polar Normal (separate) - null - 911401823580




Polar Normal (separate) - null - 911401823880



Polar Normal (separate) - null - 911401823980



Polar Normal (separate) - null - 911401836980



Polar Normal (separate) - null - 911401837380

