



GreenPerform Waterproof +5: 5 beneficios extra, más valor

GreenPerform Waterproof +5

Como todas las luminarias de la serie GreenPerform, GreenPerform Waterproof +5 ofrece un excelente ahorro de energía, una larga duración, un buen rendimiento óptico y un diseño robusto. GreenPerform Waterproof +5 ofrece una iluminación superior del piso, alta eficiencia de 150 a 154 lm/W, protección IP66, montaje rápido en sitio y mantenimiento fácil. Elige las lámparas GreenPerform Waterproof +5 para una gran variedad de espacios industriales y de oficina.

Beneficios

- Excelente ahorro de energía
- Iluminación de piso superior
- Resistente al agua (IP66)
- Montaje rápido in situ
- Mantenimiento sencillo

Características

- Hasta 154 lm/W
- Vida útil de 50 000 horas (L70B50 a 25 °C)
- Óptica de haz amplio, iluminación de piso uniforme y superior
- IP66/IK08, fuerte y robusto

Aplicaciones

- Estacionamientos
- Depósitos
- Fábricas

GreenPerform Waterproof +5

Versions





GreenPerform Waterproof +5



GreenPerform Waterproof +5

Plano de dimensiones



Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	Fijo
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato
Color de la carcasa	Gris y blanco
Código de protección de impacto mec.	IK08
Código de protección de ingreso	IP66
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
Marca CE	No
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401553846	WT178C LED27S/840 PSU L600	4000 K	154,3 lm/W	2.700 lm
911401553946	WT178C LED27S/865 PSU L600	6500 K	154,3 lm/W	2.700 lm
911401554446	WT178C LED54S/840 PSU L1200	4000 K	154,3 lm/W	5.400 lm
911401554646	WT178C LED54S/865 PSU L1200	6500 K	154,3 lm/W	5.400 lm
911401555246	WT178C LED87S/840 PSU L1500	4000 K	154 lm/W	8.700 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401553846	WT178C LED27S/840 PSU L600	17,5 W
911401553946	WT178C LED27S/865 PSU L600	17,5 W
911401554446	WT178C LED54S/840 PSU L1200	35 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401554646	WT178C LED54S/865 PSU L1200	35 W
911401555246	WT178C LED87S/840 PSU L1500	56,5 W

