



# Philips GreenPerform Waterproof G3: un listón impermeable de alto rendimiento y ahorro de energía

## GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof G3 es una excelente opción para aplicaciones de trabajo duro. No solo proporciona un rendimiento óptico excelente, sino que también ofrece un ahorro energético sustancial. Y, debido a que funciona a la perfección con software de IoT como Interact, también ofrece la opción de personalización, practicidad y conocimientos basados en datos.

### Beneficios

- Se adapta a las aplicaciones y ofrece dos ópticas superiores
- Excelente ahorro de energía
- Información basada en datos a través de
- Software y plataformas de Interact

### Características

- Ópticas de policarbonato Cover Opal (PCO) y haz de luz ancho (WB) de moldeo por inyección
- Hasta 140 lm/W
- IP65/IK08
- 50,000 horas L70 B50 a 35 °C
- Funciona con el software y la plataforma de IoT Interact

# GreenPerform Waterproof G3

## Aplicaciones

- Estacionamientos
- Fábricas
- Depósitos

## Versions





L600

L1500

L1200

## Plano de dimensiones



# GreenPerform Waterproof G3

## Información general

Etiqueta de Servicio	Sí
----------------------	----

## Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	>80

## Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz

## Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica	Recipiente/ cubierta de acrílico esmerilado
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de impacto mec.	IK08
Código de protección de ingreso	IP65

## Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables

## Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cromaticidad inicial	(0.3742,0.3698) SDCM<3
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	125 lm/W	2.000 lm
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	133 lm/W	6.000 lm
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	133 lm/W	4.000 lm

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	16 W
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	45 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	30 W

## GreenPerform Waterproof G3

