



Philips GreenPerform Waterproof G3: Batten kedap air berperforma tinggi dan hemat energi

GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof G3 adalah pilihan luar biasa untuk aplikasi kerja keras. Tidak hanya memberikan performa optik yang sangat baik, tetapi juga memberikan penghematan energi yang besar. Dan karena bekerja dengan mulus bersama perangkat lunak IoT seperti Interact, produk ini juga menawarkan opsi penyesuaian, kenyamanan, dan wawasan berbasis data.

Benefits

- Sesuaikan aplikasi Anda dengan pilihan dua optik superior
- Penghematan energi yang luar biasa
- Wawasan berbasis data melalui
- Perangkat lunak dan platform Interact

Features

- Cetakan injeksi optik Penutup Polikarbonat Opal (Polycarbonate Cover Opal (PCO)) dan Sinar Lebar (Wide Beam (WB))
- Hingga 140 lm/W
- IP65/IK08
- 50.000 jam L70 B50 @ 35°C
- Berfungsi dengan perangkat lunak dan platform Interact IoT

GreenPerform Waterproof G3

Application

- Garasi Parkir
- Pabrik
- Gudang penyimpanan

Versions




L600



L1500

L1200


Dimensional drawing



Type	Dimension (mm)						Nr. Of Clips
	A	B	C	D	E max	F	
L600		665			308	512	6
L1200	76	1215	80	38	538	1062	10
L1500		1515			838	1382	12



Dimensial drawing



Informasi Umum

Tag servis Ya

Teknis Lampu

Tipe optik -

Pengoperasian dan Kelistrikan

Kelas perlindungan IEC Keamanan kelas I

Mekanis dan Housing

Warna Housing Abu-abu

Kode pelindung dampak mekanis IK08

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65

Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien -20 hingga +45 °C

Tanda CE Ya

Tanda ENEC -

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Sumber cahaya yang		Jumlah unit alat
			Alat	dapat diganti	
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	Ya	EB	-	1 unit
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	Ya	EB	-	1 unit
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	Ya	EB	-	1 unit
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	Ya	EB	-	1 unit
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	Ya	EB	-	1 unit
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	Ya	EB	-	1 unit
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	Ya	EB	-	1 unit
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	-	-	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	Ya	EB	-	1 unit
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	Ya	EB	-	1 unit

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Sumber cahaya yang			Jumlah unit alat
			Alat	dapat diganti		
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	-	-		-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	Ya	-	Tidak		1 unit
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	Ya	-	Tidak		1 unit
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	Ya	-	Tidak		1 unit
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	Ya	-	Tidak		1 unit
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	Ya	-	Tidak		1 unit
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	Ya	-	Tidak		1 unit
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	Ya	-	Tidak		1 unit
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	Ya	-	Tidak		1 unit
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	Ya	-	Tidak		1 unit
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	Ya	-	Tidak		1 unit
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	Ya	-	Tidak		1 unit
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	Ya	-	Tidak		1 unit
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	Ya	-	Tidak		1 unit
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	Ya	-	Tidak		1 unit
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	-	-		-

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks	
				renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	4000 K	80	136,1 lm/W
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	4000 K	80	138,4 lm/W
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	4000 K	80	137,6 lm/W
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	6500 K	80	136,1 lm/W
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	6500 K	80	143,6 lm/W
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	6500 K	80	138,4 lm/W
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	6500 K	80	138,7 lm/W
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	4000 K	80	129,3 lm/W
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	4000 K	80	138,3 lm/W
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	4000 K	80	131,5 lm/W
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	6500 K	80	129,3 lm/W
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	6500 K	80	138,3 lm/W
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	6500 K	80	131,5 lm/W
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	6500 K	80	130,7 lm/W
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	4000 K	80	143,6 lm/W
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	4000 K	80	138,4 lm/W
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	6500 K	80	143,6 lm/W

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks	
				renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	6500 K	80	138,4 lm/W
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	4000 K	80	138,3 lm/W
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	4000 K	80	131,5 lm/W
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	6500 K	80	138,3 lm/W
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	6500 K	80	131,5 lm/W
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	4000 K	>80	133 lm/W
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	120 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	120 °	4000 K	>80	127 lm/W

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber	
		Flux Cahaya	cahaya
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	2.000 lm	1
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	4.000 lm	1
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	6.000 lm	1
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	2.000 lm	1
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	2.700 lm	1
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	4.000 lm	1
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	8.200 lm	1
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	1.900 lm	1
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	2.600 lm	1
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	3.800 lm	1
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	1.900 lm	1

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks	
				renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	120 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	120 °	4000 K	>80	121 lm/W
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	120 °	4000 K	>80	122 lm/W
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	120 °	4000 K	>80	128 lm/W
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	120 °	4000 K	>80	130 lm/W
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	120 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	>80	133 lm/W

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber	
		Flux Cahaya	cahaya
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	2.600 lm	1
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	3.800 lm	1
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	5.700 lm	1
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	2.000 lm	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	2.700 lm	1
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	4.000 lm	1
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	2.700 lm	1
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	4.000 lm	1
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	2.600 lm	1
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	3.800 lm	1
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	2.600 lm	1

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber	
		Flux Cahaya	cahaya
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	3.800 lm	1
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	6.000 lm	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	2.700 lm	-
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	4.000 lm	-
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	6.000 lm	-
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	8.000 lm	-
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	1.900 lm	-
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	2.700 lm	-
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	4.000 lm	-

Order Code	Full Product Name	Jumlah sumber	
		Flux Cahaya	cahaya
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	6.000 lm	-
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	8.000 lm	-
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	1.800 lm	-
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	2.500 lm	-
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	3.700 lm	-
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	5.700 lm	-
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	7.500 lm	-
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	4.000 lm	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	14,7 W	Ya
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Ya
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	43,6 W	Ya
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	14,7 W	Ya
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Ya
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Ya
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	59,1 W	Ya
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	14,7 W	Ya
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Ya
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Ya
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	14,7 W	Ya

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Ya
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Ya
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	43,6 W	Ya
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	220-240 V	50 or 60 Hz	16 W	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Ya
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Ya
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Ya
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Ya
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Ya
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Ya
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Ya

GreenPerform Waterproof G3

					Sesuai untuk sakelar
Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	acak
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	220 hingga 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Ya
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	45 W	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	20,5 W	Tidak berlaku
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	28,6 W	Tidak berlaku
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	42,7 W	Tidak berlaku
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	57,1 W	Tidak berlaku
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	15 W	-
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	20,5 W	-
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	28,6 W	-

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	Peredupan Nirkabel	20%
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	Step Redup	20%
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	Peredupan Nirkabel	20%
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	Peredupan Nirkabel	20%
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	Step Redup	20%
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	Peredupan Nirkabel	20%
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	Step Redup	20%
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	Peredupan Nirkabel	20%
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	Peredupan Nirkabel	20%
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	Step Redup	20%

					Sesuai untuk sakelar
Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	acak
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	42,7 W	-
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	57 W	-
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	15 W	-
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	20,5 W	-
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	28,6 W	-
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	42,7 W	-
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	220 hingga 240 V	50 or 60 Hz	57 W	-
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	30 W	-

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	Peredupan Nirkabel	20%
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	Step Redup	20%
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	Step Redup	20%
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	Peredupan Nirkabel	20%
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	Ya	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	Peredupan Nirkabel	20%
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	Peredupan Nirkabel	20%
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	Peredupan Nirkabel	20%
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	Step Redup	20%

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	Step Redup	20%
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	Peredupan Nirkabel	20%
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	Step Redup	20%
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	Peredupan Nirkabel	20%
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	Ya	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	Ya	Tidak berlaku
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	Ya	Tidak berlaku
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	Ya	Tidak berlaku
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	Ya	Tidak berlaku
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	Tidak	Tidak berlaku
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	Tidak	Tidak berlaku

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	Mangkuk/Penutup akrilik buram
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala	Pengujian kawat pijar
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	Tidak	Tidak berlaku
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	Tidak	Tidak berlaku
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	Tidak	Tidak berlaku
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	Tidak	Tidak berlaku
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	Tidak	Tidak berlaku
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	Tidak	Tidak berlaku
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	Tidak	Tidak berlaku
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	Tidak	Tidak berlaku
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	Ya	-

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	Mangkuk/Penutup akrilik buram
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	-
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	-
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	-
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	-
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	-
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	-
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	-
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	-
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	-
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	Mangkuk/Penutup akrilik buram

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala	Pengujian kawat pijar
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat	
		menyala	Pengujian kawat pijar
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat	
		menyala	Pengujian kawat pijar
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	(0.3742,0.3698) SDCM<3	+/-10%
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	(0.3742,0.3698) SDCM<3	+/-10%
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	(0.3742,0.3698) SDCM<3	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	Masa kegunaan median L80B50	Masa kegunaan median L90B50
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	-	-
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	-	-
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	-	-
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	Masa kegunaan median L80B50	Masa kegunaan median L90B50
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	-	-
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	-	-
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	-	-
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	-	-

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	Masa kegunaan median L80B50	Masa kegunaan median L90B50
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	-	-
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	-	-
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	-	-
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	-	-
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	-	-
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	-	-
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	-	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	-	-
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	-	-
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	-	-
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	-	-
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	-	-
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	-	-
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	-	-
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	-	-
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	Masa kegunaan median L80B50	Masa kegunaan median L90B50
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	0,01 %	42.000 jam	20.000 jam
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	0,01 %	42.000 jam	20.000 jam
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	0,01 %	42.000 jam	20.000 jam
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	0,01 %	42.000 jam	20.000 jam
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	1 %	42.000 jam	20.000 jam
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	-	-

