



Philips GreenPerform Su Geçirmez G3: Yüksek performanslı, enerji açısından verimli su geçirmez sınır aydınlatma ünitesi

GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Su Geçirmez G3, zorlu uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Yalnızca mükemmel optik performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca Interact gibi IoT yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde çalıştığı için özelleştirme, kolaylık ve veriye dayalı fikir seçenekleri de sunar.

Faydaları

- Enerji tasarrufu
- Kolay kurulum ve bakım
- Tam sistem çözümü

Özellikler

- Yüksek verimlilik
- Birden çok montaj seçeneği
- Karartma ve bağlantı seçenekleri

GreenPerform Waterproof G3

Uygulama

- Araç park yerleri
- Üretim
- Depo

Versions




L600



L1500

L1200





Boyutlu çizim



Type	Dimension (mm)						Nr. Of Clips
	A	B	C	D	E max	E min	
L600	76	665	80	38	308	512	6
L1200	76	1215	80	38	538	1062	10
L1500	76	1515	80	38	838	1362	12



Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Service etiketi Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Optik sistem türü -

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı I

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Gri

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP65

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı -20 ila +45 °C

CE işareti Evet

ENEC işareti -

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir	Sürücü	Değiştirilebilir ışık kaynağı	Sürücü birimi sayısı
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	Evet	EB	-	1 ünite
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	Evet	EB	-	1 ünite
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	Evet	EB	-	1 ünite
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	Evet	EB	-	1 ünite
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	Evet	EB	-	1 ünite
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	Evet	EB	-	1 ünite
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	Evet	EB	-	1 ünite
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	-	-	-
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	Evet	EB	-	1 ünite
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	Evet	EB	-	1 ünite

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir	Sürücü	Değiştirilebilen ışık kaynağı	Sürücü birimi sayısı
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	Evet	EB	-	1 ünite
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	Evet	EB	-	1 ünite
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	Evet	EB	-	1 ünite
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	-	-	-
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	Evet	-	Hayır	1 ünite
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	Evet	-	Hayır	1 ünite
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	Evet	-	Hayır	1 ünite
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	Evet	-	Hayır	1 ünite
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	Evet	-	Hayır	1 ünite
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	4000 K	80	136,1 lm/W
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	4000 K	80	138,4 lm/W
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	4000 K	80	137,6 lm/W
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	6500 K	80	136,1 lm/W
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	6500 K	80	143,6 lm/W
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	6500 K	80	138,4 lm/W
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	6500 K	80	138,7 lm/W
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	4000 K	80	129,3 lm/W
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	4000 K	80	138,3 lm/W
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	4000 K	80	131,5 lm/W
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	6500 K	80	129,3 lm/W
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	6500 K	80	138,3 lm/W
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	6500 K	80	131,5 lm/W
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	6500 K	80	130,7 lm/W
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	4000 K	>80	125 lm/W
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	4000 K	80	143,6 lm/W
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	4000 K	80	138,4 lm/W
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	6500 K	80	143,6 lm/W

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	6500 K	80	138,4 lm/W
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	4000 K	80	138,3 lm/W
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	4000 K	80	131,5 lm/W
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	6500 K	80	138,3 lm/W
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	6500 K	80	131,5 lm/W
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	4000 K	>80	133 lm/W

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı sayısı
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	2.000 lm	1
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	4.000 lm	1
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	6.000 lm	1
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	2.000 lm	1
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	2.700 lm	1
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	4.000 lm	1
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	8.200 lm	1
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	1.900 lm	1
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	2.600 lm	1
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	3.800 lm	1
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	1.900 lm	1
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	2.600 lm	1
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	3.800 lm	1
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	5.700 lm	1
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	2.000 lm	-

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç			Rastgele anahtara uygun
		Giriş Voltajı	Hat Frekansı	Tüketimi	
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	14,7 W	Evet

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
			Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	120 °	4000 K	>80	127 lm/W
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	120 °	4000 K	>80	132 lm/W
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	>80	133 lm/W

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı sayısı
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	2.700 lm	1
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	4.000 lm	1
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	2.700 lm	1
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	4.000 lm	1
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	2.600 lm	1
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	3.800 lm	1
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	2.600 lm	1
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	3.800 lm	1
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	6.000 lm	-
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	1.900 lm	-
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	2.700 lm	-
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	4.000 lm	-
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	6.000 lm	-
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	8.000 lm	-
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	4.000 lm	-

Order Code	Full Product Name	Güç			Rastgele anahtara uygun
		Giriş Voltajı	Hat Frekansı	Tüketimi	
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Evet

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product		Giriş Voltajı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
	Name					
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	43,6 W	Evet	
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	14,7 W	Evet	
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Evet	
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Evet	
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	59,1 W	Evet	
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	14,7 W	Evet	
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Evet	
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Evet	
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	14,7 W	Evet	
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Evet	
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Evet	
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	43,6 W	Evet	
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	220-240 V	50 or 60 Hz	16 W	-	
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Evet	

Order Code	Full Product		Giriş Voltajı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
	Name					
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Evet	
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Evet	
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Evet	
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Evet	
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Evet	
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	18,8 W	Evet	
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	220 ila 240 V	50 to 60 Hz	28,9 W	Evet	
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	45 W	-	
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	15 W	-	
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	20,5 W	-	
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	28,6 W	-	
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	42,7 W	-	
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	220 ila 240 V	50 or 60 Hz	57 W	-	
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	30 W	-	

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	Kablosuz dim etme	20%
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	Kademeli Dim Etme	20%
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	Kablosuz dim etme	20%

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	Kablosuz dim etme	20%
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	Kademeli Dim Etme	20%
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	Kablosuz dim etme	20%

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	Kademeli Dim Etme	20%
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	Kablosuz dim etme	20%
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	Kablosuz dim etme	20%
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	Kademeli Dim Etme	20%
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	Kablosuz dim etme	20%
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	Kademeli Dim Etme	20%
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	Kademeli Dim Etme	20%
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	Kablosuz dim etme	20%
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	Evet	-
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	Kablosuz dim etme	20%
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	Kablosuz dim etme	20%

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	Polikarbon çanak/kapak
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	Polikarbon çanak/kapak
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	Polikarbon çanak/kapak
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	Polikarbon çanak/kapak
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	Polikarbon çanak/kapak
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	Polikarbon çanak/kapak
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	Polikarbon çanak/kapak
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	Polikarbon çanak/kapak
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	Polikarbon çanak/kapak
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	Polikarbon çanak/kapak
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	Polikarbon çanak/kapak
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	Polikarbon çanak/kapak
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	Polikarbon çanak/kapak
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	Polikarbon çanak/kapak
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	Akrilik çanak/buzlu kapak

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	Kablosuz dim etme	20%
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	Kademeli Dim Etme	20%
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	Kademeli Dim Etme	20%
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	Kablosuz dim etme	20%
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	Kademeli Dim Etme	20%
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	Kablosuz dim etme	20%
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	Evet	-
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	Hayır	Yok
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	Hayır	Yok
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	Hayır	Yok
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	Hayır	Yok
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	Hayır	Yok
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	Evet	-

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	Polikarbon çanak/kapak
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	Polikarbon çanak/kapak
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	Polikarbon çanak/kapak
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	Polikarbon çanak/kapak
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	Polikarbon çanak/kapak
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	Polikarbon çanak/kapak
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	Polikarbon çanak/kapak
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	Polikarbon çanak/kapak
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	Akrilik çanak/buzlu kapak
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	-
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	-
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	-
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	-
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	-
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	Akrilik çanak/buzlu kapak

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	-
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Alev alma işareti	Ateşleme teli testi
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	-
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	-	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için	-

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	(0.3742, 0.3698) SDCM<3	+/-10%
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	(0.3742, 0.3698) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	(0.38, 0.38)	+/-10%
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38)	+/-10%
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38)	+/-10%
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38)	+/-10%
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38)	+/-10%
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	(0.3742, 0.3698) SDCM<3	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı	Ortalama yararlı ömür L80B50	Ortalama yararlı ömür L90B50
53260199	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	-	-
98248499	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	-	-
53236699	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	-	-
53261899	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	-	-
53243499	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	-	-
53258899	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	-	-
53256499	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	-	-
53249699	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	-	-
53254099	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	-	-
53268799	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	-	-
53250299	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	-	-
53264999	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	-	-
53269499	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	-	-
53263299	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	-	-
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	-	-

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı	Ortalama yararlı ömür L80B50	Ortalama yararlı ömür L90B50
53246599	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	-	-
51810099	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	-	-
53265699	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	-	-
51811799	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	-	-
53266399	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	-	-
53259599	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	-	-
53257199	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	-	-
53235999	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	-	-
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	-	-
98271299	WT198C LED19S/840 PSU L600	1 %	42.000 h	20.000 h
01825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	1 %	42.000 h	20.000 h
51836099	WT198C LED40S/840 PSU L1200	1 %	42.000 h	20.000 h
97927999	WT198C LED60S/840 PSU L1500	1 %	42.000 h	20.000 h
98272999	WT198C LED80S/840 PSU L1500	1 %	42.000 h	20.000 h
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	-	-

GreenPerform Waterproof G3

