



Philips GreenPerform Waterproof G3 : 高性能、节能的防水灯管

GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof G3 是适用于严苛应用的理想之选。它不仅具备出色的光学性能，还可实现出众的节能效果。本产品可以与 Interact 等物联网软件实现无缝协作，因此还提供定制、便利性和以数据为依据的见解。

优点

- 根据应用需求在两款卓越的光学装置中进行选择
- 节能效果出众
- 通过 Interact 软件 and 平台
- 获得以数据为依据的见解

特点


- 注塑成型的乳白色聚碳酸酯盖 (PCO) 和宽光束 (WB) 光学装置
- 高达 140lm/W
- IP65/IK08
- 使用寿命长达 50,000 小时 (L70 B50 , 35°C)
- 与 Interact 物联网软件和平台配合使用

应用

- 停车场照明
- 制造
- 仓库

GreenPerform Waterproof G3

Versions



GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof EcoSet





L600

L1500




L1200

二维绘图



二维绘图



一般信息	
服务标签	是
灯技术	
光学类型	-
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
机械和外壳	
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP65
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	是
ENEC 标志	-

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	装置	可更换光源	设备组件数
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	是	-	-	-
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	是	EB	-	1 个单位
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	是	EB	-	1 个单位
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	是	EB	-	1 个单位
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	是	EB	-	1 个单位
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	是	EB	-	1 个单位
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	是	EB	-	1 个单位
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	是	EB	-	1 个单位
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	是	EB	-	1 个单位
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	是	EB	-	1 个单位
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	是	EB	-	1 个单位
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	是	EB	-	1 个单位
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	是	EB	-	1 个单位
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	是	EB	-	1 个单位
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	是	EB	-	1 个单位
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	是	EB	-	1 个单位
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	是	EB	-	1 个单位
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	是	EB	-	1 个单位
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	是	EB	-	1 个单位
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	是	EB	-	1 个单位
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	是	EB	-	1 个单位
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	-	-	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	是	EB	-	1 个单位
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	是	EB	-	1 个单位
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	是	EB	-	1 个单位

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	装置	可更换光源	设备组件数
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	是	EB	-	1个单位
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	是	EB	-	1个单位
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	是	EB	-	1个单位
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	是	EB	-	1个单位
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	是	EB	-	1个单位
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	-	-	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	是	-	否	1个单位
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	是	-	否	1个单位
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	是	-	否	1个单位
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	是	-	否	1个单位
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	是	-	否	1个单位
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	是	-	否	1个单位
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	是	-	否	1个单位
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	是	-	否	1个单位
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	是	-	否	1个单位
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	是	-	否	1个单位
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	是	-	否	1个单位
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	是	-	否	1个单位
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	是	-	否	1个单位
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	是	-	否	1个单位
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	-

灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源的			
		光束角 度	相关色温 (标称)	显色指 数 (CRI)	光效(额定) 标 称)
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	-	4000 K	>80	130 lm/W
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	4000 K	80	136.1 lm/W
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	4000 K	80	138.4 lm/W
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	4000 K	80	137.6 lm/W
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	6500 K	80	136.1 lm/W
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	6500 K	80	143.6 lm/W
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	6500 K	80	138.4 lm/W
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	6500 K	80	138.7 lm/W
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	-	4000 K	80	136.1 lm/W
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	-	4000 K	80	137.6 lm/W
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	-	4000 K	80	138.7 lm/W
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	-	6500 K	80	136.1 lm/W
Order Code	Full Product Name	光源的			
		光束角 度	相关色温 (标称)	显色指 数 (CRI)	光效(额定) 标 称)
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	-	6500 K	80	138.7 lm/W
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	4000 K	80	129.3 lm/W
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	4000 K	80	138.3 lm/W
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	4000 K	80	131.5 lm/W
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	6500 K	80	129.3 lm/W
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	6500 K	80	138.3 lm/W
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	6500 K	80	131.5 lm/W
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	6500 K	80	130.7 lm/W
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	-	4000 K	80	129.3 lm/W
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	4000 K	>80	125 lm/W
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	4000 K	80	143.6 lm/W
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	4000 K	80	138.4 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的			
		光東角	相关色温	显色指	光效(额定) 标
		度	(标称)	数 (CRI)	称)
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	6500 K	80	143.6 lm/W
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	6500 K	80	138.4 lm/W
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	4000 K	80	138.3 lm/W
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	4000 K	80	131.5 lm/W
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	6500 K	80	138.3 lm/W
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	6500 K	80	131.5 lm/W
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	4000 K	>80	133 lm/W
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	120 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的			
		光東角	相关色温	显色指	光效(额定) 标
		度	(标称)	数 (CRI)	称)
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	120 °	4000 K	>80	127 lm/W
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	120 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	120 °	4000 K	>80	140 lm/W
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	120 °	4000 K	>80	121 lm/W
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	120 °	4000 K	>80	122 lm/W
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	120 °	4000 K	>80	128 lm/W
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	120 °	4000 K	>80	130 lm/W
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	120 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	>80	133 lm/W

灯技术 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光通量	光源数量
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	1,000 lm	-
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	2,000 lm	1
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	4,000 lm	1
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	6,000 lm	1
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	2,000 lm	1
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	2,700 lm	1
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	4,000 lm	1
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	8,200 lm	1
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	2,000 lm	1
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	6,000 lm	1
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	8,200 lm	1
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	2,000 lm	1
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	8,200 lm	1
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	1,900 lm	1
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	2,600 lm	1
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	3,800 lm	1
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	1,900 lm	1
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	2,600 lm	1
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	3,800 lm	1
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	5,700 lm	1
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	1,900 lm	1
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	2,000 lm	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	2,700 lm	1

Order Code	Full Product Name	光通量	光源数量
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	4,000 lm	1
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	2,700 lm	1
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	4,000 lm	1
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	2,600 lm	1
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	3,800 lm	1
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	2,600 lm	1
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	3,800 lm	1
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	6,000 lm	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	2,700 lm	-
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	4,000 lm	-
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	6,000 lm	-
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	8,000 lm	-
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	1,900 lm	-
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	2,700 lm	-
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	4,000 lm	-
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	6,000 lm	-
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	8,000 lm	-
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	1,800 lm	-
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	2,500 lm	-
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	3,700 lm	-
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	5,700 lm	-
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	7,500 lm	-
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	4,000 lm	-

操作和电气

					适用于 随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	关
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	220 至 240 V	50 to 60 Hz	7.8 W	-
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	220 至 240 V	50 to 60 Hz	14.7 W	是
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	28.9 W	是
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	220 至 240 V	50 to 60 Hz	43.6 W	是
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	220 至 240 V	50 to 60 Hz	14.7 W	是
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	18.8 W	是
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	28.9 W	是
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	220 至 240 V	50 to 60 Hz	59.1 W	是
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	220 至 240 V	50 to 60 Hz	14.7 W	是
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	220 至 240 V	50 to 60 Hz	43.6 W	是
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	220 至 240 V	50 to 60 Hz	59.1 W	是
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	220 至 240 V	50 to 60 Hz	14.7 W	是
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	220 至 240 V	50 to 60 Hz	59.1 W	是
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	220 至 240 V	50 to 60 Hz	14.7 W	是
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	18.8 W	是
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	28.9 W	是
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	220 至 240 V	50 to 60 Hz	14.7 W	是
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	18.8 W	是
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	28.9 W	是
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	220 至 240 V	50 to 60 Hz	43.6 W	是
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	220 至 240 V	50 to 60 Hz	14.7 W	是
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	220-240 V	50 or 60 Hz	16 W	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	18.8 W	是

					适用于 随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	关
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	28.9 W	是
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	18.8 W	是
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	28.9 W	是
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	18.8 W	是
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	28.9 W	是
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	18.8 W	是
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	220 至 240 V	50 to 60 Hz	28.9 W	是
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	45 W	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	220 至 240 V	50 or 60 Hz	20.5 W	不适用
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	220 至 240 V	50 or 60 Hz	28.6 W	不适用
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	220 至 240 V	50 or 60 Hz	42.7 W	不适用
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	220 至 240 V	50 or 60 Hz	57.1 W	不适用
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	220 至 240 V	50 or 60 Hz	15 W	-
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	220 至 240 V	50 or 60 Hz	20.5 W	-
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	220 至 240 V	50 or 60 Hz	28.6 W	-
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	220 至 240 V	50 or 60 Hz	42.7 W	-
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	220 至 240 V	50 or 60 Hz	57 W	-
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	220 至 240 V	50 or 60 Hz	15 W	-
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	220 至 240 V	50 or 60 Hz	20.5 W	-
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	220 至 240 V	50 or 60 Hz	28.6 W	-
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	220 至 240 V	50 or 60 Hz	42.7 W	-
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	220 至 240 V	50 or 60 Hz	57 W	-
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	30 W	-

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	否	-
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	无线调光	20%
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	分级调光	20%
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	无线调光	20%
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	无线调光	20%
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	分级调光	20%
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	无线调光	20%
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	分级调光	20%
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	分级调光	20%
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	分级调光	20%
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	无线调光	20%
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	分级调光	20%
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	无线调光	20%
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	无线调光	20%
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	无线调光	20%
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	分级调光	20%
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	无线调光	20%
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	分级调光	20%
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	分级调光	20%
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	无线调光	20%
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	分级调光	20%
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	是	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	无线调光	20%

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	无线调光	20%
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	无线调光	20%
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	分级调光	20%
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	分级调光	20%
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	无线调光	20%
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	分级调光	20%
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	无线调光	20%
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	是	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	是	不适用
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	是	不适用
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	是	不适用
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	是	不适用
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	否	不适用
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	否	不适用
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	否	不适用
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	否	不适用
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	否	不适用
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	否	不适用
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	否	不适用
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	否	不适用
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	否	不适用
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	否	不适用
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	是	-

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	聚碳酸酯反光碗/盖
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	聚碳酸酯反光碗/盖
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	聚碳酸酯反光碗/盖
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	聚碳酸酯反光碗/盖
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	聚碳酸酯反光碗/盖
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	聚碳酸酯反光碗/盖
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	聚碳酸酯反光碗/盖
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	聚碳酸酯反光碗/盖
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	聚碳酸酯反光碗/盖
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	聚碳酸酯反光碗/盖
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	聚碳酸酯反光碗/盖
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	聚碳酸酯反光碗/盖
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	聚碳酸酯反光碗/盖
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	丙烯酸反光碗/磨砂盖
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	聚碳酸酯反光碗/盖

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	聚碳酸酯反光碗/盖
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	丙烯酸反光碗/磨砂盖
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	-
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	-
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	-
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	-
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	-
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	-
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	-
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	-
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	-
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	-
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	丙烯酸反光碗/磨砂盖

审批和申请

Order Code	Full Product Name	可燃性标志	
		可燃性标志	灼热丝测试
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	-	-
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	适合安装在常规可燃表面上	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒

初始性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	初始色度	光通量误差
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	-	-10% / +10%
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	可燃性标志	
		可燃性标志	灼热丝测试
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	温度 650°C，持续时间 30 秒
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	适合安装在常规可燃表面上	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	-	温度 850°C，持续时间 30 秒
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	适合安装在常规可燃表面上	-

Order Code	Full Product Name	初始色度	光通量误差
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	初始色度	光通量误差
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	(0.3742,0.3698) SDCM<3	+/-10%
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	初始色度	光通量误差
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	(0.32, 0.33) SDCM≤3	-10% / +10%
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	(0.3742,0.3698) SDCM<3	+/-10%
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)	+/-10%
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	(0.3742,0.3698) SDCM<3	+/-10%

长时间使用性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	5000 小时下的驱动器		
		故障率	使用寿命中值 L80B50	使用寿命中值 L90B50
911401514342	WT198C LED10S/840 PSU L600	-	-	-
911401551502	WT198X LED20S/840 L1 W L600	-	-	-
911401551702	WT198X LED40S/840 L1 W L1200	-	-	-
911401551802	WT198X LED60S/840 L1 W L1500	-	-	-
911401552002	WT198X LED20S/865 L1 W L600	-	-	-

Order Code	Full Product Name	5000 小时下的驱动器		
		故障率	使用寿命中值 L80B50	使用寿命中值 L90B50
911401552102	WT198X LED27S/865 L1 W L1200	-	-	-
911401552202	WT198X LED40S/865 L1 W L1200	-	-	-
911401552402	WT198X LED82S/865 L1 W L1500	-	-	-
911401571091	WT198X LED20S/840 L1 S L600	-	-	-
911401571391	WT198X LED60S/840 L1 S L1500	-	-	-

GreenPerform Waterproof G3

Order Code	Full Product Name	5000 小时		
		下的驱动器故障率	使用寿命中值 L80B50	使用寿命中值 L90B50
911401571491	WT198X LED82S/840 L1 S L1500	-	-	-
911401571591	WT198X LED20S/865 L1 S L600	-	-	-
911401571991	WT198X LED82S/865 L1 S L1500	-	-	-
911401552502	WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600	-	-	-
911401552602	WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200	-	-	-
911401552702	WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200	-	-	-
911401553002	WT198X LED19S/865 L1 W PCO L600	-	-	-
911401553102	WT198X LED26S/865 L1 W PCO L1200	-	-	-
911401553202	WT198X LED38S/865 L1 W PCO L1200	-	-	-
911401553302	WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500	-	-	-
911401572091	WT198X LED19S/840 L1 S PCO L600	-	-	-
911401549981	WT198X LED20S/840 WIA L600	-	-	-
911401571191	WT198X LED27S/840 L1 S L1200	-	-	-
911401571291	WT198X LED40S/840 L1 S L1200	-	-	-
911401571691	WT198X LED27S/865 L1 S L1200	-	-	-
911401571791	WT198X LED40S/865 L1 S L1200	-	-	-
911401572191	WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200	-	-	-
911401572291	WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200	-	-	-

Order Code	Full Product Name	5000 小时		
		下的驱动器故障率	使用寿命中值 L80B50	使用寿命中值 L90B50
911401572691	WT198X LED26S/865 L1 S PCO L1200	-	-	-
911401572791	WT198X LED38S/865 L1 S PCO L1200	-	-	-
911401550281	WT198X LED60S/840 WIA L1500	-	-	-
911401562761	WT198C LED27S/840 PSD L1200	0.01 %	42,000 小时	20,000 小时
911401562861	WT198C LED40S/840 PSD L1200	0.01 %	42,000 小时	20,000 小时
911401562961	WT198C LED60S/840 PSD L1500	0.01 %	42,000 小时	20,000 小时
911401563061	WT198C LED80S/840 PSD L1500	0.01 %	42,000 小时	20,000 小时
911401825580	WT198C LED19S/840 PSU L600	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401825680	WT198C LED27S/840 PSU L1200	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401825780	WT198C LED40S/840 PSU L1200	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401825880	WT198C LED60S/840 PSU L1500	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401825980	WT198C LED80S/840 PSU L1500	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401826080	WT198C LED18S/840 PSU PCO L600	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401826180	WT198C LED25S/840 PSU PCO L1200	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401826380	WT198C LED37S/840 PSU PCO L1200	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401826480	WT198C LED57S/840 PSU PCO L1500	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401826580	WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500	1 %	42,000 小时	20,000 小时
911401550181	WT198X LED40S/840 WIA L1200	-	-	-

