



Un luminaire étanche, fiable et facile à installer

GreenPerform Waterproof Tubular

L'étanche GreenPerform Tubular tient la promesse de GreenPerform de proposer des luminaires innovants et de haute qualité. Luminaire fiable et efficace à longue durée de vie, l'étanche GreenPerform Tubular est disponible en deux versions pour répondre aux besoins de diverses applications. Le luminaire étanche et résistant à l'ammoniac, en PMMA, convient à l'éclairage des animaux, du bétail et aux applications alimentaires, tandis que la version en PC offre un design moderne et industriel qui convient à un large éventail d'applications d'éclairage général. Les deux versions sont dotées d'une protection importante contre la poussière, l'eau et les chocs.

Avantages

- Économie d'énergie accrue
- Fiabilité
- Idéal pour de multiples applications
- Installation rapide

Fonctions

- Jusqu'à 130 lm/W
- Durée de vie L80B50 : 50 000 heures, IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- fermes d'élevage ou industries alimentaires (version PMMA), applications industrielles (version PC), et parkings ou applications requérant une étanchéité de haut niveau.
- câblage traversant monté avec connecteur à poussoir externe

GreenPerform Waterproof Tubular

Application

- Fermes d'élevage
- Industrie générale
- Parkings couverts
- Industrie alimentaire

Versions



GreenPerform Waterproof Tubular SPP

Schéma dimensionnel

