



易于安装、可靠防水的灯具

GreenPerform Waterproof 管形灯

GreenPerform Waterproof 管形灯是 GreenPerform 对打造具有创新意义高品质灯具的承诺体现。GreenPerform Waterproof 管形灯是一款可靠、高效、使用寿命长的灯具，有两种版本，可满足各种应用需求。耐氨和密封版本灯具 (PMMA) 适用于动物照明、牲畜和食品应用，而 PC 版本采用现代工业设计，广泛适用于各种普通照明应用。两种版本都具有显著的防尘、防水和冲击保护功能。

优点

- 加强节能
- 质量可靠
- 适用于多种应用
- 安装快捷

特点

- 高达 130 流明/瓦
- L80B50 使用寿命 50,000 小时、IP67/IP69K/IK06 (PMMA)、IP68/IK10 (PC)
- 动物农场或食品加工 (PMMA 版)、工业应用 (PC 版)、停车场或高级防水应用
- 通过外部推力在连接器内安装通过式布线

应用

- 动物农场
- 一般工业
- 停车场照明
- 食品工厂


GreenPerform Waterproof 管形灯

Versions



GreenPerform Waterproof Tubular SPP

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
外壳颜色	白色
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术		相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量
Order Code	Full Product Name			
911401876584	WT228C LED50S/840 PSU L1200 TW	4000 K	130 lm/W	5,000 lm
911401876684	WT228C LED50S/865 PSU L1200 TW	6500 K	130 lm/W	5,000 lm
911401876784	WT228C LED70S/840 PSU L1500 TW	4000 K	130 lm/W	7,000 lm
911401876884	WT228C LED39S/840 PSU L1500 TW	4000 K	139 lm/W	3,900 lm
911401875984	WT238C LED50S/840 PSU L1200 TW GC	4000 K	130 lm/W	5,000 lm
911401876084	WT238C LED50S/865 PSU L1200 TW GC	6500 K	130 lm/W	5,000 lm
911401876184	WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GC	4000 K	130 lm/W	7,000 lm
911401876284	WT238C LED50S/840 PSU L1200 TW GM	4000 K	130 lm/W	5,000 lm
911401876384	WT238C LED50S/865 PSU L1200 TW GM	6500 K	130 lm/W	5,000 lm
911401876484	WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GM	4000 K	130 lm/W	7,000 lm

操作和电气

GreenPerform Waterproof 管形灯

Order Code	Full Product Name	功耗
911401876584	WT228C LED50S/840 PSU L1200 TW	39 W
911401876684	WT228C LED50S/865 PSU L1200 TW	39 W
911401876784	WT228C LED70S/840 PSU L1500 TW	54 W
911401876884	WT228C LED39S/840 PSU L1500 TW	28 W
911401875984	WT238C LED50S/840 PSU L1200 TW GC	39 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401876084	WT238C LED50S/865 PSU L1200 TW GC	39 W
911401876184	WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GC	54 W
911401876284	WT238C LED50S/840 PSU L1200 TW GM	39 W
911401876384	WT238C LED50S/865 PSU L1200 TW GM	39 W
911401876484	WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GM	54 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型	机械冲击 保护代码	IP 等级
911401876584	WT228C LED50S/840 PSU L1200 TW	丙烯酸脂	IK06	IP67
911401876684	WT228C LED50S/865 PSU L1200 TW	丙烯酸脂	IK06	IP67
911401876784	WT228C LED70S/840 PSU L1500 TW	丙烯酸脂	IK06	IP67
911401876884	WT228C LED39S/840 PSU L1500 TW	丙烯酸脂	IK06	IP67
911401875984	WT238C LED50S/840 PSU L1200 TW GC	聚碳酸酯反光碗/透明盖	IK10	IP67

Order Code	Full Product Name	光罩类型	机械冲击 保护代码	IP 等级
911401876084	WT238C LED50S/865 PSU L1200 TW GC	聚碳酸酯反光碗/透明盖	IK10	IP67
911401876184	WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GC	聚碳酸酯反光碗/透明盖	IK10	IP67
911401876284	WT238C LED50S/840 PSU L1200 TW GM	聚碳酸酯反光碗/透明盖	IK10	IP68
911401876384	WT238C LED50S/865 PSU L1200 TW GM	聚碳酸酯反光碗/透明盖	IK10	IP68
911401876484	WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GM	聚碳酸酯反光碗/透明盖	IK10	IP68

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401876584	WT228C LED50S/840 PSU L1200 TW	(0.38,0.38)<3
911401876684	WT228C LED50S/865 PSU L1200 TW	(0.313,0.337)<3
911401876784	WT228C LED70S/840 PSU L1500 TW	(0.38,0.38)<3
911401876884	WT228C LED39S/840 PSU L1500 TW	(0.38,0.38)<3
911401875984	WT238C LED50S/840 PSU L1200 TW GC	(0.38,0.38)<3

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401876084	WT238C LED50S/865 PSU L1200 TW GC	(0.313,0.337)<3
911401876184	WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GC	(0.38,0.38)<3
911401876284	WT238C LED50S/840 PSU L1200 TW GM	(0.38,0.38)<3
911401876384	WT238C LED50S/865 PSU L1200 TW GM	(0.313,0.337)<3
911401876484	WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GM	(0.38,0.38)<3

