



安裝簡便、品質可靠的防水燈具

GreenPerform Waterproof Tubular

GreenPerform Waterproof Tubular 實現了 GreenPerform 對創新、高品質燈具的承諾。GreenPerform Waterproof Tubular 是一款可靠、高效且使用壽命長的燈具，提供兩種版本，滿足各種應用需求。耐氨密封燈具 (PMMA) 適用於動物照明、牲畜和食品應用，而 PC 版本提供現代工業設計，適用於廣泛的一般照明應用。兩種版本都具有重要的防塵、防水和衝擊保護功能。

优点

- 加強節能
- 可靠
- 多種應用的理想選擇
- 安裝快速

特点

- 高達 130lm/W
- 50k 小時 L80B50 壽命，IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- 動物養殖場或食品加工廠 (PMMA 版)、工業照明應用 (PC 版)、停車場或高規格防水應用
- 搭配外部推入式連接器安裝的完整配線

应用

- 動物農場
- 一般工業
- 室內停車場
- 食品工廠

GreenPerform Waterproof Tubular

Versions



GreenPerform Waterproof Tubular SPP

二维绘图

