



# Philips MSD – met het juiste licht een helder podium.

## MSD

Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervanging en minder arbeidsuren voor onderhoud.

### Voordelen

- Optimale lichtproductie
- Lage exploitatiekosten
- Helderheid op het podium

### Kenmerken

- Enkelkneeps lampconcept
- Lange levensduur
- Daglicht-kleurtemperaturen

### Toepassing

- Displayverlichting
- Discotheekverlichting
- Glasvezeloptiek

### Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



XPPR\_XDMSD\_0009-Product photo

Maatschets



| Product   | D (max) | O   | L (min) | L (max) | L  | C (max) | F (max) | F  | F (min) |
|-----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSD 250/2 | 23 mm   | 5,0 | 54 mm   | 56 mm   | 55 | 108 mm  | 29 mm   | 28 | 27 mm   |
| 30H 1CT/4 |         | mm  |         |         | mm |         |         | mm |         |

