

**PHILIPS**

**Lighting**



# **Sekundenschneller Lampenaustausch**

## **MSR Gold™ FastFit**

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### **Vorteile**

- Hohe Lichtbündelintensität mit reinem, weißen Licht und einem Farbpunkt nahe der Planckschen-Strahler-Linie
- Steigerbare Beleuchtungsstärke
- Ermöglicht den Einsatz bei höheren Temperaturen in jeder Brennposition
- Längere Lebensdauer mit weniger Frühausfällen von Lampe oder Lampenfassung
- Gleichbleibende Leistung über die Lebensdauer

### **Merkmale**

- Sehr kurzer Lichtbogen
- P3-Quetschungsschutz (Philips Pinch Protection)
- Innovative goldbeschichtete Pins
- MSR-Füllung
- Hervorragende Stromübernahme

### **Anwendung**

- Entertainment-Beleuchtung

### **Hinweise**

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

# MSR Gold™ FastFit

## Versions




XPPR\_XDMSR\_0019-Product photo




XPPR\_XDMSR\_0021-Product photo

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6.3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4	28 mm	6.3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8.0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	26.1 mm	5.5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23.2 mm	3.8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

### Allgemeine Informationen

Sockel	PGJX50
Betriebsstellung	UNIVERSAL

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

### Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbcode	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	119'550 lm

## MSR Gold™ FastFit

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbcode	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom
40275700	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	5700 K	85	1	-	127'500 lm
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	6050 K	91	-	162'000 lm	180'000 lm
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	73	2	-	46'000 lm
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	92'000 lm

### Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	15.3 A	1'500 W
40275700	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	15.3 A	1'500.0 W
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	15.2 A	2'000 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	10.2 A	700 W
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	15 A	1'200 W

