



MSR Gold™ FastFit: fácil reemplazo de lámparas en segundos

MSR Gold™ FastFit

Todas las lámparas dejan de funcionar en algún momento, pero cuando esto sucede con las MSR Gold™ FastFit de terminal simple, se reemplazan en segundos gracias a la base y el soporte de la lámpara especialmente diseñados. Esta lámpara proporciona un haz de gran intensidad de luz blanca y pura para obtener un rendimiento luminoso verdadero, mientras que los casquillos dorados ofrecen protección superior contra el calor y evitan las fallas prematuras. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende aún más la vida útil de la lámpara y la consistencia en la producción de luz de gran calidad. Además, como el diseño FastFit se aplica a las lámparas Philips halógenas, se puede cambiar entre las tecnologías de las lámparas de forma rápida y fácil. Philips MSR Gold™ FastFit se puede utilizar en un rango de potencias de la lámpara entre 700 W y 2500 W.

Beneficios

- Reemplazo de lámparas en solo segundos, intercambiables con lámparas halógenas
- Gran intensidad de haz
- Fácil manejo, las luminarias más pequeñas y livianas posibles
- Niveles de luz regulables
- Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. Vida útil más prolongada, menos fallas tempranas, rendimiento consistente durante la vida útil
- Reduce las fallas tempranas de lámparas o soportes de lámparas. Excelente transferencia de corriente
- Luz blanca y pura; punto de color cerca de la línea de cuerpo negro

Características

- Philips FastFit
- Arco muy corto
- Diseño compacto
- Rango de potencia flexible
- Protección Philips Pinch
- Novedosos pines dorados
- Relleno MSR

Aplicaciones

- Entretenimiento

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions




XPPR_XDMSR_0019-Product photo




XPPR_XDMSR_0021-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit	28 mm	6.3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
1CT/4							

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	26.1 mm	5.5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

Información general

Tapa-base	PGJX50
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL

Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)	6000 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Código de color	-

Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
928107305115	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	119,550 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
928175005115	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	92,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
928107305115 1CT/4	MSR Gold 1500 FastFit	15.3 A	1,500 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
928175005115 1CT/4	MSR Gold 1200 FastFit	15 A	1,200 W

