




Tuotekuvaus

MSR Gold™ FastFit

Kaikki lamput palavat ennemmin tai myöhemmin, mutta yksikantaisten MSR Gold. FastFit -lamppujen kohdalla vaihto tapahtuu muutamassa sekunnissa erityisen lampun kannan ja lampun pidikkeen ansiosta. Tämä lamppu tarjoaa suuren säteen voimakkuuden, kirkkaan valkoisen valon täydellistä valaisua varten, kun taas kultaiset kannat tarjoavat ensiluokkaisen lämpösuoja ja estävät ennenaikaiset viat. P3-teknologia mahdollistaa minkä tahansa asennon käyttämisen sekä lampun käyttämisen korkeammissa lämpötiloissa, jolloin lampun käyttöikä pitenee ja lamppujen suorituskyky on tasainen. Ja koska FastFit-muotoa käytetään Philips Halogen ja Ceramic ST -lampuissa, lampputeknologiasta toiseen siirtyminen onnistuu nopeasti ja helposti.

Hyödyt

- Lampun vaihto onnistuu muutamassa sekunnissa, voidaan vaihtaa halogeenilamppuun
- Suuri säteen voimakkuus
- Helposti käsiteltävä, pienemmät ja kevyemmät valaisimet mahdollisia
- Tehostettavissa olevat valotasot
- Mahdollistaa käytön korkeimmissa lämpötiloissa ja missä tahansa asennossa. Pitempi käyttöikä, vähemmän ennenaikaisia vikoja, tasainen suorituskyky koko käyttöajan ajan
- Vähentää lampun ja lampun pidikkeen ennenaikaisia vikoja. Erinomainen kytkentävirta
- Kirkas valkoinen valo; väripiste lähellä mustaa kehysten viivaa

Ominaisuudet

- Philips FastFit
- Erittäin lyhyt valokaari
- Kompakti muoto
- Joustava tehoväli
- Philips Pinch Protection -suoja
- Innovatiiviset kultaiset liittimet
- MSR-täyttö

Käyttökohteet

- Viihde

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions





XPPR_XDMSR_0019-Product photo



XPPR_XDMSR_0021-Product photo

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	PGJX50
Käyttöasento	UNIVERSAL
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Värikoodi	Valovirta (min.)	Valovirta
928106105114	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	7500 K	88	2	-	157 000 lm
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	6050 K	91	-	162 000 lm	180 000 lm
928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	73	2	-	46 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
928106105114	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	15,4 A	2 000 W	928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2 000 W				

