




Productomschrijving

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervanging in seconden. Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenste brandpositie en bij hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

Voordelen

- Lampvervanging in enkele seconden; uitwisselbaar met halogeenlamp
- Hoge bundelintensiteit
- Gemakkelijk te hanteren, kleinere en lichtere armaturen mogelijk
- Versterkbare lichtniveaus
- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Beperkt vroegtijdige defecten van lamp of lamphouder. Uitstekende stroomgeleiding
- Zuiverwit licht. Kleurpunt dicht bij de lijn van de zwarte straler

Kenmerken

- Philips FastFit
- Zeer korte boog
- Compact ontwerp
- Flexibele vermogensreeks
- Philips Pinch Protection
- Innovatieve vergulde pinnen
- MSR-vulling

Toepassing

- Amusement

Waarschuwingen en veiligheid

• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions





XPPR_XDMSR_0019-Product photo



XPPR_XDMSR_0021-Product photo

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
1CT/4							

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
1CT/4							
MSR Gold 700/2 FastFit	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
1CT/8							

Algemene informatie

Lampvoet	PGJX50
Gebruiksstand	UNIVERSEEL

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Gecorreleerde Kleurweergave-index (CRI)	Kleurcode	Lichtstroom
8718291221340	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	6000 K	80	-	119.550 lm
8727900908503	MSR Gold 700/2	7500 K	73	2	46.000 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Gecorreleerde Kleurweergave-index (CRI)	Kleurcode	Lichtstroom
8718291221296	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	6000 K	80	-	92.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8718291221340	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	15,3 A	1.500 W
8727900908503	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8718291221296	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	15 A	1.200 W

