



Produktbeskrivelse

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit – Lyskilden skiftes på sekunder. Alle lyskilder stopper å virke på et tidspunkt, men når dette skjer med MSR Gold™ FastFit, kan den skiftes i løpet av få sekunder. Denne lyskilden gir en god lysytelse, og et godt hvitt lys for opplyser på den helt riktige måten. Den gullbelagte lyskilden med P3-teknologi, kan brukes i alle brennerposisjoner og ved høyere temperaturer. Dette gjør igjen lyskildens levetid enda lengre

Fordeler

- Skifte av lyskilde på bare sekunder, og er også en direkte erstatning med halogenlys-kilder
- Høy stråleintensitet
- Enkel i bruk. Muliggjør mindre og lettere armaturer.
- Lysnivå som kan gjøres sterkere
- Gjør at lyskilden kan operere ved høyere temperaturer i alle brennerposisjoner. Lengre levetid, færre lyskilddebortfall og stabil ytelse gjennom hele levetiden.
- Perfekt strømovertøring som igjen reduserer risiko for feil i lyskilde eller fatning.
- Rent hvitt lys

Funksjoner

- Philips FastFit
- Veldig kort bue
- Kompakt design
- Fleksibelt utvalg av forskjellige effekter
- Philips pinch-beskyttelse
- Gullbelagte pins
- MSR fyll

Søknad

- Underholdning

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions





XPPR_XDMSR_0019-Product photo



XPPR_XDMSR_0021-Product photo

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	PGJX50
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse (min.)	Lysytelse
928106105114	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	7500 K	88	2	-	157 000 lm
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	6050 K	91	-	162 000 lm	180 000 lm
928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	73	2	-	46 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928106105114	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	15,4 A	2 000 W
928176905114	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2 000 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928106205114	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W

