

Philips Espectáculo msr

Espectáculo msr ouro FastFit

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

Benefícios

- Substituição de lâmpadas em segundos, intercambiável com as lâmpadas de halogéneo
- High beam intensity
- Fácil manuseio, tornando possíveis equipamentos mais pequenos e mais leves
- Níveis de luz passíveis de aumento
- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- Luz branca pura; ponto de cor próximo da linha de corpo preto

Espectáculo msr ouro FastFit

Características

- Philips FastFit
- Very short arc
- Compact design
- Gama flexível de potências
- "Pinch protection" da Philips
- Innovative gold plated pins
- MSR filling

Aplicação

- Entretenimento

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Versions

XPPR_XDMSR_0019-Product photo

XPPR_XDMSR_0021-Product photo

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm

Espectáculo msr ouro FastFit

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Informações gerais

Casquilho	PGJX50
Posição de funcionamento	UNIVERSAL

Controlos e regulação

Regulável	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Código da cor	Fluxo luminoso (Mín.)	Fluxo Luminoso
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	7500 K	88	2	-	157.000 lm
22131900	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	7200 K	88	2	-	195.500 lm
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	119.550 lm
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	6050 K	91	-	162.000 lm	180.000 lm
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	73	2	-	46.000 lm
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	92.000 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	15,4 A	2.000 W
22131900	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	19,53 A	2.500 W
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	15,3 A	1.500 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A	2.000 W
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A	700 W
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	15 A	1.200 W

© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.