



MSR Gold™ FastFit – saniyeler içinde kolay lamba değıştirme

MSR Gold™ FastFit

Tüm lambalar zamanla bozulur ancak tek uçlu MSR Gold™ FastFit bozulduğunda, özel olarak tasarlanmış lamba tabanı ve lamba tutucusu sayesinde saniyeler içinde değıştirilir. Altın kaplama kapaklar benzersiz ısı koruması sağlar ve erken arızalanma olasılığını önlerken, bu lamba saf, beyaz ışığın yüksek ışın yoğunluğu ile gerçek bir aydınlatma performansı sağlar. P3 teknolojisi her konumda ve yüksek sıcaklıklarda kullanıma, lamba ömrünün daha fazla uzamasına ve yüksek kaliteli ışık çıkışı tutarlılığına imkan tanır. Ayrıca, FastFit tasarımı Philips Halojen lambalara da uygulandığı için lamba teknolojileri arasında geçiş yapma hızlıca ve kolayca olabilir. Philips MSR Gold™ FastFit, 700W ile 2500W arasındaki bir lamba güç aralığında çalıştırılabilir.

Faydaları

- Yalnızca saniyeler içinde lamba değıştirme, halojen lamba ile değıştirilebilir
- Yüksek ışın yoğunluğu
- Kolay kullanımlı, daha küçük ve daha hafif armatürler mümkündür
- Artırılabilir ışık düzeyleri
- Her yanma konumunda daha yüksek sıcaklıklarda kullanıma olanak tanır. Daha uzun kullanım ömrü, daha az erken arıza, zaman içinde tutarlı performans
- Lamba veya lamba tutucunun erken arızalarını azaltır. Mükemmel akım aktarımı
- Saf, beyaz ışık; siyah gövde çizgisine yakın renkli nokta

Özellikler

- Philips FastFit
- Oldukça kısa ark
- Kompakt tasarım
- Esnek güç aralığı
- Philips kapatma koruması
- Yenilikçi altın kaplama pimler
- MSR dolgusu

Uygulama

- Eğlence

Güvenlik ve uyarılar


- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions



XPPR_XDMSR_0019-Product photo

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2500/2	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm
FastFit 1CT/4							

