



Sekundenschneller Lampenaustausch mit

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Vorteile

- Sekundenschneller Lampenwechsel
- Einfache Handhabung, kleinere und leichtere Leuchten
- Weniger Frühausfälle von Lampe oder Lampenfassung. Hervorragende Stromübernahme
- Hohe wahrgenommene Helligkeit
- Hohe Lichtbündelintensität

Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Innovative goldbeschichtete Pins
- Farbtemperatur > 8000 K
- Sehr kurzer Lichtbogen
- Darf nur in geschlossenen Leuchten betrieben werden

Anwendung

- Events
- Shows
- DJ/Club

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Versions



XPPR_XDMSR_0008-Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm

