



Lamppu:

MSR Hot Restrike

Suuritehoiset kuumanakin syttyvät monimetallilamput optimaaliseen valontuottoon

Hyödyt

- Suuri valoteho
- Pieni kaari (5 – 20 mm)
- Loistavat värintoisto-ominaisuudet
- Värilämpötila pysyy vakaana himmennettäessäkin

Ominaisuudet

- Syttymisaika 2 minuuttia
- Ulkopolttimon päällys on huurrepintainen, mikä tuottaa äärimmäisen kirkkaan keskitetyn valokeilan etuosasta auki oleviin valaisimiin
- Vapaa polttoasento

Käyttökohteet

- Kuvaus sisällä ja ulkona
- Teatterit ja diskot
- Ammattivalokuvaus
- Auringonvalon jäljittely

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


MSR Hot Restrike

Versions



XPPR_XDMSR_0005-Product photo

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

