



Lampe:

MSR Hot Restrike

Høyeffektive "hot-restrike" metallhalogen lamper designet for optimal lyssamling

Fordeler

- Høy lyseffekt
- Kompakt bue (5 – 20 mm)
- Ypperlig fargegjengivelse
- Dimmbar med stabil fargetemperatur

Funksjoner

- Oppvarmingstid 2 minutter
- Frostmatt topp på ytre pære for å unngå for lys senterstråle i åpne armaturer
- Universell brennstilling

Søknad

- Innendørs og utendørs filming
- Teatre og diskoteker
- Profesjonell fotografering
- Solsimulering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MSR Hot Restrike

Versions




XPPR_XDMSR_0005-Product photo




XPPR_XDMSR_0013-Product photo

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Generell informasjon	
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Teknisk belysning	
Fargekode	-
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Generell informasjon

MSR Hot Restrike

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	G22

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

Teknisk belysning

Order Code	Full Product	Korrelert fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse (min.)	
	Name	(nom.)			Lysytelse
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43 200 lm	48 000 lm

Order Code	Full Product	Korrelert fargetemperatur	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse (min.)	
	Name	(nom.)			Lysytelse
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	5830 K	92	28 080 lm	31 200 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W

