



Opis produktu:

MSR CS (zimny start)

Metalohalogenkowe lampy wyładowcze typu MSR

Korzyści

- Wysoka skuteczność świetlna
- Kompaktowy łuk (6 – 10 mm)
- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Cechy

- Czas startu 2 minuty
- Czas ponownego zapłonu 5 – 10 minut, zależnie od warunków chłodzenia

Zastosowanie

- W pracowniach artystycznych i dyskotekach

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


MSR CS (zimny start)

Wersje



XPPR XDMSR 0025

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

