



# Sekundenschneller Lampentausch

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

### Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Helligkeit

### Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Hohe Farbtemperatur
- Sehr kurzer Lichtbogen

### Anwendung

- Events
- Shows

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

## Versions



MSR Gold™ 1000 MiniFastFit




XPPR\_XDMSR\_0008-Product photo




XPPR XDMSR 0015

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit	23.2 mm	3.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit	23 mm	3.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit	23.2 mm	3.8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit	26 mm	5.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36.5 mm	36 mm	35.3 mm

# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm

### Allgemeine Informationen

Betriebsstellung UNIVERSAL

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

## Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	PGJX36
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Order Code	Full Product Name	Socket
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	PGJX28
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbcode	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	79'300 lm
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	9300 K	78	2	-	22'700 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	2	-	35'500 lm
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	6000 K	72	-	-	48'000 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	75	2	44'000 lm	48'000 lm

## Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	11.4 A	1'000 W
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3.75 A	300 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
14103700	MSR Gold™ 700 MiniFastFit 1CT/16	10.8 A	700 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	700 W

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

