



MSR Gold™ MiniFastFit: reemplazo de lámparas en segundos

MSR Gold™ MiniFastFit (giras/escenario)

Gracias al diseño especial de la base de la lámpara, solo tomará unos segundos reemplazar las MSR Gold™ MiniFastFit, para asegurar la continuidad del entretenimiento en los boliches sin interrupciones. Además, los innovadores pines dorados garantizan una excelente transferencia de corriente para prolongar la vida útil de la lámpara y del soporte de la lámpara y, por lo tanto, reducir los costos de reemplazo de la lámpara. El tamaño compacto de la lámpara permite diseñar luminarias de fácil manipulación y tamaño pequeño, mientras que el arco muy corto proporciona una alta percepción de brillo y un haz de gran intensidad.

Beneficios

- Reemplazo de lámparas en solo segundos
- Fácil manejo, luminarias más pequeñas y livianas
- Reduce las fallas tempranas de lámparas o soportes de lámparas. Excelente transferencia de corriente
- Alto nivel de percepción de brillo
- Gran intensidad de haz

Características

- Philips MiniFastFit
- Diseño compacto
- Novedosos pines dorados
- Temperatura de color alta
- Arco muy corto

MSR Gold™ MiniFastFit (giras/escenario)

Aplicaciones

- Eventos
- Shows
- Giras/Escenario

Advertencias y seguridad



• Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



XPPR_XDMSR_0008-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 400	23.2	3.0	55 mm	57 mm	56	111 mm	36.5	36	35.3
MiniFastFit	mm	mm			mm		mm	mm	mm
1CT/16									
MSR Gold	23.2	3.8	55 mm	57 mm	56	112 mm	36.5	36	35.3
700/2	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm
1CT/4						

MSR Gold™ MiniFastFit (giras/escenario)

Información general	
Tapa-base	PGJX28
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso (mín.)	Flujo luminoso
928177105115	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	9300 K	78	2	-	22,700 lm
928194005114	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	6700 K	60	-	-	28,000 lm
928199905115	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	75	2	44,000 lm	48,000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
928177105115	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3.75 A	300 W
928194005114	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	7.2 A	400 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
928199905115	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10.2 A	700 W

