



MSR Gold™ MiniFastFit – lamp replacement in seconds

MSR GOLD

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Avantages

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- High perceived brightness
- High beam intensity

Fonctions

- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins
- High color temperature
- Very short arc

MSR GOLD

Application

- Events
- Shows
- Touring/Stage

Mises en garde et sécurité


• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




XPPR_XDMSR_0008-Product photo

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 400	23,2	3,0	55 mm	57 mm	56	111 mm	36,5	36	35,3
MiniFastFit 1CT/16	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MSR Gold 575/2	23,2	3,5	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
MiniFastFit 1CT/4	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MSR Gold 700/2	23,2	3,8	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
MiniFastFit 1CT/4	mm	mm			mm		mm	mm	mm

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

Informations générales

Culot	PGJX28
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux (min.)	Flux lumineux
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	9300 K	78	2	-	22 700 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	2	-	35 500 lm
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	6700 K	60	-	-	28 000 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	75	2	44 000 lm	48 000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3,75 A	300 W	15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	7,2 A	400 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	575 W	22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	700 W

