



MSR Gold™ MiniFastFit – lampvervangings in seconden

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien levert de nieuwste aanvulling op de reeks, de Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit, een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Voordelen

- Lampvervangings in enkele seconden
- Gemakkelijk te hanteren, kleinere en lichtere armaturen
- Beperkt vroegtijdige defecten van lamp of lamphouder. Uitstekende stroomsterkteoverdracht
- Hoge waargenomen helderheid
- Hoge bundelintensiteit

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Kenmerken

- Philips MiniFastFit
- Compact ontwerp
- Innovatieve vergulde pinnen
- Hoge kleurtemperatuur
- Zeer korte boog


Toepassing

- Evenementen
- Shows
- Tournee/Podium

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									
MSR Gold 700/2	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									

Algemene informatie

Lampvoet	PGJX28
Gebruiksstand	UNIVERSEEL

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	2
-----------	---

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Lampstroom (nom.)	10,2 A
-------------------	--------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Gegevens lichttechniek

Full						Gecorreleerde					
Product		kleurtemperatuur		Lichtstroom		Product		kleurtemperatuur		Lichtstroom	
Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(min.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(min.)	Lichtstroom
8718291221098	MSR Gold	7500 K	70	-	35.500 lm		MiniFastFit				
	575/2						1CT/4				

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom
8718291221173	MSR Gold 700/2	7200 K	75	44.000 lm	48.000 lm		MiniFastFit 1CT/4				

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718291221098	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	575 W	8718291221173	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	700 W

