



Philips Espectáculo msr

Espectáculo msr MiniFastFit

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Benefícios

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- High perceived brightness
- High beam intensity

Características

- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins
- Temperatura de cor elevada
- Very short arc

Aplicação

- Events
- Shows
- Digressão/Palco

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.



Versions



MSR Gold™ 1000 MiniFastFit

XPPR_XDMSR_0008-Product photo


Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

Informações gerais	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	PGJX36
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Order Code	Full Product Name	Casquilho
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	PGJX28
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28

Caraterísticas técnicas da luz

			Índice de Restituição			
Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Cromática (IRC)	Código da cor	Fluxo luminoso (Mín.)	Fluxo Luminoso
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	6000 K	80	-	-	79.300 lm
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	9300 K	78	2	-	22.700 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	2	-	35.500 lm
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	6700 K	60	-	-	28.000 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	75	2	44.000 lm	48.000 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	11,4 A	1.000 W
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3,75 A	300 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	7,2 A	400 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	700 W

