



Philips Halógenas aplicación industrial

Halógenas aplicación industrial

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Beneficios

- Reducción insignificante del flujo luminoso durante su vida útil
- Su gran eficacia hace que tenga un consumo bajo de energía

Características

- El revestimiento dicróico del reflector de cristal irradia alrededor del 75% del calor generado hacia atrás manteniendo la temperatura dentro de límites seguros
- El quemador halógeno ha sido alineado con precisión utilizando un sistema óptico, de modo que no es necesario un realineamiento cuando se sustituye la lámpara

Aplicaciones

- Proyección de películas 8/16 mm
- Proyección de diapositivas
- Ampliadoras
- Minilaboratorios/impresoras de color
- Retroproyección
- Equipos médicos
- Simulación solar
- Equipos de medición
- Aplicaciones de fibra óptica

Halógenas aplicación industrial

Versions



XPPR XHOPDI 0001





XPPR_XHOPDI_0007-Product photo



Halogen spot

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm
13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	50 mm	46 mm
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

Product	D (max)	C (max)
13528 15W GZ4 6V 1CT/24	35 mm	42 mm

Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto

Información general

Halógenas aplicación industrial

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo	Posición de funcionamiento
41061030	14501 150W GX5.3 20V	GX5.3	S105
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	GX5.3	S105
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	GX5.3	UNIVERSAL
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	GX5.3	S90
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	GX5.3	UNIVERSAL

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
41061030	14501 150W GX5.3 20V	3150 K	-
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3200 K	-
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	-	-
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	-	-
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
41061030	14501 150W GX5.3 20V	150 W
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	90 W
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	250 W
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	50 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
41061030	14501 150W GX5.3 20V	R50
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-
69017800	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	R50

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo	Posición de funcionamiento
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	GX5.3	UNIVERSAL
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	GZ4	S105
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	GZ6.35	P90/P15
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K	-
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	2900 K	-
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	3380 K	840 lm
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	3330 K	-

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 W
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	15 W
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	150 W
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100 W

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50
68993600	13528 15W GZ4 6V 1CT/24	R35
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	R50
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50

