



Produkt

Focusline Optiska lampor

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem

Fördelar

- Försumbart minskat ljusflöde under brinntiden
- Hög verkningsgrad ger låg energiförbrukning

Funktioner

- Kalljusspegelbeläggningen på glasreflektorn riktar cirka 75 % av den genererade värmen bakåt, vilket håller temperaturen inom säkra gränser
- Halogenbrännaren är exakt injusterad med hjälp av ett optiskt system, ingen efterjustering krävs vid lampbyte

Användning

- Projektion av 8/16 mm film
- Diabildsprojektion
- Förstoringsapparater
- Minilaboratorier/färgskrivare
- Overheadprojektion
- Videobelysning
- Solsimulering
- Mätutrustning
- Fiberoptiska tillämpningar

Focusline Optiska lampor

Versions




XPPR XHOPDI 0001



Halogen spot

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex 100

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Mekanik och armaturhus

Material i lampan Kvarts-UV öppen

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket	Driftposition
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	GX5.3	S105
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	GX5.3	S105
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	GX5.3	UNIVERSAL
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	GX5.3	S90

Order Code	Full Product Name	Socket	Driftposition
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	GX5.3	UNIVERSAL
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	3150 K	-
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3200 K	-

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	-	-
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-

Focusline Optiska lampor

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	
		färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K	-
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K	840 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	
		färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	3330 K	-

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	150 W
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	90 W
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	250 W
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 W
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	150 W
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	R50
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Lampform
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	R50
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50

