



Philips Médicas UVB

Médicas UVB

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Beneficios

- Mínimos efectos secundarios como enrojecimiento, picor y quemaduras
- Período de exposición más corto y menos radiación eritemal que con las lámparas UVB convencionales
- Efecto terapéutico óptimo con mínimos efectos secundarios
- Eficacia máxima en la piel demostrada

Características

- Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones

Aplicaciones

- Fototerapia en dermatología (soriasis, SUP)
- Estas lámparas producen radiación UV-B que es nociva para los ojos y la piel. Por tanto, sólo están disponibles para usos médicos e industriales

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions




XPPR_XUMTL_0002-Product photo

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL 100W/01 SLV/10 | 40,5 mm | 1.763,8 mm | 1.770,9 mm | 1.768,5 mm | 1.782,2 mm |

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL 20W/01 RS SLV/25 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |
| TL 40W/01 RS | 40,5 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |



Datos técnicos de la luz

| | |
|----------------------|----------------|
| Designación de color | Ultravioleta B |
| Código de color | 01 |

Mecánicos y de carcasa

| | |
|----------------------|-----|
| Forma de la bombilla | T38 |
|----------------------|-----|

Información general

| Order Code | Full Product Name | Base del casquillo |
|------------|---------------------|--------------------|
| 66237300 | TL 20W/01 RS SLV/25 | G13 |
| 66239700 | TL 40W/01 RS | G13 |

| Order Code | Full Product Name | Base del casquillo |
|------------|-------------------|--------------------|
| 66233500 | TL 100W/01 SLV/10 | R17d (RDC) |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Corriente de lámpara (nom.) | Consumo de energía |
|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 66237300 | TL 20W/01 RS SLV/25 | 0,37 A | 19,3 W |
| 66239700 | TL 40W/01 RS | 0,43 A | 39 W |

| Order Code | Full Product Name | Corriente de lámpara (nom.) | Consumo de energía |
|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 66233500 | TL 100W/01 SLV/10 | 0,97 A | 100 W |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|---------------------|-----------------------------------|
| 66237300 | TL 20W/01 RS SLV/25 | 5,5 mg |
| 66239700 | TL 40W/01 RS | 5,5 mg |

| Order Code | Full Product Name | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 66233500 | TL 100W/01 SLV/10 | 14,0 mg |

