



Philips Médicas UVB

Médicas UVB

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Beneficios

- Tratamiento sin agentes fotosensibilizadores

Características

- Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones

Aplicaciones

- Fototerapia en dermatología (soriasis, SUP)
- Equipos de mediciones meteorológicas
- Estas lámparas producen radiación UV-B que es nociva para los ojos y la piel. Por lo tanto, sólo están disponibles para usos médicos e industriales

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Versions




XPPR XUMTLRS G13

XPPR_XUMTL_0002-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/12 SLV/10	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.782,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/12 RS SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL 40W/12 RS SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Datos técnicos de la luz	
Designación de color	Ultravioleta B
Código de color	12
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T38

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
66243400	TL 20W/12 RS SLV/25	G13
66245800	TL 40W/12 RS SLV/25	G13

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
66241000	TL 100W/12 SLV/10	R17d (RDC)

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
66243400	TL 20W/12 RS SLV/25	0,37 A	19,3 W
66245800	TL 40W/12 RS SLV/25	0,43 A	39 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
66241000	TL 100W/12 SLV/10	0,97 A	100 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
66243400	TL 20W/12 RS SLV/25	-
66245800	TL 40W/12 RS SLV/25	5,5 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
66241000	TL 100W/12 SLV/10	14,0 mg

