



Philips Médicas UVB

Médicas UVB/12

As lâmpadas UVB Broadband TL emitem radiação na largura de banda do espectro UV (290 a 315 nm) e, como tal, são adequadas para sistemas de fototerapia concebidos para o tratamento de doenças de pele como a psoríase.

Benefícios

- Photo-sensitizing agent - free treatment

Características

- Emission range from 290-320 nm. Peak at 302 nm

Aplicação

- Psoriasis, Parapsoriasis, Vitiligo, Atopic Dermatitis, Mycosis fungoides, Other skin diseases

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Versions



XPPR XUMTLRS G13

XPPR_XUMTL_0002-Product photo

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/12 SLV/10	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.782,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/12 RS SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL 40W/12 RS SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Caraterísticas técnicas da luz	
Designação da cor	Ultravioleta B
Código da cor	12
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T38

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
66243400	TL 20W/12 RS SLV/25	G13
66245800	TL 40W/12 RS SLV/25	G13

Order Code	Full Product Name	Casquilho
66241000	TL 100W/12 SLV/10	R17d (RDC)

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
66243400	TL 20W/12 RS SLV/25	0,37 A	19,3 W
66245800	TL 40W/12 RS SLV/25	0,43 A	39 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
66241000	TL 100W/12 SLV/10	0,97 A	100 W

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
66243400	TL 20W/12 RS SLV/25	-
66245800	TL 40W/12 RS SLV/25	5,5 mg

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
66241000	TL 100W/12 SLV/10	14,0 mg

