



Flexo print TL – high efficiency in reprographics and photopolymerization

Super Actinic Απόχρωση /03

Flexo print TL lamps emit almost all of their light (99.9%) in the useful UVA and visible blue wavebands – between 350 and 400 nm – and have peak intensity at 370 nm (except for the /03 version). This makes them ideal for flexo printing equipment and photopolymerization processes. In addition, the 'R' lamps in the family have an internal 200-degree reflector to further optimize the lamp's overall efficiency.

Οφέλη

- Best match with photo sensitizers
- Highest output on irradiated area

Χαρακτηριστικά

- Emit radiation in the range 380–480 nm with a maximum at 370 nm
- Internal reflector

Εφαρμογή

- Flexoprint reprographic equipment, Diazo copying machines

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Super Actinic Απόχρωση /03

Versions






XPPR XURTL G13

XPPR_XUVATL_G13_--Product photo

XPPR XUVATLK 0001

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Super Actinic Απόχρωση /03

Γενικές πληροφορίες	
Βάση- κάλυμμα	G13
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληµα	
Σχήµα λαµπήρα	T38

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισµού

Order Code	Full Product Name	Ανάθεση χρωµάτων	Κωδικός χρώµατος
72094840	TL 140W/03	Super Actinic	03
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	Υπεριώδης Α	10-R
61281640	TL 100W/10-R UV-A	Υπεριώδης Α	10-R

Order Code	Full Product Name	Ανάθεση χρωµάτων	Κωδικός χρώµατος
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	Υπεριώδης Α	10-R
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	Υπεριώδης Α	10-R

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύµατος	
		λαµπήρα (ονοµ.)	Κατανάλωση ενέργειας
72094840	TL 140W/03	1,46 A	140 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	80 W
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	100 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύµατος	
		λαµπήρα (ονοµ.)	Κατανάλωση ενέργειας
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	62 W
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	40,5 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονοµ.)
72094840	TL 140W/03	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονοµ.)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-

