



Tuotekuvaus:

Flexo Print

Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja

Hyödyt

- Paras sopivuus valolle herkistävillä aineilla
- Suurin teho säteilytettynä alueeseen

Ominaisuudet

- Sisäpinta päällystetty valkoisella loisteaineella lyhytaaltoisen UV-säteilyn muuttamiseksi hyödylliseksi aktiiviseksi säteilyksi
- Antaa säteilyä alueella 380 - 480 nm maksimin ollessa kohdassa 420 nm
- Valokirjon energiajakauma vastaa monien valokopiopapereiden valoherkkyyttä
- Meriakvaarioiden kauneimpaan valaistukseen, TL /03 'Aqua Coral'-lamppuja voidaan käyttää yhdessä koko valokirjon tuottavien 'Natural Daylight'-loistelamppujen kanssa

Käyttökohteet

- Valokopiokoneet
- Meriakvaariot
- Valohoito (vastasyntyneiden lasten keltatautihoito)

Rajoitukset ja turvallisuus



- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



XPPR XUVATLK 0001

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1 763,8 mm	1 770,9 mm	1 768,5 mm	1 778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G13
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värimerkki	Ultra Violet A
Värikoodi	10-R
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T38

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	80 W
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	100 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	0,7 A	62 W
928004101029	TL-K 40W UVA-1	0,86 A	40,5 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	13,0 mg
928004101029	TL-K 40W UVA-1	-

