



Lamp:

Flexo Print

Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.

Voordelen

- Past het best bij photosensitizers
- Hoogste output op bestraald oppervlak

Kenmerken

- interne coating met een witte fluorescentiepoeder om de korte golf UV-straling in nuttige actinische straling
- geeft straling in het stralingsgebied tussen de 380 – 480 nm met een maximum op 420 nm
- spectrale energiedistributie om in overeenkomst met de spectrale gevoeligheid van een aantal diazo kopieerdocumenten
- voor maximale schoonheid van zeeaquaria, TL /03 "Aqua Coral"-lampen kunnen in combinatie met volledig "Natural Daylight" fluorescentielampen worden gebruikt


Toepassing

- Diazo kopieermachines
- zeeaquaria
- fototherapie (neonatale geelzucht behandeling)

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Algemene informatie	
Lampvoet	G13
Gegevens lichttechniek	
Kleuraanduiding	Ultraviolet A
Kleurcode	10-R
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T38
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500612625	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	80 W
8711500612816	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	100 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500615725	TL 60W/10-R SLV/25	0,7 A	62 W

