



Lamp:

Flexo Print

Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.

Voordelen

- Past het best bij photosensitizers
- Hoogste output op bestraald oppervlak

Kenmerken

- interne coating met een witte fluorescentiepoeder om de korte golf UV-straling in nuttige actinische straling
- geeft straling in het stralingsgebied tussen de 380 – 480 nm met een maximum op 420 nm
- spectrale energiedistributie om in overeenkomst met de spectrale gevoeligheid van een aantal diazo kopieerdocumenten
- voor maximale schoonheid van zeeaquaria, TL /03 "Aqua Coral"-lampen kunnen in combinatie met volledig "Natural Daylight" fluorescentielampen worden gebruikt

Toepassing

- Diazo kopieermachines
- zeeaquaria
- fototherapie (neonatale geelzucht behandeling)

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



XPPR_XUVATL_G13_--Product photo

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Flexo Print

Algemene informatie

Lampvoet G13

Gegevens lichttechniek

Kleuraanduiding Ultraviolet A

Kleurcode 10-R

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm T38

Keurmerken en classificaties

Kwikinhoud (Hg) (nom.) 13,0 mg

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500612625	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	80 W
8711500612816	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	100 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500615725	TL 60W/10-R SLV/25	0,7 A	62 W

