



# Lampe:

## Flexo Print

Lysrør i farge 03

### Fordeler

- Perfekt match med fotosensibilitatorer
- Høy effekt på belyst område

### Funksjoner

- Innvendig belagt med hvitt fluorescerende pulver for å omgjøre kortbølge UV stråling til aktinisk (kjemisk virksom) stråling
- Utsråling i området 380 - 480 nm med topp på 420 nm
- Energidistribusjon i spektrum i overensstemmelse med spektrisk sensitivitet i ulike diazo kopipapir
- For maksimal skjønnhet i saltvannsakvarier, TL/03 "Aqua Coral" lamper kan brukes i kombinasjon med full-spektrum "Natural Daylight" lysrørslamper

### Søknad

- Diazo kopimaskiner
- Saltvannsakvarier
- Fototerapi (behandling av gulsott hos nyfødte)

### Warnings and safety



- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



XPPR XUVATLK 0001

Målskisse



| Product            | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL 100W/10-R UV-A  | 40,5 mm | 1 763,8 mm | 1 770,9 mm | 1 768,5 mm | 1 778 mm   |
| TL 60W/10-R SLV/25 | 40,5 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |
| TL 80W/10-R SLV/25 | 40,5 mm | 1 500 mm   | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL-K 40W UVA-1 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |

| Generell informasjon   |                |
|------------------------|----------------|
| Sokkelbase             | G13            |
| Teknisk belysning      |                |
| Fargebetegnelse        | Ultrafiolett A |
| Fargekode              | 10-R           |
| Mekanikk og innfatning |                |
| Lyspæreform            | T38            |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name  | lyskildestrøm (nom.) | Effektforbruk |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 928005901029 | TL 80W/10-R SLV/25 | 0,83 A               | 80 W          |
| 928006901029 | TL 100W/10-R UV-A  | 0,97 A               | 100 W         |

| Order Code   | Full Product Name  | lyskildestrøm (nom.) | Effektforbruk |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 928008401003 | TL 60W/10-R SLV/25 | 0,7 A                | 62 W          |
| 928004101029 | TL-K 40W UVA-1     | 0,86 A               | 40,5 W        |

Godkjenning og bruksområde

| Order Code   | Full Product Name  | Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) |
|--------------|--------------------|------------------------------------|
| 928005901029 | TL 80W/10-R SLV/25 | 13,0 mg                            |
| 928006901029 | TL 100W/10-R UV-A  | 13,0 mg                            |

| Order Code   | Full Product Name  | Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) |
|--------------|--------------------|------------------------------------|
| 928008401003 | TL 60W/10-R SLV/25 | 13,0 mg                            |
| 928004101029 | TL-K 40W UVA-1     | -                                  |

